

## Tête moletée pour vis CHC

### Description de l'article/illustrations du produit



### Description


**Matière :**  
Thermoplastique.

**Finition :**  
Noir, gris ou rouge.

**Nota :**  
Vis assorties : ISO 4762.

Δ Indiquer ici le code couleur de la tête moletée, pour la couleur noire il n'y a pas de code.

### Dessins



### Aperçu des articles

#### Tête moletée pour vis CHC

Référence	Couleur du corps de base	D1	D2	H	pour vis CHC
K0680.030	noir	9,5	8,3	4,5	M3
K0680.0305	gris	9,5	8,3	4,5	M3
K0680.0306	rouge	9,5	8,3	4,5	M3
K0680.040	noir	13	9,6	5	M4
K0680.0405	gris	13	9,6	5	M4
K0680.0406	rouge	13	9,6	5	M4
K0680.050	noir	16	11,5	6,5	M5
K0680.0505	gris	16	11,5	6,5	M5
K0680.0506	rouge	16	11,5	6,5	M5
K0680.060	noir	19	14	7,5	M6
K0680.0605	gris	19	14	7,5	M6
K0680.0606	rouge	19	14	7,5	M6
K0680.061	noir	26	13	8	M6
K0680.0615	gris	26	13	8	M6

## Tête moletée pour vis CHC

### Aperçu des articles

Référence	Couleur du corps de base	D1	D2	H	pour vis CHC
K0680.0616	rouge	26	13	8	M6
K0680.080	noir	26	16	10	M8
K0680.0805	gris	26	16	10	M8
K0680.0806	rouge	26	16	10	M8