

Trava

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Aço inoxidável 1.4308 ou aço.


Versão:

Aço inoxidável com superfície sem tratamento ou em aço brunido.

Indicação:

A trava pode ser utilizada individualmente. Através de seu design sofisticado e uma leve concavidade para manuseio, proporcionam firmeza para os dedos, cumprindo com os requisitos exigidos atualmente. É possível transferir levemente altas forças de tensão. Através da centralização lateral, podem ser escolhidas diversas formas de fixação.

Desenhos



Visão geral dos artigos

Trava

Código do artigo	Material do corpo básico	Tamanho	A	B	D	D1	D2	H	H1	H2	T	T1
K0178.1040	aço inoxidável	1	25	3	4	7,5	1,5	8,5	3	9	5,5	0,5
K0178.2050	aço inoxidável	2	30	3,6	5	9	2	10,2	4	10,8	6,5	1
K0178.3060	aço inoxidável	3	40	4,8	6	12	2	13,6	5	14,4	8,7	1
K0178.4080	aço inoxidável	4	50	6	8	15	3	17	6	18	10,2	1
K0178.1041	aço	1	25	3	4	7,5	1,5	8,5	3	9	5,5	0,5
K0178.2051	aço	2	30	3,6	5	9	2	10,2	4	10,8	6,5	1
K0178.3061	aço	3	40	4,8	6	12	2	13,6	5	14,4	8,7	1
K0178.4081	aço	4	50	6	8	15	3	17	6	18	10,2	1

