

## Botões recartilhados

### Descrição do artigo/Imagens dos produtos



|                            |                              |                           |                          |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| grafite escuro<br>RAL 7021 | laranja<br>RAL 2004          | verde sinal<br>RAL 6032   | azul tráfego<br>RAL 5017 |
| cinza claro<br>RAL 7035    | vermelho tráfego<br>RAL 3020 | amarelo colza<br>RAL 1021 |                          |

### Descrição

#### Material:

Termoplástico, grafite escuro.  
Bucha e pino roscado de aço 5.8.


#### Versão:

Aço passivado azul.

#### Indicação de desenho:

Forma D: bucha roscada, sem tampa  
Forma K: bucha roscada, com tampa  
Forma E: bucha de ajuste, sem tampa  
Forma H: bucha de ajuste, com tampa  
Forma L: rosca macho

### Desenhos



### Visão geral dos artigos

#### Botões recartilhados forma D, com bucha roscada, sem tampa

## Botões recartilhados

### Visão geral dos artigos

| Código do artigo | Forma | Cor Tampa               | Tamanho | D   | D1 | D2   | H  | H1 | T  | L |
|------------------|-------|-------------------------|---------|-----|----|------|----|----|----|---|
| K0260.1105       | D     | -                       | 1       | M5  | 40 | 16,5 | 30 | 13 | 10 | - |
| K0260.1106       | D     | -                       | 1       | M6  | 40 | 16,5 | 30 | 13 | 10 | - |
| K0260.1108       | D     | -                       | 1       | M8  | 40 | 16,5 | 30 | 13 | 14 | - |
| K0260.1208       | D     | -                       | 2       | M8  | 50 | 18   | 35 | 15 | 14 | - |
| K0260.1210       | D     | -                       | 2       | M10 | 50 | 18   | 35 | 15 | 14 | - |
| K0260.1310       | D     | -                       | 3       | M10 | 63 | 22   | 40 | 17 | 14 | - |
| K0260.1312       | D     | -                       | 3       | M12 | 63 | 22   | 40 | 17 | 18 | - |
| K0260.2105       | K     | grafite RAL 7021        | 1       | M5  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | - |
| K0260.21051      | K     | laranja RAL 2004        | 1       | M5  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | - |
| K0260.21052      | K     | verde segurança RAL6032 | 1       | M5  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | - |
| K0260.21053      | K     | azul RAL5017            | 1       | M5  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | - |
| K0260.21055      | K     | cinza RAL 7035          | 1       | M5  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | - |
| K0260.21056      | K     | vermelho RAL 3020       | 1       | M5  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | - |
| K0260.21057      | K     | amarelo RAL 1021        | 1       | M5  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | - |
| K0260.2106       | K     | grafite RAL 7021        | 1       | M6  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | - |
| K0260.21061      | K     | laranja RAL 2004        | 1       | M6  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | - |
| K0260.21062      | K     | verde segurança RAL6032 | 1       | M6  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | - |
| K0260.21063      | K     | azul RAL5017            | 1       | M6  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | - |
| K0260.21065      | K     | cinza RAL 7035          | 1       | M6  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | - |
| K0260.21066      | K     | vermelho RAL 3020       | 1       | M6  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | - |
| K0260.21067      | K     | amarelo RAL 1021        | 1       | M6  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | - |
| K0260.2108       | K     | grafite RAL 7021        | 1       | M8  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 | - |
| K0260.21081      | K     | laranja RAL 2004        | 1       | M8  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 | - |
| K0260.21082      | K     | verde segurança RAL6032 | 1       | M8  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 | - |
| K0260.21083      | K     | azul RAL5017            | 1       | M8  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 | - |
| K0260.21085      | K     | cinza RAL 7035          | 1       | M8  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 | - |
| K0260.21086      | K     | vermelho RAL 3020       | 1       | M8  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 | - |
| K0260.21087      | K     | amarelo RAL 1021        | 1       | M8  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 | - |
| K0260.2208       | K     | grafite RAL 7021        | 2       | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | 14 | - |
| K0260.22081      | K     | laranja RAL 2004        | 2       | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | 14 | - |
| K0260.22082      | K     | verde segurança RAL6032 | 2       | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | 14 | - |
| K0260.22083      | K     | azul RAL5017            | 2       | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | 14 | - |
| K0260.22085      | K     | cinza RAL 7035          | 2       | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | 14 | - |
| K0260.22086      | K     | vermelho RAL 3020       | 2       | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | 14 | - |
| K0260.22087      | K     | amarelo RAL 1021        | 2       | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | 14 | - |
| K0260.2210       | K     | grafite RAL 7021        | 2       | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | 14 | - |
| K0260.22101      | K     | laranja RAL 2004        | 2       | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | 14 | - |
| K0260.22102      | K     | verde segurança RAL6032 | 2       | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | 14 | - |
| K0260.22103      | K     | azul RAL5017            | 2       | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | 14 | - |
| K0260.22105      | K     | cinza RAL 7035          | 2       | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | 14 | - |
| K0260.22106      | K     | vermelho RAL 3020       | 2       | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | 14 | - |
| K0260.22107      | K     | amarelo RAL 1021        | 2       | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | 14 | - |
| K0260.2310       | K     | grafite RAL 7021        | 3       | M10 | 63 | 22   | 41 | 17 | 14 | - |
| K0260.23101      | K     | laranja RAL 2004        | 3       | M10 | 63 | 22   | 41 | 17 | 14 | - |
| K0260.23102      | K     | verde segurança RAL6032 | 3       | M10 | 63 | 22   | 41 | 17 | 14 | - |
| K0260.23103      | K     | azul RAL5017            | 3       | M10 | 63 | 22   | 41 | 17 | 14 | - |
| K0260.23105      | K     | cinza RAL 7035          | 3       | M10 | 63 | 22   | 41 | 17 | 14 | - |
| K0260.23106      | K     | vermelho RAL 3020       | 3       | M10 | 63 | 22   | 41 | 17 | 14 | - |
| K0260.23107      | K     | amarelo RAL 1021        | 3       | M10 | 63 | 22   | 41 | 17 | 14 | - |
| K0260.2312       | K     | grafite RAL 7021        | 3       | M12 | 63 | 22   | 41 | 17 | 18 | - |
| K0260.23121      | K     | laranja RAL 2004        | 3       | M12 | 63 | 22   | 41 | 17 | 18 | - |
| K0260.23122      | K     | verde segurança RAL6032 | 3       | M12 | 63 | 22   | 41 | 17 | 18 | - |
| K0260.23123      | K     | azul RAL5017            | 3       | M12 | 63 | 22   | 41 | 17 | 18 | - |
| K0260.23125      | K     | cinza RAL 7035          | 3       | M12 | 63 | 22   | 41 | 17 | 18 | - |
| K0260.23126      | K     | vermelho RAL 3020       | 3       | M12 | 63 | 22   | 41 | 17 | 18 | - |
| K0260.23127      | K     | amarelo RAL 1021        | 3       | M12 | 63 | 22   | 41 | 17 | 18 | - |
| K0260.3106       | E     | -                       | 1       | 6   | 40 | 16,5 | 30 | 13 | 10 | - |
| K0260.3208       | E     | -                       | 2       | 8   | 50 | 18   | 35 | 15 | 14 | - |
| K0260.3310       | E     | -                       | 3       | 10  | 63 | 22   | 40 | 17 | 14 | - |
| K0260.4106       | H     | grafite RAL 7021        | 1       | 6   | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | - |
| K0260.41061      | H     | laranja RAL 2004        | 1       | 6   | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | - |
| K0260.41062      | H     | verde segurança RAL6032 | 1       | 6   | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | - |

## Botões recartilhados

### Visão geral dos artigos

| Código do artigo | Forma | Cor Tampa               | Tamanho | D  | D1 | D2   | H  | H1 | T  | L  |
|------------------|-------|-------------------------|---------|----|----|------|----|----|----|----|
| K0260.41063      | H     | azul RAL5017            | 1       | 6  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | -  |
| K0260.41065      | H     | cinza RAL 7035          | 1       | 6  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | -  |
| K0260.41066      | H     | vermelho RAL 3020       | 1       | 6  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | -  |
| K0260.41067      | H     | amarelo RAL 1021        | 1       | 6  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | -  |
| K0260.4208       | H     | grafite RAL 7021        | 2       | 8  | 50 | 18   | 36 | 15 | 14 | -  |
| K0260.42081      | H     | laranja RAL 2004        | 2       | 8  | 50 | 18   | 36 | 15 | 14 | -  |
| K0260.42082      | H     | verde segurança RAL6032 | 2       | 8  | 50 | 18   | 36 | 15 | 14 | -  |
| K0260.42083      | H     | azul RAL5017            | 2       | 8  | 50 | 18   | 36 | 15 | 14 | -  |
| K0260.42085      | H     | cinza RAL 7035          | 2       | 8  | 50 | 18   | 36 | 15 | 14 | -  |
| K0260.42086      | H     | vermelho RAL 3020       | 2       | 8  | 50 | 18   | 36 | 15 | 14 | -  |
| K0260.42087      | H     | amarelo RAL 1021        | 2       | 8  | 50 | 18   | 36 | 15 | 14 | -  |
| K0260.4310       | H     | grafite RAL 7021        | 3       | 10 | 63 | 22   | 41 | 17 | 14 | -  |
| K0260.43101      | H     | laranja RAL 2004        | 3       | 10 | 63 | 22   | 41 | 17 | 14 | -  |
| K0260.43102      | H     | verde segurança RAL6032 | 3       | 10 | 63 | 22   | 41 | 17 | 14 | -  |
| K0260.43103      | H     | azul RAL5017            | 3       | 10 | 63 | 22   | 41 | 17 | 14 | -  |
| K0260.43105      | H     | cinza RAL 7035          | 3       | 10 | 63 | 22   | 41 | 17 | 14 | -  |
| K0260.43106      | H     | vermelho RAL 3020       | 3       | 10 | 63 | 22   | 41 | 17 | 14 | -  |
| K0260.43107      | H     | amarelo RAL 1021        | 3       | 10 | 63 | 22   | 41 | 17 | 14 | -  |
| K0260.5105X10    | L     | grafite RAL 7021        | 1       | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 10 |
| K0260.51051X10   | L     | laranja RAL 2004        | 1       | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 10 |
| K0260.51052X10   | L     | verde segurança RAL6032 | 1       | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 10 |
| K0260.51053X10   | L     | azul RAL5017            | 1       | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 10 |
| K0260.51055X10   | L     | cinza RAL 7035          | 1       | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 10 |
| K0260.51056X10   | L     | vermelho RAL 3020       | 1       | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 10 |
| K0260.51057X10   | L     | amarelo RAL 1021        | 1       | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 10 |
| K0260.5105X20    | L     | grafite RAL 7021        | 1       | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 20 |
| K0260.51051X20   | L     | laranja RAL 2004        | 1       | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 20 |
| K0260.51052X20   | L     | verde segurança RAL6032 | 1       | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 20 |
| K0260.51053X20   | L     | azul RAL5017            | 1       | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 20 |
| K0260.51055X20   | L     | cinza RAL 7035          | 1       | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 20 |
| K0260.51056X20   | L     | vermelho RAL 3020       | 1       | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 20 |
| K0260.51057X20   | L     | amarelo RAL 1021        | 1       | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 20 |
| K0260.5105X40    | L     | grafite RAL 7021        | 1       | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 40 |
| K0260.51051X40   | L     | laranja RAL 2004        | 1       | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 40 |
| K0260.51052X40   | L     | verde segurança RAL6032 | 1       | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 40 |
| K0260.51053X40   | L     | azul RAL5017            | 1       | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 40 |
| K0260.51055X40   | L     | cinza RAL 7035          | 1       | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 40 |
| K0260.51056X40   | L     | vermelho RAL 3020       | 1       | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 40 |
| K0260.51057X40   | L     | amarelo RAL 1021        | 1       | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 40 |
| K0260.5106X10    | L     | grafite RAL 7021        | 1       | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 10 |
| K0260.51061X10   | L     | laranja RAL 2004        | 1       | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 10 |
| K0260.51062X10   | L     | verde segurança RAL6032 | 1       | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 10 |
| K0260.51063X10   | L     | azul RAL5017            | 1       | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 10 |
| K0260.51065X10   | L     | cinza RAL 7035          | 1       | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 10 |
| K0260.51066X10   | L     | vermelho RAL 3020       | 1       | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 10 |
| K0260.51067X10   | L     | amarelo RAL 1021        | 1       | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 10 |
| K0260.5106X20    | L     | grafite RAL 7021        | 1       | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 20 |
| K0260.51061X20   | L     | laranja RAL 2004        | 1       | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 20 |
| K0260.51062X20   | L     | verde segurança RAL6032 | 1       | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 20 |
| K0260.51063X20   | L     | azul RAL5017            | 1       | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 20 |
| K0260.51065X20   | L     | cinza RAL 7035          | 1       | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 20 |
| K0260.51066X20   | L     | vermelho RAL 3020       | 1       | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 20 |
| K0260.51067X20   | L     | amarelo RAL 1021        | 1       | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 20 |
| K0260.5106X40    | L     | grafite RAL 7021        | 1       | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 40 |
| K0260.51061X40   | L     | laranja RAL 2004        | 1       | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 40 |
| K0260.51062X40   | L     | verde segurança RAL6032 | 1       | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 40 |
| K0260.51063X40   | L     | azul RAL5017            | 1       | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 40 |
| K0260.51065X40   | L     | cinza RAL 7035          | 1       | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 40 |
| K0260.51066X40   | L     | vermelho RAL 3020       | 1       | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 40 |
| K0260.51067X40   | L     | amarelo RAL 1021        | 1       | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 40 |
| K0260.5108X15    | L     | grafite RAL 7021        | 1       | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 15 |
| K0260.51081X15   | L     | laranja RAL 2004        | 1       | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 15 |

## Botões recartilhados

### Visão geral dos artigos

| Código do artigo | Forma | Cor Tampa               | Tamanho | D   | D1 | D2   | H  | H1 | T | L  |
|------------------|-------|-------------------------|---------|-----|----|------|----|----|---|----|
| K0260.51082X15   | L     | verde segurança RAL6032 | 1       | M8  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 15 |
| K0260.51083X15   | L     | azul RAL5017            | 1       | M8  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 15 |
| K0260.51085X15   | L     | cinza RAL 7035          | 1       | M8  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 15 |
| K0260.51086X15   | L     | vermelho RAL 3020       | 1       | M8  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 15 |
| K0260.51087X15   | L     | amarelo RAL 1021        | 1       | M8  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 15 |
| K0260.5108X30    | L     | grafite RAL 7021        | 1       | M8  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 30 |
| K0260.51081X30   | L     | laranja RAL 2004        | 1       | M8  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 30 |
| K0260.51082X30   | L     | verde segurança RAL6032 | 1       | M8  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 30 |
| K0260.51083X30   | L     | azul RAL5017            | 1       | M8  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 30 |
| K0260.51085X30   | L     | cinza RAL 7035          | 1       | M8  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 30 |
| K0260.51086X30   | L     | vermelho RAL 3020       | 1       | M8  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 30 |
| K0260.51087X30   | L     | amarelo RAL 1021        | 1       | M8  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 30 |
| K0260.5108X60    | L     | grafite RAL 7021        | 1       | M8  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 60 |
| K0260.51081X60   | L     | laranja RAL 2004        | 1       | M8  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 60 |
| K0260.51082X60   | L     | verde segurança RAL6032 | 1       | M8  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 60 |
| K0260.51083X60   | L     | azul RAL5017            | 1       | M8  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 60 |
| K0260.51085X60   | L     | cinza RAL 7035          | 1       | M8  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 60 |
| K0260.51086X60   | L     | vermelho RAL 3020       | 1       | M8  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 60 |
| K0260.51087X60   | L     | amarelo RAL 1021        | 1       | M8  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 60 |
| K0260.5208X15    | L     | grafite RAL 7021        | 2       | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 15 |
| K0260.52081X15   | L     | laranja RAL 2004        | 2       | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 15 |
| K0260.52082X15   | L     | verde segurança RAL6032 | 2       | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 15 |
| K0260.52083X15   | L     | azul RAL5017            | 2       | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 15 |
| K0260.52085X15   | L     | cinza RAL 7035          | 2       | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 15 |
| K0260.52086X15   | L     | vermelho RAL 3020       | 2       | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 15 |
| K0260.52087X15   | L     | amarelo RAL 1021        | 2       | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 15 |
| K0260.5208X30    | L     | grafite RAL 7021        | 2       | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 30 |
| K0260.52081X30   | L     | laranja RAL 2004        | 2       | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 30 |
| K0260.52082X30   | L     | verde segurança RAL6032 | 2       | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 30 |
| K0260.52083X30   | L     | azul RAL5017            | 2       | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 30 |
| K0260.52085X30   | L     | cinza RAL 7035          | 2       | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 30 |
| K0260.52086X30   | L     | vermelho RAL 3020       | 2       | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 30 |
| K0260.52087X30   | L     | amarelo RAL 1021        | 2       | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 30 |
| K0260.5208X60    | L     | grafite RAL 7021        | 2       | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 60 |
| K0260.52081X60   | L     | laranja RAL 2004        | 2       | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 60 |
| K0260.52082X60   | L     | verde segurança RAL6032 | 2       | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 60 |
| K0260.52083X60   | L     | azul RAL5017            | 2       | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 60 |
| K0260.52085X60   | L     | cinza RAL 7035          | 2       | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 60 |
| K0260.52086X60   | L     | vermelho RAL 3020       | 2       | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 60 |
| K0260.52087X60   | L     | amarelo RAL 1021        | 2       | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 60 |
| K0260.5210X20    | L     | grafite RAL 7021        | 2       | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 20 |
| K0260.52101X20   | L     | laranja RAL 2004        | 2       | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 20 |
| K0260.52102X20   | L     | verde segurança RAL6032 | 2       | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 20 |
| K0260.52103X20   | L     | azul RAL5017            | 2       | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 20 |
| K0260.52105X20   | L     | cinza RAL 7035          | 2       | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 20 |
| K0260.52106X20   | L     | vermelho RAL 3020       | 2       | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 20 |
| K0260.52107X20   | L     | amarelo RAL 1021        | 2       | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 20 |
| K0260.5210X30    | L     | grafite RAL 7021        | 2       | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 30 |
| K0260.52101X30   | L     | laranja RAL 2004        | 2       | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 30 |
| K0260.52102X30   | L     | verde segurança RAL6032 | 2       | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 30 |
| K0260.52103X30   | L     | azul RAL5017            | 2       | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 30 |
| K0260.52105X30   | L     | cinza RAL 7035          | 2       | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 30 |
| K0260.52106X30   | L     | vermelho RAL 3020       | 2       | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 30 |
| K0260.52107X30   | L     | amarelo RAL 1021        | 2       | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 30 |
| K0260.5210X60    | L     | grafite RAL 7021        | 2       | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 60 |
| K0260.52101X60   | L     | laranja RAL 2004        | 2       | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 60 |
| K0260.52102X60   | L     | verde segurança RAL6032 | 2       | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 60 |
| K0260.52103X60   | L     | azul RAL5017            | 2       | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 60 |
| K0260.52105X60   | L     | cinza RAL 7035          | 2       | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 60 |
| K0260.52106X60   | L     | vermelho RAL 3020       | 2       | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 60 |
| K0260.52107X60   | L     | amarelo RAL 1021        | 2       | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 60 |
| K0260.5310X20    | L     | grafite RAL 7021        | 3       | M10 | 63 | 22   | 41 | 17 | - | 20 |

## Botões recartilhados

### Visão geral dos artigos

| Código do artigo | Forma | Cor Tampa               | Tamanho | D   | D1 | D2 | H  | H1 | T | L  |
|------------------|-------|-------------------------|---------|-----|----|----|----|----|---|----|
| K0260.53101X20   | L     | laranja RAL 2004        | 3       | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 20 |
| K0260.53102X20   | L     | verde segurança RAL6032 | 3       | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 20 |
| K0260.53103X20   | L     | azul RAL5017            | 3       | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 20 |
| K0260.53105X20   | L     | cinza RAL 7035          | 3       | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 20 |
| K0260.53106X20   | L     | vermelho RAL 3020       | 3       | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 20 |
| K0260.53107X20   | L     | amarelo RAL 1021        | 3       | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 20 |
| K0260.5310X30    | L     | grafite RAL 7021        | 3       | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 30 |
| K0260.53101X30   | L     | laranja RAL 2004        | 3       | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 30 |
| K0260.53102X30   | L     | verde segurança RAL6032 | 3       | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 30 |
| K0260.53103X30   | L     | azul RAL5017            | 3       | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 30 |
| K0260.53105X30   | L     | cinza RAL 7035          | 3       | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 30 |
| K0260.53106X30   | L     | vermelho RAL 3020       | 3       | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 30 |
| K0260.53107X30   | L     | amarelo RAL 1021        | 3       | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 30 |
| K0260.5310X60    | L     | grafite RAL 7021        | 3       | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 60 |
| K0260.53101X60   | L     | laranja RAL 2004        | 3       | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 60 |
| K0260.53102X60   | L     | verde segurança RAL6032 | 3       | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 60 |
| K0260.53103X60   | L     | azul RAL5017            | 3       | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 60 |
| K0260.53105X60   | L     | cinza RAL 7035          | 3       | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 60 |
| K0260.53106X60   | L     | vermelho RAL 3020       | 3       | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 60 |
| K0260.53107X60   | L     | amarelo RAL 1021        | 3       | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 60 |
| K0260.5312X30    | L     | grafite RAL 7021        | 3       | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 30 |
| K0260.53121X30   | L     | laranja RAL 2004        | 3       | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 30 |
| K0260.53122X30   | L     | verde segurança RAL6032 | 3       | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 30 |
| K0260.53123X30   | L     | azul RAL5017            | 3       | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 30 |
| K0260.53125X30   | L     | cinza RAL 7035          | 3       | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 30 |
| K0260.53126X30   | L     | vermelho RAL 3020       | 3       | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 30 |
| K0260.53127X30   | L     | amarelo RAL 1021        | 3       | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 30 |
| K0260.5312X60    | L     | grafite RAL 7021        | 3       | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 60 |
| K0260.53121X60   | L     | laranja RAL 2004        | 3       | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 60 |
| K0260.53122X60   | L     | verde segurança RAL6032 | 3       | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 60 |
| K0260.53123X60   | L     | azul RAL5017            | 3       | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 60 |
| K0260.53125X60   | L     | cinza RAL 7035          | 3       | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 60 |
| K0260.53126X60   | L     | vermelho RAL 3020       | 3       | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 60 |
| K0260.53127X60   | L     | amarelo RAL 1021        | 3       | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 60 |