


Grampo de fixação lateral automatizável

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Descrição do produto:

Os grampos de fixação lateral são particularmente adequados para processos de fixação automatizados.

Material:

Aço temperado.

Versão:

Peça temperada e brunida.

Modo de operação:

Acionamento por chave de impacto com torque ajustável ou manualmente com uma chave inglesa.

No caso de atuação automatizada, por exemplo, por chaves de impacto com torque ajustável, um máximo de 50% do torque máximo de aperto especificado ou da força máxima de aperto especificada pode ser usado para abertura e aperto.

Vantagens:

- Automatizável
- Altas forças de aperto
- Fixação rápida

Fornecimento:


K2159.0600: 2x pinos de posicionamento Ø 10 (h7) x 30.

K2159.1000: 2x pinos de posicionamento Ø 16 (h7) x 30.

Acessórios:

Grippers e elementos de encaixe K0385.

Desenhos



Grampo de fixação lateral automatizável

Visão geral dos artigos

Grampo de fixação lateral automatizável

Código do artigo	B	B1	B2	B3	B4	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	L	L1	L2	L3	SW	Curso S	Força de aperto kN	Torque de aperto máx. Nm
K2159.0600	76	52	32	64	35	M6x15	10	6,6	80	56	50	30	35	12	15	8	76	34	5	30	19	8	6	27
K2159.1000	100	68	42	85	45	M6x15	16	9	97	73	65	40	45	15	16	11	100	44,5	8	40	19	11	10	55