

Západkové uzávěry



Západkové uzávěry,

malé provedení



Materiál:

Pouzdro a ovládání ze zinkového odlitku.
Jazýček z oceli.

Provedení:

Pouzdro a ovládání pochromované.
Při provedení s páčkou potaženo černou práškovou hmotou.
Jazýček pozinkovaný.

Příklad způsobu objednání:

Západkový uzávěr K0518.16131
Západka K0519.125X075

Upozornění:

Malý západkový uzávěr s odpruženou západkou.
Použitelný vpravo nebo vlevo s uzavírací dráhou 90°. Západkový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu. Upevňovací matice je na jedné straně zhotovena jako uzemňovací matice s příchýtkami.

Západku v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každou západku lze kombinovat s každým pouzdem.






Příslušenství:

Nástrčkový klíč K0535

Odkaz na výkres:

Ovládání:

- a) Čtyřhran 6 mm
- b) Drážka
- c) Kolíková rukojeť



a)

b)

c)

KIPP Západkové uzávěry, malé provedení

Objednáací číslo	Ovladač
K0518.16131	Čtyřhran 6 mm
K0518.20131	Drážka
K0518.30132	Kolíková rukojeť

KIPP Západka pro západkové uzávěry

Objednáací číslo	A	L
K0519.125X075	7,5	25
K0519.125X135	13,5	25
K0519.125X195	19,5	25

Západkové uzávěry zamykatelné,

malé provedení



Materiál:

Pouzdro a ovládání ze zinkového odlitku.

Jazýček z oceli.

Klíče niklová mosaz.

Provedení:

Pouzdro a ovládání pochromované,
jazýček pozinkovaný.

Příklad způsobu objednání:

Západkový uzávěr K0520.131

Západka K0521.128X105

Upozornění:





Malý uzamykatelný západkový uzávěr použitelný vpravo nebo vlevo s uzavírací dráhou 90°. Západkový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu. Upevňovací matice je na jedné straně zhotovena jako uzemňovací matice s příchytkami.

Tyto uzamykatelné západkové uzávěry se vždy dodávají se 2 klíči. Klíč lze vytáhnout v obou polohách (otevřené a zavřené). Zamykání je provedeno tak, aby každý zámek bylo možné odemknout tím samým klíčem.

Západku v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť.

Na vyžádání:

Zamykání různými klíči.



KIPP Západkové uzávěry uzamykatelné, malé provedení

Objednací číslo	Ovladač
K0520.131	Klíč

KIPP Západka pro západkové uzávěry

Objednací číslo	A	L
K0521.128X105	10	28
K0521.124X135	13	24
K0521.131X135	13	31
K0521.136X135	13	36
K0521.130X165	16	30
K0521.126X205	20	26

Západkové uzávěry



Materiál:

Pouzdro, ovládání a matice zinkový odlitek nebo umělá hmota PA6 GFR 30.

Ploché těsnění z pryže.

Jazýček z oceli.

Provedení:

Pouzdro, ovládání a matice pochromované nebo černé. Jazýček pozinkovaný.

Příklad způsobu objednání:

Západkové uzávěr K0522.17181

Západka K0523.145X045

(Udejte prosím zároveň vzdálenost jazýčku „A“)

Upozornění:

Západkový uzávěr s odpruženou západkou. Použitelný vpravo nebo vlevo s uzavírací dráhou 90°. Západkový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu. Upevňovací matice je na jedné straně zhotovena jako uzemňovací matice s příchytkami.

Antivibrační (kromě provedení z umělé hmoty), zarážka zabránuje samočinnému otevření. Chráněno proti vodě a prachu podle IP65.

Západku v požadovaném provedení je nutné objednat zvlášť. Každou západku lze kombinovat s každým pouzdem.

Příslušenství:

Nástrčkový klíč K0535

Odkaz na výkres:

Ovládání:






a) Čtyřhran 7 mm

b) Čtyřhran 8 mm

c) Drážka

d) Motýlek 3 mm

e) Motýlek 5 mm



KIPP Západkové uzávěry

Objednáací číslo Zinek	Objednáací číslo Plast	D	Ovladač
K0522.17181	-	30	Čtyřhran 7 mm
K0522.18181	-	30	Čtyřhran 8 mm
K0522.20181	K0522.20185	30/28	Drážka
K0522.43181	K0522.43185	30/28	Motýlek 3 mm
K0522.45181	K0522.45185	30/28	Motýlek 5 mm

KIPP Západka pro západkové uzávěry

Objednáací číslo	A	L
K0523.135X	16,5/18,5/20,5/22,5/24,5	35
K0523.145X	4,5/6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/21,5/22,5/24,5/26,5/28,5/30,5/32,5/34,5/36,5/38,5/40,5/42,5	45

Bezpečnostní západkové uzávěry



Materiál:

Pouzdro, ovládání, matice a klíče ze zinkového odlitku.
Ploché těsnění guma.
Jazýček z oceli.

Provedení:

Pouzdro a ovládání pochromované nebo potaženo černou práškovou hmotou.
Jazýček pozinkovaný.
Klíče pochromované.

Příklad způsobu objednání:

Bezpečnostní západkový uzávěr K0524.181
Jazýček K0523.145X045 (Udejte prosím zároveň vzdálenost jazýčku „A“)
Klíč K0524.9

Upozornění:

Bezpečnostní západkový uzávěr s odpruženou západkou. Použitelný vpravo nebo vlevo s uzavírací dráhou 90°. Západkový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu. Upevňovací matice je na jedné straně zhotovena jako uzemňovací matice s příchytkami.






Chráněno proti vodě a prachu podle IP65.

Klíč je nutné objednat zvlášť. Zámek lze otevírat a zavírat pouze specifickým klíčem. Klíč lze vytáhnout pouze v zavřeném poloze. Při otevřeném zámku funguje klíč jako klika.

Jazýček v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každý jazýček lze kombinovat s každým pouzdem.

Odkaz na výkres:

- 1) Klíč lze vytáhnout v uzamčeném stavu
- 2) Klíč nelze vytáhnout v odemčeném stavu



KIPP Bezpečnostní západkové uzávěry

Objednáací číslo chromováno	Objednáací číslo černě komaxitováno	Ovladač	Objednáací číslo Klíč
K0524.181	K0524.182	Klíč	K0524.9

KIPP Západka pro západkové uzávěry

Objednáací číslo	A	L
K0523.135X	16,5/18,5/20,5/22,5/24,5	35
K0523.145X	4,5/6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/21,5/22,5/24,5/26,5/28,5/30,5/32,5/34,5/36,5/38,5/40,5/42,5	45

Západkové uzávěry

s rukojetí



Materiál:

Pouzdro a matice ze zinkového odlitku.
Rukojeť umělá hmota PA6 GF 30.
Ploché těsnění guma.
Jazýček z oceli.

Provedení:

Pouzdro a matice pochromované.
Ucpávka černá.
Jazýček pozinkovaný.

Příklad způsobu objednání:

Západkový uzávěr K0525.1183
Západka K0523.145X045 (udejte prosím zároveň vzdálenost západky „A“)


Upozornění:

Západkový uzávěr s rukojetí. Použitelná vpravo nebo vlevo s uzavírací dráhou 90°. Západkový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu. Upevňovací matice je na jedné straně zhotovena jako uzemňovací matice s příchytkami.

Chráněno proti vodě a prachu podle IP65.

Uzamykatelné západkové uzávěry se vždy dodávají se 2 klíči. Klíč lze vytáhnout v obou polohách (otevřené a zavřené). Zamykání je provedeno tak, aby každý zámek bylo možné odemknout tím samým klíčem (Euro klíč 5333).

Západku v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každou západku lze kombinovat s každým pouzdem.



KIPP Západkové uzávěry s rukojetí

Objednáací číslo	Ovladač
K0525.1183	Kolíková rukojeť
K0525.2183	Kolíková rukojeť uzamykatelná

KIPP Západka pro západkové uzávěry

Objednáací číslo	A	L
K0523.135X	16,5/18,5/20,5/22,5/24,5	35
K0523.145X	4,5/6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/21,5/22,5/24,5/26,5/28,5/30,5/32,5/34,5/36,5/38,5/40,5/42,5	45

Západkové uzávěry

s rukojetí tvaru T



Materiál:

Pouzdro a matice ze zinkového odlitku.
Úchytka ve tvaru T umělá hmota PA6 GF 30.
Ploché těsnění guma.
Jazýček z oceli.

Provedení:

Pouzdro a matice pochromované.
Úchytka ve tvaru T černá.
Jazýček pozinkovaný.

Příklad způsobu objednání:

Západkový uzávěr K0526.1183
Západka K0523.145X045 (udejte prosím zároveň vzdálenost západky „A“)





Upozornění:

Západkové uzávěry s rukojetí tvaru T. Použitelné vpravo nebo vlevo s uzavírací dráhou 90°. Západkový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu. Upevňovací matice je na jedné straně zhotovena jako uzemňovací matice s příchytkami.

Chráněno proti vodě a prachu podle IP65.

Uzamykatelné západkové uzávěry se vždy dodávají se 2 klíči. Klíč lze vytáhnout v obou polohách (otevřené a zavřené). Zamykání je provedeno tak, aby každý zámek bylo možné odemknout tím samým klíčem (Euro klíč 5333).

Západku v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každou západku lze kombinovat s každým pouzdem.



KIPP Západkové uzávěry s rukojetí tvaru T


Objednáací číslo	Ovladač
K0526.1183	rukojeť tvaru T
K0526.2183	Rukojeť tvaru T uzamykatelná

KIPP Západka pro západkové uzávěry

Objednáací číslo	A	L
K0523.135X	16,5/18,5/20,5/22,5/24,5	35
K0523.145X	4,5/6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/21,5/22,5/24,5/26,5/28,5/30,5/32,5/34,5/36,5/38,5/40,5/42,5	45

Západkové uzávěry

se stupňovitou západkou



Materiál:

Pouzdro, ovládání, matice a jazýček ze zinkového odlitku.

Ploché těsnění guma.

Provedení:

Pouzdro, ovládání, matice a jazýček pochromované.

Příklad způsobu objednání:

Západkový uzávěr K0527.17301

Upozornění:

Západkové uzávěry se stupňovitou západkou se používají převážně u dveří a korpusů, která vyžadují vyšší přítláčný tlak těsnění. Lze použít vpravo nebo vlevo. Zavírání se přitom uskutečňuje vždy ve směru hodinových ručiček. Otáčením ovládání doprava lze utahovací dráhu postupně zvýšit až na 9,5 mm při maximálním úhlu otočení 270°.

Upevňovací matice je na jedné straně zhotovena jako uzemňovací matice s příchytkami.

Chráněno proti vodě a prachu podle IP65.

Příslušenství:

Nástrčkový klíč K0535

Odkaz na výkres:

Ovládání:



a) Čtyřhran 7 mm

b) Motýlek 3 mm

c) Motýlek 5 mm


1) O-kroužek

2) Adaptér








KIPP Západkové uzávěry se stupňovitou západkou

Objednací číslo Čtyřhran 7 mm	Objednací číslo Motýlek 3 mm	Objednací číslo Motýlek 5 mm	A	L	S max.
K0527.17301	K0527.43301	K0527.45301	30 -9,5	30	20
K0527.17401	K0527.43401	K0527.45401	40 -9,5	40	30
K0527.17501	K0527.43501	K0527.45501	50 -9,5	50	40
K0527.17601	K0527.43601	K0527.45601	60 -9,5	60	50



Západkové uzávěry

dlouhé provedení



Materiál:

Pouzdro a ovládání ze zinkového odlitku.
Jazýček z oceli.

Provedení:

Pouzdro a ovládání pochromované.
Jazýček pozinkovaný.

Příklad způsobu objednání:

Západkový uzávěr K1113.18301
Západka K1114.145X040

Upozornění:

Třída ochrany IP65. Tato je dosažena díky přídavnému O kroužku pod ovládáním a díky plochému těsnění umístěnému na pouzdro. Západkový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu. Západku v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každou západku lze kombinovat s tímto pouzdrem.

Odkaz na výkres:

Ovládání:

- a) Čtyřhran 8 mm
- b) Drážka
- c) Motýlek 3 mm

Západkové uzávěry

dlouhé provedení




KIPP Západkové uzávěry v dlouhém provedení

Objednací číslo	H	Ovladač
K1113.18301	30	Čtyřhran 8 mm
K1113.40301	30	Motýlek 3 mm
K1113.20301	30	Drážka
K1113.18401	40	Čtyřhran 8 mm
K1113.40401	40	Motýlek 3 mm
K1113.20401	40	Drážka
K1113.18501	50	Čtyřhran 8 mm
K1113.40501	50	Motýlek 3 mm
K1113.20501	50	Drážka

KIPP Západka pro západkové uzávěry

Objednací číslo	A při délce pouzdra H=30	A při délce pouzdra H=40	A při délce pouzdra H=50	L
K1114.145X040	16	26	36	45
K1114.145X060	18	28	38	45
K1114.145X080	20	30	40	45
K1114.145X100	22	32	42	45
K1114.145X120	24	34	44	45
K1114.145X140	26	36	46	45
K1114.145X160	28	38	48	45
K1114.145X180	30	40	50	45
K1114.145X200	32	42	52	45
K1114.145X220	34	44	54	45
K1114.145X240	36	46	56	45
K1114.145X260	38	48	58	45
K1114.145X280	40	50	60	45
K1114.145X300	42	52	62	45
K1114.145X320	44	54	64	45
K1114.145X340	46	56	66	45
K1114.145X360	48	58	68	45
K1114.145X380	50	60	70	45
K1114.145X400	52	62	72	45
K1114.145X420	54	64	74	45

Západkové uzávěry nerezová ocel



Materiál:

Západkové uzávěry nerezová ocel 1.4305.
západka nerezová ocel 1.4301.

Provedení:

Bez povrchové úpravy.

Příklad způsobu objednání:

Západkový uzávěr K1106.40186

Západka K1114.245X180

Upozornění:

Třída ochrany IP65. Tato je dosažena díky přidavnému O kroužku pod ovládáním a díky pěnovému těsnění z materiálu PUR nastříkanému na pouzdro. Západkový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu. Západku v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každou západku lze kombinovat s tímto pouzdrem.

Odkaz na výkres:

Ovládání:

- a) Čtyřhran 8 mm
- b) Drážka
- c) Motýlek 5 mm

KIPP Západkové uzávěry z nerezové oceli


Objednací číslo	Ovladač
K1106.40186	Motýlek 5 mm
K1106.20186	Drážka
K1106.18186	Čtyřhran 8 mm

KIPP Západka pro západkové uzávěry

Objednací číslo	A při délce pouzdra H=18	L
K1114.245X180	18	45
K1114.245X200	20	45
K1114.245X240	24	45
K1114.245X280	28	45
K1114.245X320	32	45
K1114.245X340	34	45
K1114.245X360	36	45
K1114.245X380	38	45
K1114.245X400	40	45
K1114.245X420	42	45

Západkové uzávěry zamykatelné

nerezová ocel



Materiál:

Západkové uzávěry nerezová ocel 1.4401.
západka nerezová ocel 1.4301.

Provedení:

Bez povrchové úpravy.

Příklad způsobu objednání:

Západkový uzávěr K1107.186

Západka K1114.245X180

Upozornění:

Uzavíratelný západkový uzávěr použitelný vpravo nebo vlevo s uzavírací dráhou 90°. Západkový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu. Západku v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každou západku lze kombinovat s tímto pouzdem.

Uzavíratelné západkové uzávěry jsou dodávány vždy s 2 klíči. Klíč lze vytáhnout v obou polohách (otevřené a zavřené). Zamykání je provedeno tak, aby každý zámek bylo možné odemknout tím samým klíčem.

KIPP Západkové uzávěry zamykatelné z nerezové oceli





Objednáací číslo	Ovladač
K1107.186	Klíč

KIPP Západka pro západkové uzávěry

Objednáací číslo	A při délce pouzdra H=18	L
K1114.245X180	18	45
K1114.245X200	20	45
K1114.245X240	24	45
K1114.245X280	28	45
K1114.245X320	32	45
K1114.245X340	34	45
K1114.245X360	36	45
K1114.245X380	38	45
K1114.245X400	40	45
K1114.245X420	42	45

Západkové uzávěry

nerezová ocel s rukojetí



Materiál:

Západkové uzávěry nerezová ocel 1.4401.
západka nerezová ocel 1.4301.

Provedení:

Bez povrchové úpravy.

Příklad způsobu objednání:

Západkový uzávěr K1108.1186

Západka K1114.245X180

Upozornění:

Západkový uzávěr s rukojetí. Použitelný vpravo nebo vlevo s uzavírací dráhou 90°. Západkový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu. Dodávka se standardními nerezovými maticemi. Uzavíratelné západkové uzávěry jsou dodávány vždy s 2 klíči. Západku v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každou západku lze kombinovat s tímto pouzdem.

Uzavíratelné západkové uzávěry jsou dodávány vždy s 2 klíči. Klíč lze vytáhnout v obou polohách (otevřené a zavřené). Zamykání je provedeno tak, aby každý zámek bylo možné odemknout tím samým klíčem.

KIPP Západkové uzávěry z nerezové oceli, s rukojetí


Objednací číslo	Ovladač
K1108.1186	Kolíková rukojeť
K1108.2186	Kolíková rukojeť uzamykatelná

KIPP Západka pro západkové uzávěry

Objednací číslo	A při délce pouzdra H=18	L
K1114.245X180	18	45
K1114.245X200	20	45
K1114.245X240	24	45
K1114.245X280	28	45
K1114.245X320	32	45
K1114.245X340	34	45
K1114.245X360	36	45
K1114.245X380	38	45
K1114.245X400	40	45
K1114.245X420	42	45

Západkové uzávěry

nerezová ocel, s úchytkou ve tvaru T



Materiál:

Úchytky nerezová ocel 1.4301.
Pouzdro a matice nerezová ocel 1.4305.
Západka nerezová ocel 1.4301.

Provedení:

Bez povrchové úpravy.

Příklad způsobu objednání:

Západkový uzávěr K1109.1186
Západka K1114.245X180

Upozornění:

Západkový uzávěr s úchytkou ve tvaru T. Použitelný vpravo nebo vlevo s uzavírací dráhou 90°. Západkový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu. Dodávka se standardními nerezovými maticemi. Uzavíratelné západkové uzávěry jsou dodávány vždy s 2 klíči. Třída ochrany IP65. Západku v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každou západku lze kombinovat s tímto pouzdem.

Uzavíratelné západkové uzávěry jsou dodávány vždy s 2 klíči. Klíč lze vytáhnout v obou polohách (otevřeně a zavřeně). Zamykání je provedeno tak, aby každý zámek bylo možné odemknout tím samým klíčem.

KIPP Západkové uzávěry z nerezové oceli, s úchytkou ve tvaru T


Objednávací číslo	Provedení	Ovladač
K1109.1186	A	rukojeť tvaru T
K1109.2186	B	Rukojeť tvaru T uzamykatelná

KIPP Západka pro západkové uzávěry

Objednávací číslo	A při délce pouzdra H=18	L
K1114.245X180	18	45
K1114.245X200	20	45
K1114.245X240	24	45
K1114.245X280	28	45
K1114.245X320	32	45
K1114.245X340	34	45
K1114.245X360	36	45
K1114.245X380	38	45
K1114.245X400	40	45
K1114.245X420	42	45

Západkové uzávěry

nerezová ocel s úchytkou ve tvaru L



Materiál:

Úchytka nerezová ocel 1.4301.
Pouzdro a matice nerezová ocel 1.4305.
Západka nerezová ocel 1.4301.

Provedení:

Bez povrchové úpravy.

Příklad způsobu objednání:

Západkový uzávěr K1110.1186
Západka K1114.245X180

Upozornění:

Západkový uzávěr s úchytkou ve tvaru L. Použitelný vpravo nebo vlevo s uzavírací dráhou 90°. Západkový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu. Dodávka se standardními nerezovými maticemi. Třída ochrany IP65. Západku v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každou západku lze kombinovat s tímto pouzdem.

KIPP Západkové uzávěry z nerezové oceli, s úchytkou ve tvaru L


Objednací číslo	Ovladač
K1110.1186	rukojeť tvaru L

KIPP Západka pro západkové uzávěry

Objednací číslo	A při délce pouzdra H=18	L
K1114.245X180	18	45
K1114.245X200	20	45
K1114.245X240	24	45
K1114.245X280	28	45
K1114.245X320	32	45
K1114.245X340	34	45
K1114.245X360	36	45
K1114.245X380	38	45
K1114.245X400	40	45
K1114.245X420	42	45

Západkové uzávěry

pro hygienický prostor



Materiál:

Západkové uzávěry nerezová ocel 1.4305.
západka nerezová ocel 1.4301.

Provedení:

Bez povrchové úpravy.

Příklad způsobu objednání:

Západkový uzávěr K1111.60186

Západka K1114.245X180

Upozornění:


Západkové uzávěry z nerezové oceli s ovládáním na otvor klíče 13 mm pro použití s hygienickými požadavky podle norem DIN EN ISO 14159, DIN EN 1672-2:2009* a BG (osvědčení o zkoušce na vyžádání), chráněné proti vodě a prachu podle IP69K. Díky tvarování se stanovením poloměrů a díky leštěným povrchům ve spojení s použitým materiálem se obzvláště dobře čistí a jsou odolné vůči znečištění. Utěsnění mezi západkovými uzávěry a dveřmi je provedeno pomocí neztratilného pěnového těsnění PUR na spodní straně pouzdra západkového uzávěru.

KIPP Západkové uzávěry pro hygienické prostředí

Objednací číslo	Ovladač
K1111.60186	Zweikant

KIPP Západka pro západkové uzávěry

Objednací číslo	A při délce pouzdra H=18	L
K1114.245X180	18	45
K1114.245X200	20	45
K1114.245X240	24	45
K1114.245X280	28	45
K1114.245X320	32	45
K1114.245X340	34	45
K1114.245X360	36	45
K1114.245X380	38	45
K1114.245X400	40	45
K1114.245X420	42	45



Západkové uzávěry kompresní,

s proměnnou dráhou dotažení



Materiál:

Západkové uzávěry z oceli.
Hvězdicová úchytka DIN 6336 duroplast.

Provedení:

Západkový uzávěr pozinkovaný a modře pasivovaný.
Hvězdicová úchytka černá.

Příklad způsobu objednání:

Západkový uzávěr kompresní K0528.1709161

Upozornění:

Kompresní západkové uzávěry se používají převážně u dveří a korpusů, které vyžadují vyšší přitlačný tlak těsnění. Lze je použít vpravo nebo vlevo. Zavírání se přitom uskutečňuje vždy ve směru hodinových ručiček.

Montáž:

V otvoru Ø 25 mm je vytvořen vrub pro aretační kolík. Uzávěr se zasouvá otvorem. Pro přetažení a upevnění matice je nutné, aby západka byla v koncové poloze a uprostřed vybrání.

Na vyžádání:

Vodotěsné provedení podle IP65.

Funkce:

Otáčením ovládání doprava se jazýček otočí o 90° do uzavírací polohy. Dalším otáčením se jazýček pomocí závitu přitáhne v axiálním směru, čím dojde ke zvýšení přitlaku. Otevření uzávěru se provádí otáčením doleva. Přitom se západka v koncové poloze tvarově otevře, což i u lepivých těsnění zaručí bezpečné otevření.

Proměnná dráha utažení činí 7 mm. Rozsah sevření 9-44 mm je pokrytý 7 zahnutými západkami (rozměr A).

Dodávka je realizována kompletně smontovaná.

Příslušenství:








Nástrčkový klíč K0535

Odkaz na výkres:

- 1) Aretační kolík
- 2) Zárubeň

Ovládání

- a) Čtyřhran 7 mm
- b) Motýlek 3 mm
- c) Motýlek 5 mm
- d) Hvězdicové kolečko



a)

b)






c)

d)


KIPP Západkové uzávěry kompresní s proměnnou dráhou dotažení

Objednací číslo Čtyřhran 7 mm	Objednací číslo Motýlek 3 mm	Objednací číslo Motýlek 5 mm	Objednací číslo Hvězdicová úchytka	A	L
K0528.1709161	K0528.4309161	K0528.4509161	K0528.5009161	9-16	40,5
K0528.1713201	K0528.4313201	K0528.4513201	K0528.5013201	13 - 20	42,5
K0528.1717241	K0528.4317241	K0528.4517241	K0528.5017241	17 - 24	44
K0528.1723301	K0528.4323301	K0528.4523301	K0528.5023301	23 - 30	45
K0528.1729361	K0528.4329361	K0528.4529361	K0528.5029361	29 - 36	43
K0528.1733401	K0528.4333401	K0528.4533401	K0528.5033401	33 - 40	40,5
K0528.1737441	K0528.4337441	K0528.4537441	K0528.5037441	37 - 44	37


Západkové uzávěry kompresní




a)



b)



c)



d)



Materiál:

Pouzdro a ovládání ze zinkového odlitku.
Ploché těsnění guma.
Jazýček z oceli.

Provedení:

Pouzdro a ovládání pochromované.
Jazýček pozinkovaný.

Příklad způsobu objednání:

Kompresní západkový uzávěr K0529.18321
Západka K0530.145X320
(udejte prosím zároveň vzdálenost západky „A“)

Upozornění:

Kompresní západkové uzávěry se používají převážně u dveří a korpusů, které vyžadují vyšší přitlačný tlak těsnění. Lze použít vpravo nebo vlevo. Zavírání se přitom uskutečňuje vždy ve směru hodinových ručiček.

Odolné proti vibracím, chráněno proti vodě a prachu podle IP65.

Západku v požadovaném provedení je nutné objednat zvlášť. Každou západku lze kombinovat s každým pouzdem.

Funkce:

Otáčením ovládání doprava se západka otočí o 90° do uzavírací polohy. Dalším otočením o 90° se západka přitáhne v axiálním směru, čím dojde ke zvýšení přitlaku. Dráha utažení činí 6 mm. Upevňovací matice je na jedné straně zhotovena jako uzemňovací matice s příchytkami.

Příslušenství:

Nástrčkový klíč K0535

Odkaz na výkres:

Ovládání:

- a) Čtyřhran 8 mm
- b) Motýlek 3 mm
- c) Motýlek 5 mm
- d) Kolíková rukojeť

KIPP Západkové uzávěry kompresní








Objednací číslo	Ovladač
K0529.18321	Čtyřhran 8 mm
K0529.30321	Kolíková rukojeť
K0529.43321	Motýlek 3 mm
K0529.45321	Motýlek 5 mm

KIPP Západka pro kompresní otočné závory

Objednací číslo	A	L
K0530.145X	32/35/38/44	45
K0530.151X	32	51

Západkové uzávěry kompresní,

s přestavitelnou výškou západky



Materiál:

Pouzdro a ovládání ze zinkového odlitku.
Ploché těsnění guma.
Jazyček z oceli.

Provedení:

Pouzdro a ovládání pochromované.
Při provedení s páčkou potaženo černou práškovou hmotou.
Jazyček pozinkovaný.

Příklad způsobu objednání:

Západkový uzávěr kompresní K0531.18321
Západka K0532.1000X590

Upozornění:

Kompresní západkové uzávěry se používají převážně u dveří a korpusů, které vyžadují vyšší přítlakový tlak těsnění. Lze použít vpravo nebo vlevo. Zavírání se přitom uskutečňuje vždy ve směru hodinových ručiček.

Odolné proti vibracím, chráněno proti vodě a prachu podle IP65.

Západku v požadovaném provedení je nutné objednat zvlášť. Každou západku lze kombinovat s každým pouzdrem.

Funkce:

Otáčením ovládání doprava se západka otočí o 90° do uzavírací polohy. Dalším otočením o 90° se jazyček přitáhne v axiálním směru, čím dojde ke zvýšení přítlaku. Dráha utažení činí 6 mm. Upevňovací matice je na jedné straně zhotovena jako uzemňovací matice s přichytkami. Zalomenou západku lze použít pozitivně a negativně.

Příslušenství:

Nástrčkový klíč K0535

Odkaz na výkres:

Ovládání:

- a) Čtyřhran 8 mm
- b) Motýlek 3 mm
- c) Motýlek 5 mm
- d) Kolíková rukojeť

KIPP Západkové uzávěry kompresní s přestavitelnou výškou západky


Objednací číslo	Ovladač
K0531.18321	Čtyřhran 8 mm
K0531.43321	Motýlek 3 mm
K0531.45321	Motýlek 5 mm
K0531.30322	Kolíková rukojeť

KIPP Západky pro kompresní západkové uzávěry s přestavitelnou výškou západky

Objednací číslo	A	L
K0532.1000X590	40 - 59	33
K0532.1140X730	26 - 45 / 52 - 73	33
K0532.1275X860	12 - 32 / 68 - 86	33

Západkové uzávěry

s volnoběhem



Materiál:

Pouzdro a ovládání pozinkový tlakový odlitek.

Matice z mosazi.

Jazýček ocelový.

Provedení:

Pouzdro pozinkované a modře pasivované.

Ucpávka černá KTL potažená.

Jazýček pozinkovaný.

Příklad způsobu objednání:

K1275.22224

Upozornění:

Obzvláště vhodné pro ocelové skříně, úzké šatní skříňky v šatnách, školách, volnočasových zařízeních a průmyslových podnicích.

Způsob ovládání:

Integrovaná funkce volnoběhu nabízí oproti konvenčnímu otočnému ovládání vysokou bezpečnost proti násilnému uvedení do chodu.

Montáž:

Západkový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu.

Pozor:




Optimální funkci zaručujeme u visacích zámků s průměrem závěsu Ø 6,0 - Ø 8,0 mm.



KIPP Západkové uzávěry s volnoběhem

Objednací číslo	A	L
K1275.22224	22,4	44
K1275.22248	24,8	42
K1275.22304	30,4	45
K1275.22359	35,9	49
K1275.22424	42,4	45

Protiprachové víčko



Materiál:
Umělá hmota termoplast (PU).

Provedení:
Černá.

Příklad způsobu objednání:
K0533.202230



Upozornění:
Protiprachové víčko pro západkové uzávěry s průměrem hlavy max. do 32 mm. Poskytuje zvýšenou ochranu proti prachu a vlhkosti. Při použití protiprachového víčka se zmenší rozměr „A“ západkové uzávěry o 1 mm.

KIPP Protiprachové víčko

Objednací číslo

K0533.202230

Otevírací rukojeť



Materiál:
Umělá hmota termoplast (PA).

Provedení:
Černá.

Příklad způsobu objednání:
K0534.202230

Upozornění:
Praktická otevírací rukojeť pro západkové uzávěry s průměrem hlavy max. do 30 mm. Při použití otevírací rukojeti se zmenšuje rozměr „A“ západkové uzávěry o 2,5 mm.

KIPP Otevírací rukojeť

Objednací číslo

K0534.202230

Nástrčkové klíče,

pro západkové uzávěry


Materiál:

Zinkový odlitek.

Provedení:


Pochromovaný.

Příklad způsobu objednání:

K0535.43

Upozornění:





Nástrčkový klíč k ovládání západkových uzávěrů.



KIPP Nástrčkové klíče pro západkové uzávěry

Objednací číslo	Provedení	Provedení	D
K0535.43	A	motýlek 3 mm	3
K0535.45	A	motýlek 5 mm	5
K0535.17	B	čtyřhran 7 mm	15
K0535.18	B	čtyřhran 8 mm	15
K0535.16	C	čtyřhran 6 mm	11,5

Aretační zarážky

**Materiál:**

Pouzdro ze zinkového odlitku, potaženo umělou hmotou.

Osa ocel 1.0718.

Podložka plast.

Pojistný kroužek z pružinové oceli.

Zápustný šroub z oceli třídy pevnosti 8.8.

Provedení:

Pouzdro černé nebo červené.

Osa z oceli, modře pasivovaná.


Pojistný kroužek, zápustný šroub černý.

Příklad způsobu objednání:

K0271.140061

Upozornění:

Zarážkový bod každých 90°.


**KIPP Aretační zarážky**

Objednací číslo	Barva základního tělesa	Provedení	A	D1
K0271.140061	černá	Vnitřní závit	40	M6
K0271.140062	červená	Vnitřní závit	40	M6
K0271.140061X10	černá	Vnější závit	40	M6
K0271.140062X10	červená	Vnější závit	40	M6

Technické informace pro otočenou upínací závoru K1061 a upínací desku K1062



1. Použití:




Zajistit, aby byla úchytka v pozici „OFF“.

Kolík otočné upínací závory zasunout do napínací desky.


K zablokování součástí otočit úchytka do pozice „ON“. Cvaknutí signalizuje otevření/zavření.

Příklady použití: změna pozice kamery




2. funkce:

Úchytka spojit s příčným kolíkem pomocí osy. Při sestavování součástí otočné upínací závory a napínací desky zasahuje kolík při otáčení do napínací desky a součásti svírá.




Výrobní tolerance:




Přesnost opakování:

Vyšší přesnost opakování lze dosáhnout pomocí doplňkových opěrných čepů (nejsou součástí dodávky).



Otočný upínací uzávěr

úchyt z plastu nebo nerezové oceli



Materiál:

Pouzdro, ocel.

Kolík, nerezová ocel.

Otočná hlavice, nerezová ocel nebo termoplast PA (polyamid).

Provedení:

Pouzdro, poniklované.

Kolík, bez povrchové úpravy.

Otočná hlavice PA, vyztučená skelnými vlákny, černá.

Otočná hlavice, nerezová ocel, bez povrchové úpravy.

Příklad způsobu objednání:

K1061.516

Upozornění:

Upevňovací šrouby M2 nebo M3 jsou součástí dodávky.

Možnost montáže, tvar A pro tloušťky desek 6 nebo 12 mm.



Možnost montáže, tvar B pro tloušťky desek 12 až 20 mm.

Příslušenství:

Napínací desky K1062

Odkaz na výkres:

1) deska




KIPP Otočné upínací uzávěry, úchytky umělá hmota nebo nerezová ocel

Objednací číslo Plast	Objednací číslo Nerezová ocel	D	L	D1	D2	D3	D4	H	H1	M	D5	D6	D7	D8	T	T1
K1061.516	K1061.5161	5	15,5	14	25	20	21	19 / 19	6,5	M2x3	14	26	4,4	2,4	6	6-10
K1061.817	K1061.8171	8	17	18	34	32	28	26 / 25,5	10	M3x4	18	35	6,5	3,4	6	6-14
K1061.823	K1061.8231	8	23	18	34	32	28	26 / 25,5	10	M3x4	18	35	6,5	3,4	12	12-20

KIPP Otočná upínací závora, technické informace


Objednací číslo Plast	Objednací číslo Nerezová ocel	D	L	Upínací síla N	Smyková síla kN	Roztahovací síla kN	Teplotní odolnost do
K1061.516	K1061.5161	5	15,5	60	1,8	1,2	130 °C / 200 °C
K1061.817	K1061.8171	8	17	90	3,2	2,6	130 °C / 200 °C
K1061.823	K1061.8231	8	23	90	3,2	2,6	130 °C / 200 °C

Otočné upínací uzávěry, ploché



A

B

**Materiál:**

Pouzdro, ocel.

Kolík, nerezová ocel.

Otočná hlavice, nerezová ocel.

Provedení:

Pouzdro, poniklované.

Kolík, bez povrchové úpravy.

Otočná hlavice, nerezová ocel, bez povrchové úpravy.

Příklad způsobu objednání:

K1061.5162

Upozornění:

Upevňovací šrouby M2 nebo M3 jsou součástí dodávky.

Možnost montáže, tvar A pro tloušťky desek 6 nebo 12 mm.


Možnost montáže, tvar B pro tloušťky desek 12 až 20 mm.

Příslušenství:

Napínací desky K1062

Odkaz na výkres:

1) deska



KIPP Otočné upínací uzávěry, ploché

Objednací číslo	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	L	M	D5	D6	D7	D8	T	T1
K1061.5162	5	14	25	20	21	11,5	6,5	15,5	M2x3	14	26	4,4	2,4	6	6-10
K1061.8172	8	18	34	32	28	15,4	10	17	M3x4	18	35	6,5	3,4	6	6-14
K1061.8232	8	18	34	32	28	15,4	10	23	M3x4	18	35	6,5	3,4	12	12-20

KIPP Otočná upínací závora, technické informace

Objednací číslo	Upínací síla N	Smyková síla kN	Roztahovací síla kN	Teplotní odolnost do
K1061.5162	60	1,8	1,2	200 °C
K1061.8172	90	3,2	2,6	200 °C
K1061.8232	90	3,2	2,6	200 °C



Napínací desky

pro otočné upínací uzávěry







(A)


Napínací deska nasazena
pro tloušťky desek 6 až 10 mm



(A)





(2)





(B)

Napínací deska nasazena
pro tloušťky desek > 10 mm



(B)



Materiál:

Pouzdro, ocel.

Matice, nerezová ocel.

Provedení:

Pouzdro, poniklované.

Matice, bez povrchové úpravy.

Příklad způsobu objednání:

K1062.50

Upozornění:

Upevňovací šrouby M2 nebo M3 jsou součástí
dodávky.

Možnost montáže, tvar A pro tloušťky desek 6 až 10
mm.

Možnost montáže, tvar B pro tloušťky desek nad 10
mm.

Odkaz na výkres:

- 1) Deska
- 2) Otočná upínací závora
- 3) Středící čepy
- 4) Matice

KIPP Napínací desky pro otočné upínací uzávěry

Objednací číslo nasazený	Objednací číslo zakořený	D	D1	D2	D4	A	M	H2	SW	H	H1	D3 pro šroub DIN 912	D5	D6	L	L1
K1062.50	K1062.501	5	- / 14	25	21	10,5 / -	M14X1,5 / -	8	22	16 / 9	4,5	- / M2	15 / 14	25 / 26	3,5 / 5	- / 4
K1062.80	K1062.801	8	- / 20	32	26	13 / -	M20X1,5 / -	10	30	18 / 11	5,5	- / M3	21 / 20	32 / 33	3,5 / 6	- / 5