

Třmenová madla oválná

Popis zboží/obrázky produktu

19"



Popis


Materiál:

Oválný hliníkový profil.

Provedení:

Povrch matovaný a eloxovaný na přírodní barevné provedení nebo do černa.

Výkresy



Přehled zboží

Třmenová madla oválná

Objednací číslo	Barva základního tělesa	A	B	D	H	L	Nosná síla N
K0202.055051	černá	55	12	M5	40	63	500
K0202.088051	černá	88	12	M5	40	96	500
K0202.100051	černá	100	12	M5	40	108	500
K0202.120051	černá	120	12	M5	40	128	500
K0202.180051	černá	180	12	M5	40	188	500
K0202.200051	černá	200	12	M5	40	208	500
K0202.235051	černá	235	12	M5	40	243	500
K0202.250051	černá	250	12	M5	40	258	500
K0202.055053	natur	55	12	M5	40	63	500
K0202.088053	natur	88	12	M5	40	96	500
K0202.100053	natur	100	12	M5	40	108	500
K0202.120053	natur	120	12	M5	40	128	500
K0202.180053	natur	180	12	M5	40	188	500
K0202.200053	natur	200	12	M5	40	208	500

Třmenová madla oválná

Přehled zboží

Objednací číslo	Barva základního tělesa	A	B	D	H	L	Nosná síla N
K0202.235053	natur	235	12	M5	40	243	500
K0202.250053	natur	250	12	M5	40	258	500