

Pružné tlačné prvky s drážkou a tlačným čepem, standardní síla pružiny

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Pouzdro 1.4305.


Tlačný čep 1.4034.

Pružina 1.4310.

Provedení:

Bez povrchové úpravy. Tlačný čep kalený.

Výkresy



Přehled zboží

Pružné opěrky s drážkou a tlačným čepem, standardní síla pružiny

Objednací číslo	Materiál základní těleso	D	D1	H	L	N	Síla pružiny začátek F1 cca N	Síla pružiny konec F2 cca N
K0314.04	nerezová ocel	M4	1,8	1,5	9	0,6	6	20
K0314.05	nerezová ocel	M5	2,4	2	12	0,8	6	20
K0314.06	nerezová ocel	M6	2,7	2	14	1	7	20
K0314.08	nerezová ocel	M8	4	2	16	1,2	15	30
K0314.10	nerezová ocel	M10	4,5	2,5	19	1,6	20	35
K0314.12	nerezová ocel	M12	6	3,5	22	2	30	55
K0314.16	nerezová ocel	M16	8,5	4,5	24	2,5	45	100
K0314.20	nerezová ocel	M20	10	6,5	30	2,5	60	120