

## Rychloupínač horizontální se svislou patkou a nastavitelným přitlačným šroubem

Popis zboží/obrázky produktu

KIPPlack



### Popis

#### Materiál:

Ocel.  
Úchyt z polyamidu.

#### Provedení:

Nitrocementováno a černě oxidováno.  
Úchopový prvek modrý, černý nebo červený.

#### Upozornění:


Bezúdržbová, kloubová pouzdra vysoké kvality. Neměnná síla při otevírání a zavírání. Optimální stabilita je dosahována kuželovým upínacím ramenem profilu U.

#### Na vyžádání:

další barevná provedení rukojetí.

#### Příslušenství:

K0106  
K0383  
K0388  
K0390  
K0391  
K0392  
K0393



product  
design  
award

# Rychloupínač horizontální se svislou patkou a nastavitelným přitlačným šroubem

Popis zboží/obrázky produktu




RAL 7021  
 $\Delta = 0$

RAL 5002  
 $\Delta = 1$

RAL 3020  
 $\Delta = 3$

## Výkresy



## Přehled zboží

### Rychloupínač horizontální se svislou patkou a nastavitelným přitlačným šroubem

Objednací číslo	Barva komponentu	Děrová šablona	Úhel rozevření přídržného ramene	Úhel rozevření držadla	Ruční síla FH N	Přídržná síla F1 N	Přídržná síla F2 N	Upínací síla F3 N	Upínací síla F4 N
K0661.005001	ultramarín RAL 5002	2	86°	67°	100	650	900	550	620
K0661.006001	ultramarín RAL 5002	3	86°	67°	160	1350	1900	720	1200
K0661.008001	ultramarín RAL 5002	3	86°	67°	200	2000	2800	830	1400
K0661.010001	ultramarín RAL 5002	3	90°	71°	250	2200	4500	1200	2800
K0661.012001	ultramarín RAL 5002	4	88°	68°	280	2400	5500	1000	2800
K0661.005000	tmavošedá RAL 7021	2	86°	67°	100	650	900	550	620
K0661.006000	tmavošedá RAL 7021	3	86°	67°	160	1350	1900	720	1200
K0661.008000	tmavošedá RAL 7021	3	86°	67°	200	2000	2800	830	1400
K0661.010000	tmavošedá RAL 7021	3	90°	71°	250	2200	4500	1200	2800
K0661.012000	tmavošedá RAL 7021	4	88°	68°	280	2400	5500	1000	2800
K0661.005003	bezpečnostní červená RAL 3020	2	86°	67°	100	650	900	550	620
K0661.006003	bezpečnostní červená RAL 3020	3	86°	67°	160	1350	1900	720	1200
K0661.008003	bezpečnostní červená RAL 3020	3	86°	67°	200	2000	2800	830	1400
K0661.010003	bezpečnostní červená RAL 3020	3	90°	71°	250	2200	4500	1200	2800
K0661.012003	bezpečnostní červená RAL 3020	4	88°	68°	280	2400	5500	1000	2800

# Rychloupínač horizontální se svislou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem

## Přehled zboží

Objednací číslo	Barva komponentu	M	A	A1	A2	A3	A4	B	B1	B2	B3	B6	C	C2	D	H	H1	L	L1
K0661.005001	ultramarín RAL 5002	M5x25	18	27	4,5	13,5	-	8,1	4,1	13,2	9,2	22,5	26,2	5,2	5,5	52,2	47,9	125,7	41,8
K0661.006001	ultramarín RAL 5002	M6x35	26	39	6,5	-	2,5	14,1	9,1	17,5	12,5	43,5	36,9	8	5,5	75,2	71	186,6	60,5
K0661.008001	ultramarín RAL 5002	M8x45	26	44	9	-	3,5	14,1	9,1	21	16	41,5	46,5	10,5	6,2	88,2	84,3	223,1	74,9
K0661.010001	ultramarín RAL 5002	M10x55	41,5	59	9	-	2	16,2	9,2	26	19	47	59,6	10	8,8	114,3	107,5	279,4	103,9
K0661.012001	ultramarín RAL 5002	M12x70	44	65	11	40	1	16,2	9,2	28	21	47	75,9	13,5	8,5	128,4	125,2	314,7	122
K0661.005000	tmavošedá RAL 7021	M5x25	18	27	4,5	13,5	-	8,1	4,1	13,2	9,2	22,5	26,2	5,2	5,5	52,2	47,9	125,7	41,8
K0661.006000	tmavošedá RAL 7021	M6x35	26	39	6,5	-	2,5	14,1	9,1	17,5	12,5	43,5	36,9	8	5,5	75,2	71	186,6	60,5
K0661.008000	tmavošedá RAL 7021	M8x45	26	44	9	-	3,5	14,1	9,1	21	16	41,5	46,5	10,5	6,2	88,2	84,3	223,1	74,9
K0661.010000	tmavošedá RAL 7021	M10x55	41,5	59	9	-	2	16,2	9,2	26	19	47	59,6	10	8,8	114,3	107,5	279,4	103,9
K0661.012000	tmavošedá RAL 7021	M12x70	44	65	11	40	1	16,2	9,2	28	21	47	75,9	13,5	8,5	128,4	125,2	314,7	122
K0661.005003	bezpečnostní červená RAL 3020	M5x25	18	27	4,5	13,5	-	8,1	4,1	13,2	9,2	22,5	26,2	5,2	5,5	52,2	47,9	125,7	41,8
K0661.006003	bezpečnostní červená RAL 3020	M6x35	26	39	6,5	-	2,5	14,1	9,1	17,5	12,5	43,5	36,9	8	5,5	75,2	71	186,6	60,5
K0661.008003	bezpečnostní červená RAL 3020	M8x45	26	44	9	-	3,5	14,1	9,1	21	16	41,5	46,5	10,5	6,2	88,2	84,3	223,1	74,9
K0661.010003	bezpečnostní červená RAL 3020	M10x55	41,5	59	9	-	2	16,2	9,2	26	19	47	59,6	10	8,8	114,3	107,5	279,4	103,9
K0661.012003	bezpečnostní červená RAL 3020	M12x70	44	65	11	40	1	16,2	9,2	28	21	47	75,9	13,5	8,5	128,4	125,2	314,7	122