


Upínače s posuvnou tyčí mini

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Ocel.

Provedení:

Pozinkováno a pasivováno.

Plastová rukojeť odolná vůči oleji.

Upozornění:

Tyčové upínače s velmi nízkou konstrukční výškou. Upínače aretují v uzavřené i otevřené poloze uchycení. Mohou být proto použity jak na tlak, tak i na tah.

Odkaz na výkres:


Provedení A:

tlakové upnutí otáčením proti směru hodinových ručiček

Provedení B:

tlakové upnutí otáčením ve směru hodinových ručiček

Výkresy



Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	C (zdvih)	Přidrzná síla F2 N	Přidrzná síla F1 N
K0745.10050	A	16	500	500
K0745.20050	B	16	500	500