


Základové desky, šedá litina s rastrovými otvory

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

GJL 300.

Provedení:

Dosedací a upínací plochy broušené.

Upozornění:

Rozteč rastru $50 \pm 0,02$ mm.

Základové desky s rastrovými otvory se používají k namontování modulárních přípravků. Tyto základové desky se polohují a připevňují přímo na strojní stoly.

Dva vyrovnávací otvory slouží k vyrovnání základové desky na strojním stole.

Upevňovací otvory se vrtají podle požadavků zákazníka podle strojního stolu.

Alfanumericky popsané rastrové otvory zaručují definované přiřazení upínacích prvků v případě opakování.

Středící čepy k vymezení základních desek objednejte samostatně.

Středící čepy k vymezení palet objednávejte samostatně.

Dodání včetně šroubů s okem pro přepravu.


Další rozměry na poptávku.

Odkaz na výkres:

1) Polohovací otvor

Základové desky, šedá litina s rastrovými otvory

Výkresy



Přehled zboží

Základové desky, šedá litina s rastrovými otvory

Objednáací číslo	L	B	H	L6	D	D1	D2	N1=počet rastrových otvorů	NL=počet montážních otvorů	NB=počet montážních otvorů
K0800.21240060	600	400	50	500	12	M12	30	96	11	7
K0800.21250060	600	500	50	500	12	M12	30	120	11	9
K0800.21260060	600	600	50	500	12	M12	30	144	11	11
K0800.21240080	800	400	50	700	12	M12	30	128	15	7
K0800.21245090	900	450	50	800	12	M12	30	158	17	8
K0800.21250100	1000	500	50	900	12	M12	30	200	19	9
K0800.21260120	1200	600	50	1100	12	M12	30	288	23	11
K0800.21640060	600	400	50	500	16	M16	30	96	11	7
K0800.21650060	600	500	50	500	16	M16	30	120	11	9
K0800.21660060	600	600	50	500	16	M16	30	144	11	11
K0800.21640080	800	400	50	700	16	M16	30	128	15	7
K0800.21645090	900	450	50	800	16	M16	16	158	17	8
K0800.21650100	1000	500	50	900	16	M16	30	200	19	9
K0800.21660120	1200	600	50	1100	16	M16	30	288	23	11

