

## Minikonzoly, šedá litina s rastrovými otvory

### Popis zboží/obrázky produktu



### Popis

**Materiál:**

GJL 300.

**Provedení:**

Dosedací a upínací plochy broušené.

**Upozornění:**

Rozteč rastru  $50 \pm 0,02$  mm.

Konzoly se používají k namontování modulárních přípravků. Lze je přesně umístit a upevnit na rastrové systémy. Poloha rastrových otvorů tak může pokračovat na vyšší upínací ploše.

Konzoly slouží též jako základní tělesa pro upínání menších obrobků.

Konzoly systémové velikosti M12 se připevňují lícovanými šrouby K0815.112065.

Konzoly systémové velikosti M16 se připevňují lícovanými šrouby K0815.116065.


Ochranné zátky k uzavření rastrových otvorů je nutné objednávat samostatně.

**Odkaz na výkres:**

- 1) Závitový otvor
- 2) Otvoru pro lícovaný šroub
- 3) Průchozí otvor pro šroub s válcovou hlavou DIN 912

# Minikonzoly, šedá litina s rastrovými otvory

Výkresy



## Přehled zboží

### Minikonzoly, šedá litina s rastrovými otvory

Objednáací číslo	L	B	H	D	D1	D3
K0809.21212598125	125	98	125	12	M12	M12
K0809.21612598125	125	98	125	16	M16	M16

