

Třmenová madla

Popis zboží/obrázky produktu

19"



Popis

Materiál:

Manipulační rukojeť, hliník.
Manipulační rameno a kryt PA 6.
Šroub a matice s nákrůžkem, ocel.


Provedení:

Manipulační rukojeť eloxovaná v přírodní barvě nebo černá.
Šroub a matice s nákrůžkem pozinkované.

Upozornění:

- 19"
- uzavřený design
- snadná montáž
- montáž víka se provádí plastovým kladívkem

Výkresy



Přehled zboží

Třmenová madla

Objednací číslo	Barva základního tělesa	A	B	D	H	L	Nosná síla N
K1127.055201	černá	55	12,5	M5	40	75,5	1000
K1127.088201	černá	88	12,5	M5	40	108,5	1000
K1127.100201	černá	100	12,5	M5	40	120,5	1000
K1127.120201	černá	120	12,5	M5	40	140,5	1000
K1127.180201	černá	180	12,5	M5	40	200,5	1000

Třmenová madla

Přehled zboží

Objednací číslo	Barva základního tělesa	A	B	D	H	L	Nosná síla N
K1127.235201	černá	235	12,5	M5	40	255,5	1000
K1127.055203	natur	55	12,5	M5	40	75,5	1000
K1127.088203	natur	88	12,5	M5	40	108,5	1000
K1127.100203	natur	100	12,5	M5	40	120,5	1000
K1127.120203	natur	120	12,5	M5	40	140,5	1000
K1127.180203	natur	180	12,5	M5	40	200,5	1000
K1127.235203	natur	235	12,5	M5	40	255,5	1000