



Pružinové závěsy z oceli nebo nerezové oceli 240 mm

Popis zboží/obrázky produktu



Závěsy s uzavírací pružinou

Závěsy s otevírací pružinou



Popis

Materiál:

Ocel nebo nerezová ocel 1.4301.
Upínací pružina z nerezové oceli.

Provedení:

Ocel bez povrchové úpravy nebo pozinkovaná.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.

Upozornění:

Závěsy ve válcovém provedení.
Úhel rozevření 270°.

Krouticí moment pružiny otevírající:

$M(0^\circ) : 2,55 \text{ Nm} / M(90^\circ) : 1,68 \text{ Nm} / M(180^\circ) : 0,84 \text{ Nm}$


Krouticí moment pružiny uzavírající:

$M(0^\circ) : 0,84 \text{ Nm} / M(90^\circ) : 1,68 \text{ Nm} / M(180^\circ) : 2,55 \text{ Nm}$

Provedení A: bez otvorů

Provedení B: s otvory

Výkresy



Pružinové závěsy z oceli nebo nerezové oceli 240 mm

Přehled zboží

Pružinové závěsy z oceli nebo nerezové oceli 240 mm

Objednáací číslo	Provedení	Provedení 1	Materiál základní těleso	Povrch	A	A1	B	B1	D	D1	S
K1177.4024000	A	pružina otevírací	ocel	bez povrchové úpravy	40	-	240	-	-	4	1,5
K1177.4024001	B	pružina otevírací	ocel	pozinkovaný	40	22,7	240	60	4	4	1,5
K1177.14024000	A	pružina otevírací	Nerezová ocel	bez povrchové úpravy	40	-	240	-	-	4	1,5
K1177.14024001	B	pružina otevírací	Nerezová ocel	bez povrchové úpravy	40	22,7	240	60	4	4	1,5
K1177.4024010	A	pružina uzavírací	ocel	bez povrchové úpravy	40	-	240	-	-	4	1,5
K1177.4024011	B	pružina uzavírací	ocel	pozinkovaný	40	22,7	240	60	4	4	1,5
K1177.14024010	A	pružina uzavírací	Nerezová ocel	bez povrchové úpravy	40	-	240	-	-	4	1,5
K1177.14024011	B	pružina uzavírací	Nerezová ocel	bez povrchové úpravy	40	22,7	240	60	4	4	1,5