

## Přítlačné šrouby pevné

### Popis zboží/obrázky produktu



### Popis

#### Materiál:

Polyamid, ocel nebo nerezová ocel.

#### Provedení:


Vřeteno a matice pozinkované.

K1442.204020 z nylonu.

#### Upozornění:

Přítlačné šrouby K1442.204020 jsou dodávány s jednou maticí.

### Výkresy



### Přehled zboží

#### Přítlačné šrouby pevné

Objednací číslo	Materiál základní těleso	Provedení	M	L
K1442.204020	polyamid	A	M4	20
K1442.004025	ocel	A	M4	25
K1442.004040	ocel	A	M4	40
K1442.005035	ocel	A	M5	35
K1442.006025	ocel	A	M6	25
K1442.006050	ocel	A	M6	50
K1442.008040	ocel	A	M8	40
K1442.008060	ocel	A	M8	60
K1442.010050	ocel	A	M10	50
K1442.010080	ocel	A	M10	80

## Přítlačné šrouby pevné

### Přehled zboží

Objednací číslo	Materiál základní těleso	Provedení	M	L
K1442.012075	ocel	A	M12	75
K1442.012100	ocel	A	M12	100
K1442.016150	ocel	A	M16	150
K1442.104020	Nerezová ocel	A	M4	20
K1442.105030	Nerezová ocel	A	M5	30
K1442.105035	Nerezová ocel	A	M5	35
K1442.106040	Nerezová ocel	A	M6	40
K1442.106050	Nerezová ocel	A	M6	50
K1442.108060	Nerezová ocel	A	M8	60
K1442.110080	Nerezová ocel	A	M10	80