Зажимные рычаги, пластмасса, с внутренней резьбой и нажимной кнопкой, резьбовая вставка из вороненой стали

Описание товара/фотография продукта

Описание

Материал:
Рукоятка из пластмассы, усиленной стекловолокном, с зубчатым колесом, выполненным литьем из цинкового сплава.
Стальные детали класса прочности 5.8.
Нажимная кнопка, пластмасса (ПФЛ).

Исполнение:
Стальные части воронёные.

Указание:
Стандартные цвета:
Зажимная рукоятка – черно-серая, нажимная кнопка – ярко-красная.
Зажимная рукоятка – оранжевая, нажимная кнопка – черно-серая.
Зажимная рукоятка – ярко-красная, нажимная кнопка – черно-серая.

По запросу:
Другие варианты внутренней резьбы, как и длины болта.
Величина „H1“ по желанию доступна другой длины при надбавке к цене.

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Зажимные рычаги, пластмасса, с внутренней резьбой и нажимной кнопкой, резьбовая вставка из вороненой стали

Описание товара/фотография продукта

Чертежи



Обзор изделий

Зажимные рычаги с нажимной кнопкой, со внутренней резьбой

Номер заказа	Цвет основы	Размер	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Число зубьев
K0269.71104	чёрно-серый RAL 7021	1	M4	9	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.72104	оранжевый чистый RAL 2004	1	M4	9	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.73104	ярко-красный RAL 3020	1	M4	9	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.71105	чёрно-серый RAL 7021	1	M5	9	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.72105	оранжевый чистый RAL 2004	1	M5	9	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Зажимные рычаги, пластмасса, с внутренней резьбой и нажимной кнопкой, резьбовая вставка из вороненой стали

Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	Размер	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Число зубьев
K0269.73105	ярко-красный RAL 3020	1	M5	9	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.71106	чёрно-серый RAL 7021	1	M6	9	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.72106	оранжевый чистый RAL 2004	1	M6	9	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.73106	ярко-красный RAL 3020	1	M6	9	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.71206	чёрно-серый RAL 7021	2	M6	12	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0269.72206	оранжевый чистый RAL 2004	2	M6	12	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0269.73206	ярко-красный RAL 3020	2	M6	12	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0269.71208	чёрно-серый RAL 7021	2	M8	12	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0269.72208	оранжевый чистый RAL 2004	2	M8	12	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0269.73208	ярко-красный RAL 3020	2	M8	12	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0269.71308	чёрно-серый RAL 7021	3	M8	14	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0269.72308	оранжевый чистый RAL 2004	3	M8	14	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0269.73308	ярко-красный RAL 3020	3	M8	14	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0269.71310	чёрно-серый RAL 7021	3	M10	14	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0269.72310	оранжевый чистый RAL 2004	3	M10	14	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0269.73310	ярко-красный RAL 3020	3	M10	14	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0269.71410	чёрно-серый RAL 7021	4	M10	17	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24
K0269.72410	оранжевый чистый RAL 2004	4	M10	17	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24
K0269.73410	ярко-красный RAL 3020	4	M10	17	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24
K0269.71412	чёрно-серый RAL 7021	4	M12	17	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24
K0269.72412	оранжевый чистый RAL 2004	4	M12	17	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24
K0269.73412	ярко-красный RAL 3020	4	M12	17	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24
K0269.71512	чёрно-серый RAL 7021	5	M12	23	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0269.72512	оранжевый чистый RAL 2004	5	M12	23	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0269.73512	ярко-красный RAL 3020	5	M12	23	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0269.71516	чёрно-серый RAL 7021	5	M16	23	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0269.72516	оранжевый чистый RAL 2004	5	M16	23	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0269.73516	ярко-красный RAL 3020	5	M16	23	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG