Fecho lingueta em aço inoxidável versão longa

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:
Carcaça em aço inoxidável 1.4305.
Acionamento e porca de fixação em aço inoxidável 1.4404.
Lingueta em aço inoxidável 1.4301.

Versão:
Superfície sem tratamento.

Indicação:
O fecho lingueta pode ser fornecido pré-montado e com um ângulo de fechamento de 90º. Pode ser utilizado à direita ou à esquerda. Protegido contra água e poeira conforme o grau de proteção IP65, segundo a EN 60529.

Favor encomendar a lingueta separadamente na versão desejada. Todas as linguetas podem ser combinadas com qualquer carcaça.

Acessórios:
Chave de caixa K0535

Indicação de desenho:
Acionamento (miolo):
a) Quadrado 7 mm
b) Quadrado 8 mm
c) Palheta dupla 3 mm
d) Palheta dupla 5 mm
e) Manopla

1) O-Ring
2) Anel de vedação plano

Desenhos



Visão geral dos artigos

Fechos lingueta em aço inoxidável, versão longa

Código do artigo	Acionamento	D	H
K1352.1730	quadrado 7 mm	28	30
K1352.1736	quadrado 7 mm	28	36

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Fecho lingueta em aço inoxidável versão longa

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Acionamento	D	H
K1352.1740	quadrado 7 mm	28	40
K1352.1750	quadrado 7 mm	28	50
K1352.1760	quadrado 7 mm	28	60
K1352.1830	quadrado 8 mm	28	30
K1352.1836	quadrado 8 mm	28	36
K1352.1840	quadrado 8 mm	28	40
K1352.1850	quadrado 8 mm	28	50
K1352.1860	quadrado 8 mm	28	60
K1352.4330	palheta dupla 3 mm	28	30
K1352.4336	palheta dupla 3 mm	28	36
K1352.4340	palheta dupla 3 mm	28	40
K1352.4350	palheta dupla 3 mm	28	50
K1352.4360	palheta dupla 3 mm	28	60
K1352.4530	palheta dupla 5 mm	28	30
K1352.4536	palheta dupla 5 mm	28	36
K1352.4540	palheta dupla 5 mm	28	40
K1352.4550	palheta dupla 5 mm	28	50
K1352.4560	palheta dupla 5 mm	28	60
K1352.0030	manopla	28	30
K1352.0036	manopla	28	36
K1352.0040	manopla	28	40
K1352.0050	manopla	28	50
K1352.0060	manopla	28	60

Linguetas avulsas

Código do artigo	A para carcaça com comprimento H=30	A para carcaça com comprimento H=36	A para carcaça com comprimento H=40	A para carcaça com comprimento H=50	A para carcaça com comprimento H=60	L
K1340.45060	18	24	28	38	48	45
K1340.45080	20	26	30	40	50	45
K1340.45100	22	28	32	42	52	45
K1340.45140	26	32	36	46	56	45
K1340.45160	28	34	38	48	58	45
K1340.45180	30	36	40	50	60	45
K1340.45200	32	38	42	52	62	45
K1340.45220	34	40	44	54	64	45
K1340.45240	36	42	46	56	66	45
K1340.45260	38	44	48	58	68	45
K1340.45280	40	46	50	60	70	45
K1340.45320	44	50	54	64	74	45
K1340.45500	62	68	72	82	92	45

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG