# Верстачные винты с фиксированной или свободной рукояткой DIN 6304 или DIN 6306

## Описание товара/фотография продукта



### Описание

**Материал:**
Сталь.

**Исполнение:**
Вороненый, упорная цапфа закаленная.

**Указание:**
Если рукоятка у верстачного винта свободная, то она передвигается и удерживается пружиной сжатия в любом положении. Кольца ограничивают путь перемещения. Если у верстачного винта фиксированная рукоятка, то она вдавлена.

## Чертежи




## Обзор изделий

### Верстачные винты с фиксированной или свободной рукояткой DIN 6304 или DIN 6306

| Номер заказа | Исполнение 1 | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L5 | Z2 | мин. α |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K0756.106X40** | фиксированная рукоятка | M6 | 12 | 5 | 4,5 | 40 | 10 | 50 | 30 | 6 | 7° |
| **K0756.106X50** | фиксированная рукоятка | M6 | 12 | 5 | 4,5 | 50 | 10 | 50 | 40 | 6 | 7° |
| **K0756.108X50** | фиксированная рукоятка | M8 | 14 | 6 | 6 | 50 | 12 | 60 | 35 | 7,5 | 4° |

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

# Верстачные винты с фиксированной или свободной рукояткой DIN 6304 или DIN 6306

## Обзор изделий

| Номер заказа | Исполнение 1 | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L5 | Z2 | мин. α |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K0756.108X60** | фиксированная рукоятка | M8 | 14 | 6 | 6 | 60 | 12 | 60 | 45 | 7,5 | 4° |
| **K0756.110X60** | фиксированная рукоятка | M10 | 18 | 8 | 8 | 60 | 14 | 80 | 40 | 9 | 3° |
| **K0756.110X70** | фиксированная рукоятка | M10 | 18 | 8 | 8 | 70 | 14 | 80 | 50 | 9 | 3° |
| **K0756.112X70** | фиксированная рукоятка | M12 | 20 | 10 | 8 | 70 | 18 | 100 | 50 | 10 | 3° |
| **K0756.112X80** | фиксированная рукоятка | M12 | 20 | 10 | 8 | 80 | 18 | 100 | 60 | 10 | 3° |
| **K0756.116X75** | фиксированная рукоятка | M16 | 24 | 12 | 12 | 75 | 20 | 120 | 55 | 12 | 5° |
| **K0756.116X90** | фиксированная рукоятка | M16 | 24 | 12 | 12 | 90 | 20 | 120 | 70 | 12 | 5° |
| **K0756.116X110** | фиксированная рукоятка | M16 | 24 | 12 | 12 | 110 | 20 | 120 | 90 | 12 | 5° |
| **K0756.120X75** | фиксированная рукоятка | M20 | 30 | 16 | 15,5 | 75 | 28 | 140 | 55 | 14 | 4° |
| **K0756.120X90** | фиксированная рукоятка | M20 | 30 | 16 | 15,5 | 90 | 28 | 140 | 70 | 14 | 4° |
| **K0756.120X110** | фиксированная рукоятка | M20 | 30 | 16 | 15,5 | 110 | 28 | 140 | 90 | 14 | 4° |
| **K0756.210X40** | свободная рукоятка | M10 | 18 | 8 | 8 | 40 | 32 | 80 | 30 | 9 | 3° |
| **K0756.210X50** | свободная рукоятка | M10 | 18 | 8 | 8 | 50 | 32 | 80 | 40 | 9 | 3° |
| **K0756.212X50** | свободная рукоятка | M12 | 20 | 10 | 8 | 50 | 35 | 100 | 40 | 10 | 3° |
| **K0756.212X60** | свободная рукоятка | M12 | 20 | 10 | 8 | 60 | 35 | 100 | 50 | 10 | 3° |
| **K0756.216X55** | свободная рукоятка | M16 | 24 | 13 | 12 | 55 | 40 | 120 | 45 | 12 | 5° |
| **K0756.216X70** | свободная рукоятка | M16 | 24 | 13 | 12 | 70 | 40 | 120 | 60 | 12 | 5° |
| **K0756.216X90** | свободная рукоятка | M16 | 24 | 13 | 12 | 90 | 40 | 120 | 80 | 12 | 5° |
| **K0756.220X55** | свободная рукоятка | M20 | 30 | 16 | 15,5 | 55 | 45 | 140 | 45 | 14 | 4° |
| **K0756.220X70** | свободная рукоятка | M20 | 30 | 16 | 15,5 | 70 | 45 | 140 | 60 | 14 | 4° |
| **K0756.220X90** | свободная рукоятка | M20 | 30 | 16 | 15,5 | 90 | 45 | 140 | 80 | 14 | 4° |

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG