K0278_AG

Ручки четырёх лепестковые плоские с наружной резьбой

Описание товара/фотография продукта

Описание

Материал, конструкция:
Основа термопласт жёсткий, чёрный.
Мягкое чёрное покрытие из термопласта.
Наружная резьба - оцинкованная сталь, класс прочности 5.8.

Указание:
SYMPA TOUCH Ручки четырёхлепестковые плоские имеются в наличии 5 размеров с внутренней и наружной резьбой.

По запросу:
Прочие сведения о наружной резьбе, длине винтов, конструкции и цвете.

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	D	D1	D2	H	H1	L
K0278.3506X15	L	M6	35,5	14,2	15,5	2,8	15
K0278.3506X20	L	M6	35,5	14,2	15,5	2,8	20
K0278.3506X25	L	M6	35,5	14,2	15,5	2,8	25
K0278.3506X35	L	M6	35,5	14,2	15,5	2,8	35
K0278.4406X15	L	M6	44,5	17,5	19,3	3,3	15
K0278.4406X20	L	M6	44,5	17,5	19,3	3,3	20
K0278.4406X25	L	M6	44,5	17,5	19,3	3,3	25
K0278.4406X35	L	M6	44,5	17,5	19,3	3,3	35
K0278.4408X16	L	M8	44,5	17,5	19,3	3,3	16

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Ручки четырёх лепестковые плоские с наружной резьбой

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	D	D1	D2	H	H1	L
K0278.4408X25	L	M8	44,5	17,5	19,3	3,3	25
K0278.4408X35	L	M8	44,5	17,5	19,3	3,3	35
K0278.4410X20	L	M10	44,5	17,5	19,3	3,3	20
K0278.4410X30	L	M10	44,5	17,5	19,3	3,3	30
K0278.4410X40	L	M10	44,5	17,5	19,3	3,3	40
K0278.4410X50	L	M10	44,5	17,5	19,3	3,3	50
K0278.5006X15	L	M6	50,8	23,6	22,1	3,8	15
K0278.5006X25	L	M6	50,8	23,6	22,1	3,8	25
K0278.5006X35	L	M6	50,8	23,6	22,1	3,8	35
K0278.5008X16	L	M8	50,8	23,6	22,1	3,8	16
K0278.5008X25	L	M8	50,8	23,6	22,1	3,8	25
K0278.5008X35	L	M8	50,8	23,6	22,1	3,8	35
K0278.5010X30	L	M10	50,8	23,6	22,1	3,8	30
K0278.5010X40	L	M10	50,8	23,6	22,1	3,8	40
K0278.5010X50	L	M10	50,8	23,6	22,1	3,8	50
K0278.6306X15	L	M6	63,5	31,7	27,7	4,6	15
K0278.6306X20	L	M6	63,5	31,7	27,7	4,6	20
K0278.6306X25	L	M6	63,5	31,7	27,7	4,6	25
K0278.6306X35	L	M6	63,5	31,7	27,7	4,6	35
K0278.6308X16	L	M8	63,5	31,7	27,7	4,6	16
K0278.6308X25	L	M8	63,5	31,7	27,7	4,6	25
K0278.6308X35	L	M8	63,5	31,7	27,7	4,6	35
K0278.6310X30	L	M10	63,5	31,7	27,7	4,6	30
K0278.6310X40	L	M10	63,5	31,7	27,7	4,6	40
K0278.6310X50	L	M10	63,5	31,7	27,7	4,6	50
K0278.7608X16	L	M8	76,2	38,1	33,3	5,6	16
K0278.7608X25	L	M8	76,2	38,1	33,3	5,6	25
K0278.7608X35	L	M8	76,2	38,1	33,3	5,6	35
K0278.7610X30	L	M10	76,2	38,1	33,3	5,6	30
K0278.7610X50	L	M10	76,2	38,1	33,3	5,6	50

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG