Ручки грибковые с наружной резьбой

Описание товара/фотография продукта

Описание

Материал:
Термопласт, цвет черно-серый.
Резьбовой палец из стали 5.8 или из нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение:
Сталь пассивированная синего цвета или
нержавеющая сталь, Без покрытия.

Чертежи



Обзор изделий

Ручки грибковые с наружной резьбой

Номер заказа	Материал компонента	Цвет крышки	D	D1	D2	D3	H	H1	L
K0251.04X10	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	M4	21	12	19	21	10	10

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Ручки грибковые с наружной резьбой

Обзор изделий

Номер заказа	Материал компонента	Цвет крышки	D	D1	D2	D3	H	H1	L
K0251.041X10	Сталь	оранжевый RAL 2004	M4	21	12	19	21	10	10
K0251.042X10	Сталь	ярко-зелёный RAL6032	M4	21	12	19	21	10	10
K0251.043X10	Сталь	синий RAL5017	M4	21	12	19	21	10	10
K0251.045X10	Сталь	светло-серый RAL 7035	M4	21	12	19	21	10	10
K0251.046X10	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M4	21	12	19	21	10	10
K0251.047X10	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	M4	21	12	19	21	10	10
K0251.05X10	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	M5	21	12	19	21	10	10
K0251.051X10	Сталь	оранжевый RAL 2004	M5	21	12	19	21	10	10
K0251.052X10	Сталь	ярко-зелёный RAL6032	M5	21	12	19	21	10	10
K0251.053X10	Сталь	синий RAL5017	M5	21	12	19	21	10	10
K0251.055X10	Сталь	светло-серый RAL 7035	M5	21	12	19	21	10	10
K0251.056X10	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M5	21	12	19	21	10	10
K0251.057X10	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	M5	21	12	19	21	10	10
K0251.06X15	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	M6	25	14	23	25	12	15
K0251.061X15	Сталь	оранжевый RAL 2004	M6	25	14	23	25	12	15
K0251.062X15	Сталь	ярко-зелёный RAL6032	M6	25	14	23	25	12	15
K0251.063X15	Сталь	синий RAL5017	M6	25	14	23	25	12	15
K0251.065X15	Сталь	светло-серый RAL 7035	M6	25	14	23	25	12	15
K0251.066X15	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M6	25	14	23	25	12	15
K0251.067X15	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	M6	25	14	23	25	12	15
K0251.08X15	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	M8	33	18	31	33	15	15
K0251.081X15	Сталь	оранжевый RAL 2004	M8	33	18	31	33	15	15
K0251.082X15	Сталь	ярко-зелёный RAL6032	M8	33	18	31	33	15	15
K0251.083X15	Сталь	синий RAL5017	M8	33	18	31	33	15	15
K0251.085X15	Сталь	светло-серый RAL 7035	M8	33	18	31	33	15	15
K0251.086X15	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M8	33	18	31	33	15	15
K0251.087X15	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	M8	33	18	31	33	15	15
K0251.004X10	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	M4	21	12	19	21	10	10
K0251.0041X10	нержавеющая сталь	оранжевый RAL 2004	M4	21	12	19	21	10	10
K0251.0042X10	нержавеющая сталь	ярко-зелёный RAL6032	M4	21	12	19	21	10	10
K0251.0043X10	нержавеющая сталь	синий RAL5017	M4	21	12	19	21	10	10
K0251.0045X10	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	M4	21	12	19	21	10	10
K0251.0046X10	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M4	21	12	19	21	10	10
K0251.0047X10	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	M4	21	12	19	21	10	10
K0251.005X10	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	M5	21	12	19	21	10	10
K0251.0051X10	нержавеющая сталь	оранжевый RAL 2004	M5	21	12	19	21	10	10
K0251.0052X10	нержавеющая сталь	ярко-зелёный RAL6032	M5	21	12	19	21	10	10
K0251.0053X10	нержавеющая сталь	синий RAL5017	M5	21	12	19	21	10	10
K0251.0055X10	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	M5	21	12	19	21	10	10
K0251.0056X10	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M5	21	12	19	21	10	10
K0251.0057X10	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	M5	21	12	19	21	10	10
K0251.006X15	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	M6	25	14	23	25	12	15
K0251.0061X15	нержавеющая сталь	оранжевый RAL 2004	M6	25	14	23	25	12	15
K0251.0062X15	нержавеющая сталь	ярко-зелёный RAL6032	M6	25	14	23	25	12	15
K0251.0063X15	нержавеющая сталь	синий RAL5017	M6	25	14	23	25	12	15
K0251.0065X15	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	M6	25	14	23	25	12	15
K0251.0066X15	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M6	25	14	23	25	12	15
K0251.0067X15	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	M6	25	14	23	25	12	15
K0251.008X15	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	M8	33	18	31	33	15	15
K0251.0081X15	нержавеющая сталь	оранжевый RAL 2004	M8	33	18	31	33	15	15
K0251.0082X15	нержавеющая сталь	ярко-зелёный RAL6032	M8	33	18	31	33	15	15
K0251.0083X15	нержавеющая сталь	синий RAL5017	M8	33	18	31	33	15	15
K0251.0085X15	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	M8	33	18	31	33	15	15
K0251.0086X15	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M8	33	18	31	33	15	15
K0251.0087X15	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	M8	33	18	31	33	15	15

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Ручки грибковые с наружной резьбой

Обзор изделий

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG