Гайки шестигранные низкие DIN 439 / ISO 4035

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:
Сталь, нержавеющая сталь A2 или нержавеющая сталь A4.

Исполнение:
Сталь, класс прочности 04, с гальванической оцинковкой или вороненая.
Нержавеющая сталь A2, без покрытия.
Нержавеющая сталь A4, без покрытия.

Указание:
Эта шестигранная гайка используется для винтовых соединений с ограниченной допустимой нагрузкой, например, в качестве контргайки для вильчатого шарнира или шарнирных головок.
В таблице указана максимальная высота гайки H макс.

Чертежи



Обзор изделий

Гайки шестигранные низкие DIN 439 / ISO 4035

Номер заказа	Материал основы	Поверхность корпуса	Исполнение 2	D	E	H	SW	DIN	ISO
K0700.006	Сталь	гальванически оцинкован	правая резьба	M6X0,75	11,05	3,2	10	DIN 439	-
K0700.008	Сталь	гальванически оцинкован	правая резьба	M8X1	14,38	4	13	DIN 439	-
K0700.05	Сталь	гальванически оцинкован	правая резьба	M5	8,79	2,7	8	DIN 439	-
K0700.06	Сталь	гальванически оцинкован	правая резьба	M6	11,05	3,2	10	DIN 439	-
K0700.061	Сталь	гальванически оцинкован	левая резьба	M6	11,05	3,2	10	DIN 439	-
K0700.08	Сталь	гальванически оцинкован	правая резьба	M8	14,38	4	13	DIN 439	-
K0700.081	Сталь	гальванически оцинкован	левая резьба	M8	14,38	4	13	DIN 439	-
K0700.10	Сталь	гальванически оцинкован	правая резьба	M10	18,9	5	17	DIN 439	-
K0700.101	Сталь	гальванически оцинкован	левая резьба	M10	18,9	5	17	DIN 439	-
K0700.103	Сталь	гальванически оцинкован	правая резьба	M10X1	18,9	5	17	DIN 439	-
K0700.1031	Сталь	гальванически оцинкован	левая резьба	M10X1	18,9	5	17	DIN 439	-
K0700.104	Сталь	гальванически оцинкован	правая резьба	M10X1,25	18,9	5	17	DIN 439	-
K0700.1041	Сталь	гальванически оцинкован	левая резьба	M10X1,25	18,9	5	17	DIN 439	-
K0700.12	Сталь	гальванически оцинкован	правая резьба	M12	21,1	6	19	DIN 439	-
K0700.121	Сталь	гальванически оцинкован	левая резьба	M12	21,1	6	19	DIN 439	-
K0700.123	Сталь	гальванически оцинкован	правая резьба	M12X1,25	21,1	6	19	DIN 439	-
K0700.1231	Сталь	гальванически оцинкован	левая резьба	M12X1,25	21,1	6	19	DIN 439	-
K0700.124	Сталь	гальванически оцинкован	правая резьба	M12X1,5	21,1	6	19	DIN 439	-
K0700.1241	Сталь	гальванически оцинкован	левая резьба	M12X1,5	21,1	6	19	DIN 439	-
K0700.16	Сталь	гальванически оцинкован	правая резьба	M16	26,76	8	24	DIN 439	-
K0700.161	Сталь	гальванически оцинкован	левая резьба	M16	26,76	8	24	DIN 439	-
K0700.163	Сталь	гальванически оцинкован	правая резьба	M16x1,5	26,76	8	24	DIN 439	-
K0700.183	Сталь	гальванически оцинкован	правая резьба	M18x1,5	29,56	9	27	DIN 439	-
K0700.203	Сталь	гальванически оцинкован	правая резьба	M20X1,5	32,95	10	30	DIN 439	-

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Гайки шестигранные низкие DIN 439 / ISO 4035

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	Поверхность корпуса	Исполнение 2	D	E	H	SW	DIN	ISO
K0700.2031	Сталь	гальванически оцинкован	левая резьба	M20X1,5	32,95	10	30	DIN 439	-
K0700.223	Сталь	гальванически оцинкован	правая резьба	M22x1,5	36,9	10	32	DIN 439	-
K0700.2231	Сталь	гальванически оцинкован	левая резьба	M22x1,5	36,9	10	32	DIN 439	-
K0700.14	Сталь	гальванически оцинкован	правая резьба	M14	24,49	7	22	DIN 439	-
K0700.20	Сталь	гальванически оцинкован	правая резьба	M20	32,95	10	30	DIN 439	-
K0700.24	Сталь	гальванически оцинкован	правая резьба	M24	39,55	12	36	DIN 439	-
K0700.30	Сталь	гальванически оцинкован	правая резьба	M30	50,85	15	46	DIN 439	-
K0700.205	Сталь	воронёный	правая резьба	M5	8,79	2,7	8	DIN 439	-
K0700.206	Сталь	воронёный	правая резьба	M6	11,05	3,2	10	DIN 439	-
K0700.2063	Сталь	воронёный	правая резьба	M6X0,75	11,05	3,2	10	DIN 439	-
K0700.208	Сталь	воронёный	правая резьба	M8	14,38	4	13	DIN 439	-
K0700.2083	Сталь	воронёный	правая резьба	M8X1	14,38	4	13	DIN 439	-
K0700.210	Сталь	воронёный	правая резьба	M10	18,9	5	17	DIN 439	-
K0700.2103	Сталь	воронёный	правая резьба	M10X1	18,9	5	17	DIN 439	-
K0700.212	Сталь	воронёный	правая резьба	M12	21,1	6	19	DIN 439	-
K0700.2124	Сталь	воронёный	правая резьба	M12X1,5	21,1	6	19	DIN 439	-
K0700.216	Сталь	воронёный	правая резьба	M16	26,76	8	24	DIN 439	-
K0700.2163	Сталь	воронёный	правая резьба	M16x1,5	26,76	8	24	DIN 439	-
K0700.2203	Сталь	воронёный	правая резьба	M20X1,5	32,95	10	30	DIN 439	-
K0700.2243	Сталь	воронёный	правая резьба	M24x2	39,6	12	36	DIN 439	-
K0700.105	нержавеющая сталь A2	зачищенный	правая резьба	M5	8,79	2,7	8	DIN 439	-
K0700.106	нержавеющая сталь A2	зачищенный	правая резьба	M6	11,05	3,2	10	DIN 439	-
K0700.1061	нержавеющая сталь A2	зачищенный	левая резьба	M6	11,05	3,2	10	DIN 439	-
K0700.1062	нержавеющая сталь A2	зачищенный	правая резьба	M6X0,75	11,05	3,2	10	DIN 439	-
K0700.108	нержавеющая сталь A2	зачищенный	правая резьба	M8	14,38	4	13	DIN 439	-
K0700.1081	нержавеющая сталь A2	зачищенный	левая резьба	M8	14,38	4	13	DIN 439	-
K0700.1083	нержавеющая сталь A2	зачищенный	правая резьба	M8X1	14,38	4	13	DIN 439	-
K0700.110	нержавеющая сталь A2	зачищенный	правая резьба	M10	18,9	5	17	DIN 439	-
K0700.1101	нержавеющая сталь A2	зачищенный	левая резьба	M10	18,9	5	17	DIN 439	-
K0700.1103	нержавеющая сталь A2	зачищенный	правая резьба	M10X1	18,9	5	17	DIN 439	-
K0700.11031	нержавеющая сталь A2	зачищенный	левая резьба	M10X1	18,9	5	17	DIN 439	-
K0700.1104	нержавеющая сталь A2	зачищенный	правая резьба	M10X1,25	18,9	5	17	DIN 439	-
K0700.11041	нержавеющая сталь A2	зачищенный	левая резьба	M10X1,25	18,9	5	17	DIN 439	-
K0700.112	нержавеющая сталь A2	зачищенный	правая резьба	M12	21,1	6	19	DIN 439	-
K0700.1121	нержавеющая сталь A2	зачищенный	левая резьба	M12	21,1	6	19	DIN 439	-
K0700.1123	нержавеющая сталь A2	зачищенный	правая резьба	M12X1,25	21,1	6	19	DIN 439	-
K0700.11231	нержавеющая сталь A2	зачищенный	левая резьба	M12X1,25	21,1	6	19	DIN 439	-
K0700.1124	нержавеющая сталь A2	зачищенный	правая резьба	M12X1,5	21,1	6	19	DIN 439	-
K0700.116	нержавеющая сталь A2	зачищенный	правая резьба	M16	26,76	8	24	DIN 439	-
K0700.1161	нержавеющая сталь A2	зачищенный	левая резьба	M16	26,76	8	24	DIN 439	-
K0700.1163	нержавеющая сталь A2	зачищенный	правая резьба	M16x1,5	26,76	8	24	DIN 439	-
K0700.120	нержавеющая сталь A2	зачищенный	правая резьба	M20	32,95	10	30	DIN 439	-
K0700.1203	нержавеющая сталь A2	зачищенный	правая резьба	M20X1,5	32,95	10	30	DIN 439	-
K0700.12031	нержавеющая сталь A2	зачищенный	левая резьба	M20X1,5	32,95	10	30	DIN 439	-
K0700.1223	нержавеющая сталь A2	зачищенный	правая резьба	M22x1,5	36,9	10	32	DIN 439	-
K0700.12231	нержавеющая сталь A2	зачищенный	левая резьба	M22x1,5	36,9	10	32	DIN 439	-
K0700.1243	нержавеющая сталь A2	зачищенный	правая резьба	M24x2	39,6	12	36	DIN 439	-
K0700.114	нержавеющая сталь A2	зачищенный	правая резьба	M14	24,49	7	22	DIN 439	-
K0700.1244	нержавеющая сталь A2	зачищенный	правая резьба	M24	39,55	12	36	DIN 439	-
K0700.605	нержавеющая сталь A4	зачищенный	правая резьба	M5	8,79	2,7	8	DIN 439	-
K0700.606	нержавеющая сталь A4	зачищенный	правая резьба	M6	11,05	3,2	10	DIN 439	-
K0700.6062	нержавеющая сталь A4	зачищенный	правая резьба	M6X0,75	11,05	3,2	10	DIN 439	-
K0700.608	нержавеющая сталь A4	зачищенный	правая резьба	M8	14,38	4	13	DIN 439	-
K0700.6083	нержавеющая сталь A4	зачищенный	правая резьба	M8X1	14,38	4	13	DIN 439	-
K0700.610	нержавеющая сталь A4	зачищенный	правая резьба	M10	18,9	5	17	DIN 439	-
K0700.6103	нержавеющая сталь A4	зачищенный	правая резьба	M10X1	18,9	5	17	DIN 439	-
K0700.6104	нержавеющая сталь A4	зачищенный	правая резьба	M10X1,25	18,9	5	17	DIN 439	-
K0700.612	нержавеющая сталь A4	зачищенный	правая резьба	M12	21,1	6	19	DIN 439	-
K0700.6123	нержавеющая сталь A4	зачищенный	правая резьба	M12X1,25	21,1	6	19	DIN 439	-
K0700.6124	нержавеющая сталь A4	зачищенный	правая резьба	M12X1,5	21,1	6	19	DIN 439	-
K0700.614	нержавеющая сталь A4	зачищенный	правая резьба	M14	24,49	7	22	DIN 439	-
K0700.616	нержавеющая сталь A4	зачищенный	правая резьба	M16	26,76	8	24	DIN 439	-

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Гайки шестигранные низкие DIN 439 / ISO 4035

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	Поверхность корпуса	Исполнение 2	D	E	H	SW	DIN	ISO
K0700.6163	нержавеющая сталь A4	зачищенный	правая резьба	M16x1,5	26,76	8	24	DIN 439	-
K0700.620	нержавеющая сталь A4	зачищенный	правая резьба	M20	32,95	10	30	DIN 439	-
K0700.6203	нержавеющая сталь A4	зачищенный	правая резьба	M20X1,5	32,95	10	30	DIN 439	-
K0700.6223	нержавеющая сталь A4	зачищенный	правая резьба	M22x1,5	36,9	10	32	DIN 439	-
K0700.6244	нержавеющая сталь A4	зачищенный	правая резьба	M24	39,55	12	36	DIN 439	-
K0700.6243	нержавеющая сталь A4	зачищенный	правая резьба	M24x2	39,6	12	36	DIN 439	-

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG