Рукоятки звездообразные со стопорной лентой, подобные DIN 6336, наружная резьба, форма LS

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:
Звездообразная рукоятка из термопласта, резьбовой палец из стали.
Стопорная лента из эластичного термопластичного уретана (TPU).

Исполнение:
Резьбовой болт оцинкованный с синим пассивированием.

Указание:
С помощью стопорной ленты звездообразная рукоятка может стать невыпадаемой при закреплении на основной части.Звездообразная рукоятка остается в непосредственной близости от части оборудования.
Таким образом упрощается монтаж/демонтаж звездообразной рукоятки и она становится невыпадаемой частью.

Монтаж:
Монтаж выполняется в ненатянутом состоянии ленты.
Необходимо следить за состоянием крышки: прикручена или откручена.

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Рукоятки звездообразные со стопорной лентой, подобные DIN 6336, наружная резьба, форма LS

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Цвет крышки	D	D1	D8	H	H3	H5 макс.	L
K0155.705X10	LS	чёрный	M5	25	12	16	8	22	10
K0155.7055X10	LS	светло-серый RAL 7035	M5	25	12	16	8	22	10
K0155.7056X10	LS	ярко-красный RAL 3020	M5	25	12	16	8	22	10
K0155.7057X10	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M5	25	12	16	8	22	10
K0155.705X15	LS	чёрный	M5	25	12	16	8	22	15
K0155.7055X15	LS	светло-серый RAL 7035	M5	25	12	16	8	22	15
K0155.7056X15	LS	ярко-красный RAL 3020	M5	25	12	16	8	22	15
K0155.7057X15	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M5	25	12	16	8	22	15
K0155.705X20	LS	чёрный	M5	25	12	16	8	22	20
K0155.7055X20	LS	светло-серый RAL 7035	M5	25	12	16	8	22	20
K0155.7056X20	LS	ярко-красный RAL 3020	M5	25	12	16	8	22	20
K0155.7057X20	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M5	25	12	16	8	22	20
K0155.705X25	LS	чёрный	M5	25	12	16	8	22	25
K0155.7055X25	LS	светло-серый RAL 7035	M5	25	12	16	8	22	25
K0155.7056X25	LS	ярко-красный RAL 3020	M5	25	12	16	8	22	25
K0155.7057X25	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M5	25	12	16	8	22	25
K0155.705X30	LS	чёрный	M5	25	12	16	8	22	30
K0155.7055X30	LS	светло-серый RAL 7035	M5	25	12	16	8	22	30
K0155.7056X30	LS	ярко-красный RAL 3020	M5	25	12	16	8	22	30
K0155.7057X30	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M5	25	12	16	8	22	30
K0155.705X35	LS	чёрный	M5	25	12	16	8	22	35
K0155.7055X35	LS	светло-серый RAL 7035	M5	25	12	16	8	22	35
K0155.7056X35	LS	ярко-красный RAL 3020	M5	25	12	16	8	22	35
K0155.7057X35	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M5	25	12	16	8	22	35
K0155.705X40	LS	чёрный	M5	25	12	16	8	22	40
K0155.7055X40	LS	светло-серый RAL 7035	M5	25	12	16	8	22	40
K0155.7056X40	LS	ярко-красный RAL 3020	M5	25	12	16	8	22	40
K0155.7057X40	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M5	25	12	16	8	22	40

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Рукоятки звездообразные со стопорной лентой, подобные DIN 6336, наружная резьба, форма LS

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Цвет крышки	D	D1	D8	H	H3	H5 макс.	L
K0155.705X45	LS	чёрный	M5	25	12	16	8	22	45
K0155.7055X45	LS	светло-серый RAL 7035	M5	25	12	16	8	22	45
K0155.7056X45	LS	ярко-красный RAL 3020	M5	25	12	16	8	22	45
K0155.7057X45	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M5	25	12	16	8	22	45
K0155.705X50	LS	чёрный	M5	25	12	16	8	22	50
K0155.7055X50	LS	светло-серый RAL 7035	M5	25	12	16	8	22	50
K0155.7056X50	LS	ярко-красный RAL 3020	M5	25	12	16	8	22	50
K0155.7057X50	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M5	25	12	16	8	22	50
K0155.705X60	LS	чёрный	M5	25	12	16	8	22	60
K0155.7055X60	LS	светло-серый RAL 7035	M5	25	12	16	8	22	60
K0155.7056X60	LS	ярко-красный RAL 3020	M5	25	12	16	8	22	60
K0155.7057X60	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M5	25	12	16	8	22	60
K0155.706X10	LS	чёрный	M6	25	12	16	8	22	10
K0155.7065X10	LS	светло-серый RAL 7035	M6	25	12	16	8	22	10
K0155.7066X10	LS	ярко-красный RAL 3020	M6	25	12	16	8	22	10
K0155.7067X10	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M6	25	12	16	8	22	10
K0155.706X15	LS	чёрный	M6	25	12	16	8	22	15
K0155.7065X15	LS	светло-серый RAL 7035	M6	25	12	16	8	22	15
K0155.7066X15	LS	ярко-красный RAL 3020	M6	25	12	16	8	22	15
K0155.7067X15	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M6	25	12	16	8	22	15
K0155.706X20	LS	чёрный	M6	25	12	16	8	22	20
K0155.7065X20	LS	светло-серый RAL 7035	M6	25	12	16	8	22	20
K0155.7066X20	LS	ярко-красный RAL 3020	M6	25	12	16	8	22	20
K0155.7067X20	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M6	25	12	16	8	22	20
K0155.706X25	LS	чёрный	M6	25	12	16	8	22	25
K0155.7065X25	LS	светло-серый RAL 7035	M6	25	12	16	8	22	25
K0155.7066X25	LS	ярко-красный RAL 3020	M6	25	12	16	8	22	25
K0155.7067X25	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M6	25	12	16	8	22	25
K0155.706X30	LS	чёрный	M6	25	12	16	8	22	30
K0155.7065X30	LS	светло-серый RAL 7035	M6	25	12	16	8	22	30
K0155.7066X30	LS	ярко-красный RAL 3020	M6	25	12	16	8	22	30
K0155.7067X30	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M6	25	12	16	8	22	30
K0155.706X35	LS	чёрный	M6	25	12	16	8	22	35
K0155.7065X35	LS	светло-серый RAL 7035	M6	25	12	16	8	22	35
K0155.7066X35	LS	ярко-красный RAL 3020	M6	25	12	16	8	22	35
K0155.7067X35	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M6	25	12	16	8	22	35
K0155.706X40	LS	чёрный	M6	25	12	16	8	22	40
K0155.7065X40	LS	светло-серый RAL 7035	M6	25	12	16	8	22	40
K0155.7066X40	LS	ярко-красный RAL 3020	M6	25	12	16	8	22	40
K0155.7067X40	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M6	25	12	16	8	22	40
K0155.706X45	LS	чёрный	M6	25	12	16	8	22	45
K0155.7065X45	LS	светло-серый RAL 7035	M6	25	12	16	8	22	45
K0155.7066X45	LS	ярко-красный RAL 3020	M6	25	12	16	8	22	45
K0155.7067X45	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M6	25	12	16	8	22	45
K0155.706X50	LS	чёрный	M6	25	12	16	8	22	50
K0155.7065X50	LS	светло-серый RAL 7035	M6	25	12	16	8	22	50
K0155.7066X50	LS	ярко-красный RAL 3020	M6	25	12	16	8	22	50
K0155.7067X50	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M6	25	12	16	8	22	50
K0155.706X60	LS	чёрный	M6	25	12	16	8	22	60
K0155.7065X60	LS	светло-серый RAL 7035	M6	25	12	16	8	22	60
K0155.7066X60	LS	ярко-красный RAL 3020	M6	25	12	16	8	22	60
K0155.7067X60	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M6	25	12	16	8	22	60
K0155.7061X10	LS	чёрный	M6	32	14	20	10	26	10
K0155.70615X10	LS	светло-серый RAL 7035	M6	32	14	20	10	26	10
K0155.70616X10	LS	ярко-красный RAL 3020	M6	32	14	20	10	26	10
K0155.70617X10	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M6	32	14	20	10	26	10
K0155.7061X15	LS	чёрный	M6	32	14	20	10	26	15
K0155.70615X15	LS	светло-серый RAL 7035	M6	32	14	20	10	26	15
K0155.70616X15	LS	ярко-красный RAL 3020	M6	32	14	20	10	26	15
K0155.70617X15	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M6	32	14	20	10	26	15
K0155.7061X20	LS	чёрный	M6	32	14	20	10	26	20
K0155.70615X20	LS	светло-серый RAL 7035	M6	32	14	20	10	26	20

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Рукоятки звездообразные со стопорной лентой, подобные DIN 6336, наружная резьба, форма LS

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Цвет крышки	D	D1	D8	H	H3	H5 макс.	L
K0155.70616X20	LS	ярко-красный RAL 3020	M6	32	14	20	10	26	20
K0155.70617X20	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M6	32	14	20	10	26	20
K0155.7061X25	LS	чёрный	M6	32	14	20	10	26	25
K0155.70615X25	LS	светло-серый RAL 7035	M6	32	14	20	10	26	25
K0155.70616X25	LS	ярко-красный RAL 3020	M6	32	14	20	10	26	25
K0155.70617X25	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M6	32	14	20	10	26	25
K0155.7061X30	LS	чёрный	M6	32	14	20	10	26	30
K0155.70615X30	LS	светло-серый RAL 7035	M6	32	14	20	10	26	30
K0155.70616X30	LS	ярко-красный RAL 3020	M6	32	14	20	10	26	30
K0155.70617X30	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M6	32	14	20	10	26	30
K0155.7061X35	LS	чёрный	M6	32	14	20	10	26	35
K0155.70615X35	LS	светло-серый RAL 7035	M6	32	14	20	10	26	35
K0155.70616X35	LS	ярко-красный RAL 3020	M6	32	14	20	10	26	35
K0155.70617X35	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M6	32	14	20	10	26	35
K0155.7061X40	LS	чёрный	M6	32	14	20	10	26	40
K0155.70615X40	LS	светло-серый RAL 7035	M6	32	14	20	10	26	40
K0155.70616X40	LS	ярко-красный RAL 3020	M6	32	14	20	10	26	40
K0155.70617X40	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M6	32	14	20	10	26	40
K0155.7061X45	LS	чёрный	M6	32	14	20	10	26	45
K0155.70615X45	LS	светло-серый RAL 7035	M6	32	14	20	10	26	45
K0155.70616X45	LS	ярко-красный RAL 3020	M6	32	14	20	10	26	45
K0155.70617X45	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M6	32	14	20	10	26	45
K0155.7061X50	LS	чёрный	M6	32	14	20	10	26	50
K0155.70615X50	LS	светло-серый RAL 7035	M6	32	14	20	10	26	50
K0155.70616X50	LS	ярко-красный RAL 3020	M6	32	14	20	10	26	50
K0155.70617X50	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M6	32	14	20	10	26	50
K0155.7061X60	LS	чёрный	M6	32	14	20	10	26	60
K0155.70615X60	LS	светло-серый RAL 7035	M6	32	14	20	10	26	60
K0155.70616X60	LS	ярко-красный RAL 3020	M6	32	14	20	10	26	60
K0155.70617X60	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M6	32	14	20	10	26	60
K0155.708X15	LS	чёрный	M8	32	14	20	10	26	15
K0155.7085X15	LS	светло-серый RAL 7035	M8	32	14	20	10	26	15
K0155.7086X15	LS	ярко-красный RAL 3020	M8	32	14	20	10	26	15
K0155.7087X15	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M8	32	14	20	10	26	15
K0155.708X20	LS	чёрный	M8	32	14	20	10	26	20
K0155.7085X20	LS	светло-серый RAL 7035	M8	32	14	20	10	26	20
K0155.7086X20	LS	ярко-красный RAL 3020	M8	32	14	20	10	26	20
K0155.7087X20	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M8	32	14	20	10	26	20
K0155.708X25	LS	чёрный	M8	32	14	20	10	26	25
K0155.7085X25	LS	светло-серый RAL 7035	M8	32	14	20	10	26	25
K0155.7086X25	LS	ярко-красный RAL 3020	M8	32	14	20	10	26	25
K0155.7087X25	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M8	32	14	20	10	26	25
K0155.708X30	LS	чёрный	M8	32	14	20	10	26	30
K0155.7085X30	LS	светло-серый RAL 7035	M8	32	14	20	10	26	30
K0155.7086X30	LS	ярко-красный RAL 3020	M8	32	14	20	10	26	30
K0155.7087X30	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M8	32	14	20	10	26	30
K0155.708X35	LS	чёрный	M8	32	14	20	10	26	35
K0155.7085X35	LS	светло-серый RAL 7035	M8	32	14	20	10	26	35
K0155.7086X35	LS	ярко-красный RAL 3020	M8	32	14	20	10	26	35
K0155.7087X35	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M8	32	14	20	10	26	35
K0155.708X40	LS	чёрный	M8	32	14	20	10	26	40
K0155.7085X40	LS	светло-серый RAL 7035	M8	32	14	20	10	26	40
K0155.7086X40	LS	ярко-красный RAL 3020	M8	32	14	20	10	26	40
K0155.7087X40	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M8	32	14	20	10	26	40
K0155.708X45	LS	чёрный	M8	32	14	20	10	26	45
K0155.7085X45	LS	светло-серый RAL 7035	M8	32	14	20	10	26	45
K0155.7086X45	LS	ярко-красный RAL 3020	M8	32	14	20	10	26	45
K0155.7087X45	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M8	32	14	20	10	26	45
K0155.708X50	LS	чёрный	M8	32	14	20	10	26	50
K0155.7085X50	LS	светло-серый RAL 7035	M8	32	14	20	10	26	50
K0155.7086X50	LS	ярко-красный RAL 3020	M8	32	14	20	10	26	50
K0155.7087X50	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M8	32	14	20	10	26	50

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Рукоятки звездообразные со стопорной лентой, подобные DIN 6336, наружная резьба, форма LS

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Цвет крышки	D	D1	D8	H	H3	H5 макс.	L
K0155.708X60	LS	чёрный	M8	32	14	20	10	26	60
K0155.7085X60	LS	светло-серый RAL 7035	M8	32	14	20	10	26	60
K0155.7086X60	LS	ярко-красный RAL 3020	M8	32	14	20	10	26	60
K0155.7087X60	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M8	32	14	20	10	26	60
K0155.7081X15	LS	чёрный	M8	40	18	25	13	31	15
K0155.70815X15	LS	светло-серый RAL 7035	M8	40	18	25	13	31	15
K0155.70816X15	LS	ярко-красный RAL 3020	M8	40	18	25	13	31	15
K0155.70817X15	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M8	40	18	25	13	31	15
K0155.7081X20	LS	чёрный	M8	40	18	25	13	31	20
K0155.70815X20	LS	светло-серый RAL 7035	M8	40	18	25	13	31	20
K0155.70816X20	LS	ярко-красный RAL 3020	M8	40	18	25	13	31	20
K0155.70817X20	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M8	40	18	25	13	31	20
K0155.7081X25	LS	чёрный	M8	40	18	25	13	31	25
K0155.70815X25	LS	светло-серый RAL 7035	M8	40	18	25	13	31	25
K0155.70816X25	LS	ярко-красный RAL 3020	M8	40	18	25	13	31	25
K0155.70817X25	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M8	40	18	25	13	31	25
K0155.7081X30	LS	чёрный	M8	40	18	25	13	31	30
K0155.70815X30	LS	светло-серый RAL 7035	M8	40	18	25	13	31	30
K0155.70816X30	LS	ярко-красный RAL 3020	M8	40	18	25	13	31	30
K0155.70817X30	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M8	40	18	25	13	31	30
K0155.7081X35	LS	чёрный	M8	40	18	25	13	31	35
K0155.70815X35	LS	светло-серый RAL 7035	M8	40	18	25	13	31	35
K0155.70816X35	LS	ярко-красный RAL 3020	M8	40	18	25	13	31	35
K0155.70817X35	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M8	40	18	25	13	31	35
K0155.7081X40	LS	чёрный	M8	40	18	25	13	31	40
K0155.70815X40	LS	светло-серый RAL 7035	M8	40	18	25	13	31	40
K0155.70816X40	LS	ярко-красный RAL 3020	M8	40	18	25	13	31	40
K0155.70817X40	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M8	40	18	25	13	31	40
K0155.7081X45	LS	чёрный	M8	40	18	25	13	31	45
K0155.70815X45	LS	светло-серый RAL 7035	M8	40	18	25	13	31	45
K0155.70816X45	LS	ярко-красный RAL 3020	M8	40	18	25	13	31	45
K0155.70817X45	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M8	40	18	25	13	31	45
K0155.7081X50	LS	чёрный	M8	40	18	25	13	31	50
K0155.70815X50	LS	светло-серый RAL 7035	M8	40	18	25	13	31	50
K0155.70816X50	LS	ярко-красный RAL 3020	M8	40	18	25	13	31	50
K0155.70817X50	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M8	40	18	25	13	31	50
K0155.7081X60	LS	чёрный	M8	40	18	25	13	31	60
K0155.70815X60	LS	светло-серый RAL 7035	M8	40	18	25	13	31	60
K0155.70816X60	LS	ярко-красный RAL 3020	M8	40	18	25	13	31	60
K0155.70817X60	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M8	40	18	25	13	31	60
K0155.710X15	LS	чёрный	M10	40	18	25	13	31	15
K0155.7105X15	LS	светло-серый RAL 7035	M10	40	18	25	13	31	15
K0155.7106X15	LS	ярко-красный RAL 3020	M10	40	18	25	13	31	15
K0155.7107X15	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M10	40	18	25	13	31	15
K0155.710X20	LS	чёрный	M10	40	18	25	13	31	20
K0155.7105X20	LS	светло-серый RAL 7035	M10	40	18	25	13	31	20
K0155.7106X20	LS	ярко-красный RAL 3020	M10	40	18	25	13	31	20
K0155.7107X20	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M10	40	18	25	13	31	20
K0155.710X25	LS	чёрный	M10	40	18	25	13	31	25
K0155.7105X25	LS	светло-серый RAL 7035	M10	40	18	25	13	31	25
K0155.7106X25	LS	ярко-красный RAL 3020	M10	40	18	25	13	31	25
K0155.7107X25	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M10	40	18	25	13	31	25
K0155.710X30	LS	чёрный	M10	40	18	25	13	31	30
K0155.7105X30	LS	светло-серый RAL 7035	M10	40	18	25	13	31	30
K0155.7106X30	LS	ярко-красный RAL 3020	M10	40	18	25	13	31	30
K0155.7107X30	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M10	40	18	25	13	31	30
K0155.710X35	LS	чёрный	M10	40	18	25	13	31	35
K0155.7105X35	LS	светло-серый RAL 7035	M10	40	18	25	13	31	35
K0155.7106X35	LS	ярко-красный RAL 3020	M10	40	18	25	13	31	35
K0155.7107X35	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M10	40	18	25	13	31	35
K0155.710X40	LS	чёрный	M10	40	18	25	13	31	40
K0155.7105X40	LS	светло-серый RAL 7035	M10	40	18	25	13	31	40

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Рукоятки звездообразные со стопорной лентой, подобные DIN 6336, наружная резьба, форма LS

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Цвет крышки	D	D1	D8	H	H3	H5 макс.	L
K0155.7106X40	LS	ярко-красный RAL 3020	M10	40	18	25	13	31	40
K0155.7107X40	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M10	40	18	25	13	31	40
K0155.710X45	LS	чёрный	M10	40	18	25	13	31	45
K0155.7105X45	LS	светло-серый RAL 7035	M10	40	18	25	13	31	45
K0155.7106X45	LS	ярко-красный RAL 3020	M10	40	18	25	13	31	45
K0155.7107X45	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M10	40	18	25	13	31	45
K0155.710X50	LS	чёрный	M10	40	18	25	13	31	50
K0155.7105X50	LS	светло-серый RAL 7035	M10	40	18	25	13	31	50
K0155.7106X50	LS	ярко-красный RAL 3020	M10	40	18	25	13	31	50
K0155.7107X50	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M10	40	18	25	13	31	50
K0155.710X60	LS	чёрный	M10	40	18	25	13	31	60
K0155.7105X60	LS	светло-серый RAL 7035	M10	40	18	25	13	31	60
K0155.7106X60	LS	ярко-красный RAL 3020	M10	40	18	25	13	31	60
K0155.7107X60	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M10	40	18	25	13	31	60
K0155.7101X15	LS	чёрный	M10	50	22	32	17	38	15
K0155.71015X15	LS	светло-серый RAL 7035	M10	50	22	32	17	38	15
K0155.71016X15	LS	ярко-красный RAL 3020	M10	50	22	32	17	38	15
K0155.71017X15	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M10	50	22	32	17	38	15
K0155.7101X20	LS	чёрный	M10	50	22	32	17	38	20
K0155.71015X20	LS	светло-серый RAL 7035	M10	50	22	32	17	38	20
K0155.71016X20	LS	ярко-красный RAL 3020	M10	50	22	32	17	38	20
K0155.71017X20	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M10	50	22	32	17	38	20
K0155.7101X25	LS	чёрный	M10	50	22	32	17	38	25
K0155.71015X25	LS	светло-серый RAL 7035	M10	50	22	32	17	38	25
K0155.71016X25	LS	ярко-красный RAL 3020	M10	50	22	32	17	38	25
K0155.71017X25	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M10	50	22	32	17	38	25
K0155.7101X30	LS	чёрный	M10	50	22	32	17	38	30
K0155.71015X30	LS	светло-серый RAL 7035	M10	50	22	32	17	38	30
K0155.71016X30	LS	ярко-красный RAL 3020	M10	50	22	32	17	38	30
K0155.71017X30	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M10	50	22	32	17	38	30
K0155.7101X35	LS	чёрный	M10	50	22	32	17	38	35
K0155.71015X35	LS	светло-серый RAL 7035	M10	50	22	32	17	38	35
K0155.71016X35	LS	ярко-красный RAL 3020	M10	50	22	32	17	38	35
K0155.71017X35	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M10	50	22	32	17	38	35
K0155.7101X40	LS	чёрный	M10	50	22	32	17	38	40
K0155.71015X40	LS	светло-серый RAL 7035	M10	50	22	32	17	38	40
K0155.71016X40	LS	ярко-красный RAL 3020	M10	50	22	32	17	38	40
K0155.71017X40	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M10	50	22	32	17	38	40
K0155.7101X45	LS	чёрный	M10	50	22	32	17	38	45
K0155.71015X45	LS	светло-серый RAL 7035	M10	50	22	32	17	38	45
K0155.71016X45	LS	ярко-красный RAL 3020	M10	50	22	32	17	38	45
K0155.71017X45	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M10	50	22	32	17	38	45
K0155.7101X50	LS	чёрный	M10	50	22	32	17	38	50
K0155.71015X50	LS	светло-серый RAL 7035	M10	50	22	32	17	38	50
K0155.71016X50	LS	ярко-красный RAL 3020	M10	50	22	32	17	38	50
K0155.71017X50	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M10	50	22	32	17	38	50
K0155.7101X60	LS	чёрный	M10	50	22	32	17	38	60
K0155.71015X60	LS	светло-серый RAL 7035	M10	50	22	32	17	38	60
K0155.71016X60	LS	ярко-красный RAL 3020	M10	50	22	32	17	38	60
K0155.71017X60	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M10	50	22	32	17	38	60
K0155.712X15	LS	чёрный	M12	50	22	32	17	38	15
K0155.7125X15	LS	светло-серый RAL 7035	M12	50	22	32	17	38	15
K0155.7126X15	LS	ярко-красный RAL 3020	M12	50	22	32	17	38	15
K0155.7127X15	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M12	50	22	32	17	38	15
K0155.712X20	LS	чёрный	M12	50	22	32	17	38	20
K0155.7125X20	LS	светло-серый RAL 7035	M12	50	22	32	17	38	20
K0155.7126X20	LS	ярко-красный RAL 3020	M12	50	22	32	17	38	20
K0155.7127X20	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M12	50	22	32	17	38	20
K0155.712X25	LS	чёрный	M12	50	22	32	17	38	25
K0155.7125X25	LS	светло-серый RAL 7035	M12	50	22	32	17	38	25
K0155.7126X25	LS	ярко-красный RAL 3020	M12	50	22	32	17	38	25
K0155.7127X25	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M12	50	22	32	17	38	25

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Рукоятки звездообразные со стопорной лентой, подобные DIN 6336, наружная резьба, форма LS

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Цвет крышки	D	D1	D8	H	H3	H5 макс.	L
K0155.712X30	LS	чёрный	M12	50	22	32	17	38	30
K0155.7125X30	LS	светло-серый RAL 7035	M12	50	22	32	17	38	30
K0155.7126X30	LS	ярко-красный RAL 3020	M12	50	22	32	17	38	30
K0155.7127X30	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M12	50	22	32	17	38	30
K0155.712X35	LS	чёрный	M12	50	22	32	17	38	35
K0155.7125X35	LS	светло-серый RAL 7035	M12	50	22	32	17	38	35
K0155.7126X35	LS	ярко-красный RAL 3020	M12	50	22	32	17	38	35
K0155.7127X35	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M12	50	22	32	17	38	35
K0155.712X40	LS	чёрный	M12	50	22	32	17	38	40
K0155.7125X40	LS	светло-серый RAL 7035	M12	50	22	32	17	38	40
K0155.7126X40	LS	ярко-красный RAL 3020	M12	50	22	32	17	38	40
K0155.7127X40	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M12	50	22	32	17	38	40
K0155.712X45	LS	чёрный	M12	50	22	32	17	38	45
K0155.7125X45	LS	светло-серый RAL 7035	M12	50	22	32	17	38	45
K0155.7126X45	LS	ярко-красный RAL 3020	M12	50	22	32	17	38	45
K0155.7127X45	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M12	50	22	32	17	38	45
K0155.712X50	LS	чёрный	M12	50	22	32	17	38	50
K0155.7125X50	LS	светло-серый RAL 7035	M12	50	22	32	17	38	50
K0155.7126X50	LS	ярко-красный RAL 3020	M12	50	22	32	17	38	50
K0155.7127X50	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M12	50	22	32	17	38	50
K0155.712X60	LS	чёрный	M12	50	22	32	17	38	60
K0155.7125X60	LS	светло-серый RAL 7035	M12	50	22	32	17	38	60
K0155.7126X60	LS	ярко-красный RAL 3020	M12	50	22	32	17	38	60
K0155.7127X60	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M12	50	22	32	17	38	60
K0155.7102X20	LS	чёрный	M10	63	26	40	21	46	20
K0155.71025X20	LS	светло-серый RAL 7035	M10	63	26	40	21	46	20
K0155.71026X20	LS	ярко-красный RAL 3020	M10	63	26	40	21	46	20
K0155.71027X20	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M10	63	26	40	21	46	20
K0155.7102X25	LS	чёрный	M10	63	26	40	21	46	25
K0155.71025X25	LS	светло-серый RAL 7035	M10	63	26	40	21	46	25
K0155.71026X25	LS	ярко-красный RAL 3020	M10	63	26	40	21	46	25
K0155.71027X25	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M10	63	26	40	21	46	25
K0155.7102X30	LS	чёрный	M10	63	26	40	21	46	30
K0155.71025X30	LS	светло-серый RAL 7035	M10	63	26	40	21	46	30
K0155.71026X30	LS	ярко-красный RAL 3020	M10	63	26	40	21	46	30
K0155.71027X30	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M10	63	26	40	21	46	30
K0155.7102X35	LS	чёрный	M10	63	26	40	21	46	35
K0155.71025X35	LS	светло-серый RAL 7035	M10	63	26	40	21	46	35
K0155.71026X35	LS	ярко-красный RAL 3020	M10	63	26	40	21	46	35
K0155.71027X35	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M10	63	26	40	21	46	35
K0155.7102X40	LS	чёрный	M10	63	26	40	21	46	40
K0155.71025X40	LS	светло-серый RAL 7035	M10	63	26	40	21	46	40
K0155.71026X40	LS	ярко-красный RAL 3020	M10	63	26	40	21	46	40
K0155.71027X40	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M10	63	26	40	21	46	40
K0155.7102X45	LS	чёрный	M10	63	26	40	21	46	45
K0155.71025X45	LS	светло-серый RAL 7035	M10	63	26	40	21	46	45
K0155.71026X45	LS	ярко-красный RAL 3020	M10	63	26	40	21	46	45
K0155.71027X45	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M10	63	26	40	21	46	45
K0155.7102X50	LS	чёрный	M10	63	26	40	21	46	50
K0155.71025X50	LS	светло-серый RAL 7035	M10	63	26	40	21	46	50
K0155.71026X50	LS	ярко-красный RAL 3020	M10	63	26	40	21	46	50
K0155.71027X50	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M10	63	26	40	21	46	50
K0155.7102X60	LS	чёрный	M10	63	26	40	21	46	60
K0155.71025X60	LS	светло-серый RAL 7035	M10	63	26	40	21	46	60
K0155.71026X60	LS	ярко-красный RAL 3020	M10	63	26	40	21	46	60
K0155.71027X60	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M10	63	26	40	21	46	60
K0155.7121X20	LS	чёрный	M12	63	26	40	21	46	20
K0155.71215X20	LS	светло-серый RAL 7035	M12	63	26	40	21	46	20
K0155.71216X20	LS	ярко-красный RAL 3020	M12	63	26	40	21	46	20
K0155.71217X20	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M12	63	26	40	21	46	20
K0155.7121X25	LS	чёрный	M12	63	26	40	21	46	25
K0155.71215X25	LS	светло-серый RAL 7035	M12	63	26	40	21	46	25

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Рукоятки звездообразные со стопорной лентой, подобные DIN 6336, наружная резьба, форма LS

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Цвет крышки	D	D1	D8	H	H3	H5 макс.	L
K0155.71216X25	LS	ярко-красный RAL 3020	M12	63	26	40	21	46	25
K0155.71217X25	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M12	63	26	40	21	46	25
K0155.7121X30	LS	чёрный	M12	63	26	40	21	46	30
K0155.71215X30	LS	светло-серый RAL 7035	M12	63	26	40	21	46	30
K0155.71216X30	LS	ярко-красный RAL 3020	M12	63	26	40	21	46	30
K0155.71217X30	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M12	63	26	40	21	46	30
K0155.7121X35	LS	чёрный	M12	63	26	40	21	46	35
K0155.71215X35	LS	светло-серый RAL 7035	M12	63	26	40	21	46	35
K0155.71216X35	LS	ярко-красный RAL 3020	M12	63	26	40	21	46	35
K0155.71217X35	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M12	63	26	40	21	46	35
K0155.7121X40	LS	чёрный	M12	63	26	40	21	46	40
K0155.71215X40	LS	светло-серый RAL 7035	M12	63	26	40	21	46	40
K0155.71216X40	LS	ярко-красный RAL 3020	M12	63	26	40	21	46	40
K0155.71217X40	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M12	63	26	40	21	46	40
K0155.7121X45	LS	чёрный	M12	63	26	40	21	46	45
K0155.71215X45	LS	светло-серый RAL 7035	M12	63	26	40	21	46	45
K0155.71216X45	LS	ярко-красный RAL 3020	M12	63	26	40	21	46	45
K0155.71217X45	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M12	63	26	40	21	46	45
K0155.7121X50	LS	чёрный	M12	63	26	40	21	46	50
K0155.71215X50	LS	светло-серый RAL 7035	M12	63	26	40	21	46	50
K0155.71216X50	LS	ярко-красный RAL 3020	M12	63	26	40	21	46	50
K0155.71217X50	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M12	63	26	40	21	46	50
K0155.7121X60	LS	чёрный	M12	63	26	40	21	46	60
K0155.71215X60	LS	светло-серый RAL 7035	M12	63	26	40	21	46	60
K0155.71216X60	LS	ярко-красный RAL 3020	M12	63	26	40	21	46	60
K0155.71217X60	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M12	63	26	40	21	46	60
K0155.716X30	LS	чёрный	M16	63	26	40	21	46	30
K0155.7165X30	LS	светло-серый RAL 7035	M16	63	26	40	21	46	30
K0155.7166X30	LS	ярко-красный RAL 3020	M16	63	26	40	21	46	30
K0155.7167X30	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M16	63	26	40	21	46	30
K0155.716X35	LS	чёрный	M16	63	26	40	21	46	35
K0155.7165X35	LS	светло-серый RAL 7035	M16	63	26	40	21	46	35
K0155.7166X35	LS	ярко-красный RAL 3020	M16	63	26	40	21	46	35
K0155.7167X35	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M16	63	26	40	21	46	35
K0155.716X40	LS	чёрный	M16	63	26	40	21	46	40
K0155.7165X40	LS	светло-серый RAL 7035	M16	63	26	40	21	46	40
K0155.7166X40	LS	ярко-красный RAL 3020	M16	63	26	40	21	46	40
K0155.7167X40	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M16	63	26	40	21	46	40
K0155.716X45	LS	чёрный	M16	63	26	40	21	46	45
K0155.7165X45	LS	светло-серый RAL 7035	M16	63	26	40	21	46	45
K0155.7166X45	LS	ярко-красный RAL 3020	M16	63	26	40	21	46	45
K0155.7167X45	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M16	63	26	40	21	46	45
K0155.716X50	LS	чёрный	M16	63	26	40	21	46	50
K0155.7165X50	LS	светло-серый RAL 7035	M16	63	26	40	21	46	50
K0155.7166X50	LS	ярко-красный RAL 3020	M16	63	26	40	21	46	50
K0155.7167X50	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M16	63	26	40	21	46	50
K0155.716X60	LS	чёрный	M16	63	26	40	21	46	60
K0155.7165X60	LS	светло-серый RAL 7035	M16	63	26	40	21	46	60
K0155.7166X60	LS	ярко-красный RAL 3020	M16	63	26	40	21	46	60
K0155.7167X60	LS	ярко-жёлтый RAL 1021	M16	63	26	40	21	46	60

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG