Защелки из пластмассы с кнопкой

Описание товара/фотография продукта

Приведение в действие:



Описание

Материал:
PC/ABS.

Исполнение:
хромированы, черного, белого или бежевого цветов.

Указание:
Эти защелки разработаны с утопленной кнопкой для установки заподлицо в дверях, клапанах и кожухах.

Воспламеняемость: UL94-HB указан в списке.
Макс. крутящий момент для затягивания гайки: 4,2 Нм.

Приведение в действие:
В ненажатом состоянии кнопка находится заподлицо с корпусом. При нажатии исполнительного элемента кнопка отжимается, и двери можно открыть, потянув. Блокировка обеспечивается при автоматическом нажатии двери. Нажать кнопку повторно для создания неактивированного состояния.

Применение:
- автомобильная промышленность
- медицинская техника
- машиностроение
- кораблестроение
- авиационная и космическая техника
- мебельная промышленность

Монтаж:
1. Вырез монтажного отверстия в соответствии со схемой.
2. Установка монтажного уголка.
3. Крепление с обратной стороны с помощью монтажной гайки.

Объем поставки:
Монтажная гайка и монтажный уголок входят в объем поставки.
Болты (M5) для монтажного уголка не входят в объем поставки.

Указание на чертеже:
1) Кнопка
2) Направляющая цапфа для защиты от проворачивания
3) Дверное полотно
4) Рама
5) Монтажная гайка
6) Корпус
7) Монтажный уголок
8) Для направляющей цапфы (дополнительно)
9) Вырез для защиты от проворачивания (дополнительно)
10) Монтажное отверстие

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Защелки из пластмассы с кнопкой

Чертежи













Обзор изделий

Защелки из пластмассы с кнопкой

Защелки из пластмассы с кнопкой

Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	A	B	B1	B2	B3	B4	D	D1	D2	H	H1	H2
K1653.247400	черный	28	40	26,5	12	40	5,2	M32x1,5	32	7	47	36,6	17
K1653.247401	хромированный	28	40	26,5	12	40	5,2	M32x1,5	32	7	47	36,6	17
K1653.247402	белый	28	40	26,5	12	40	5,2	M32x1,5	32	7	47	36,6	17
K1653.247403	бежевый	28	40	26,5	12	40	5,2	M32x1,5	32	7	47	36,6	17

Номер заказа	Цвет основы	H3	H4	H5	H6	L	L1	L2	L3	L4	Макс. рабочая нагрузка в Н	Диапазон температур °C	S= толщина полотна двери в мм
K1653.247400	черный	3,2	26	10	30,2	37,55	26,5	7,2	15	18,5	310	-30 до 60	1,2-19
K1653.247401	хромированный	3,2	26	10	30,2	37,55	26,5	7,2	15	18,5	310	-30 до 60	1,2-19
K1653.247402	белый	3,2	26	10	30,2	37,55	26,5	7,2	15	18,5	310	-30 до 60	1,2-19
K1653.247403	бежевый	3,2	26	10	30,2	37,55	26,5	7,2	15	18,5	310	-30 до 60	1,2-19

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG