

Заглушка из пластика с поверхностью скольжения из войлока для труб круглого и прямоугольного сечения, форма А, круглая

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Основной корпус из полиэтилена.

Скользкая поверхность из синтетического иглопробивного полотна.

Исполнение:

Корпус, черный.

Указание:

Войлочная поверхность обеспечивает мягкое и малозумное скольжение или сдвигание.

Пластины закрыты или прерваны. Из-за особенностей технологии производства остаточный литник может выходить за длину вала.

Применение:


Заглушки используются в стальных трубах, кожухах труб или алюминиевых основаниях в промышленности, мелком ручном производстве и быту. Особенно подходит для чувствительных и твердых полов, таких как камень или ламинат, и позволяет избежать царапин.

Монтаж:

Монтаж производится вдавливанием рукой или постукиваниями молотка с мягким бойком.

Заглушка из пластика с поверхностью скольжения из войлока для труб круглого и прямоугольного сечения, форма А, круглая

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Исполнение 2	Форма	Тип формы	D	H	H1	L	Подходящий к
K2036.00120820	для трубок круглого сечения	A	круглые	12	3,5	3,5	10	Ø12x0,8-2
K2036.00130820	для трубок круглого сечения	A	круглые	13	4	3,5	11,5	Ø13x0,8-2
K2036.00140820	для трубок круглого сечения	A	круглые	14	5	3,5	10,5	Ø14x0,8-2
K2036.00150820	для трубок круглого сечения	A	круглые	15	3	3,5	11,5	Ø15x0,8-2
K2036.00160820	для трубок круглого сечения	A	круглые	16	5	3,5	11,5	Ø 16 x 0,8-2
K2036.00180825	для трубок круглого сечения	A	круглые	18	5	3,5	11,5	Ø18x0,8-2,5
K2036.00190825	для трубок круглого сечения	A	круглые	19	5	3,5	11,5	Ø19x0,8-2,5
K2036.00200825	для трубок круглого сечения	A	круглые	20	5	3,5	11,5	Ø20x0,8-2,5
K2036.00220830	для трубок круглого сечения	A	круглые	22	5	3,5	11,5	Ø22x0,8-3
K2036.00230830	для трубок круглого сечения	A	круглые	23	5	3,5	11,5	Ø23x0,8-3
K2036.00251030	для трубок круглого сечения	A	круглые	25	5	3,5	11,5	Ø25x1-3
K2036.00260830	для трубок круглого сечения	A	круглые	26	5	3,5	11,5	Ø26x0,8-3
K2036.00280825	для трубок круглого сечения	A	круглые	28	5	3,5	11,5	Ø28x0,8-2,5
K2036.00300825	для трубок круглого сечения	A	круглые	30	5	3,5	11,5	Ø30x0,8-2,5
K2036.00320830	для трубок круглого сечения	A	круглые	32	5	3,5	11,5	Ø32x0,8-3
K2036.00351030	для трубок круглого сечения	A	круглые	35	5	3,5	11,5	Ø35x1-3
K2036.00401030	для трубок круглого сечения	A	круглые	40	5	3,5	11,5	Ø40x1-3
K2036.00420825	для трубок круглого сечения	A	круглые	42	5	3,5	11,5	Ø42x0,8-2,5

Заглушка из пластика с поверхностью скольжения из войлока для труб круглого и прямоугольного сечения, форма А, круглая

Обзор изделий
