Уплотнительные кольца Hygienic DESIGN

Описание товара/фотография продукта

Описание

Описание продукта:
Уплотнительное кольцо из термопласта Hygienic DESIGN было специально разработано для использования в комбинации с болтом с шестигранной головкой K1647 или шестигранной гайкой K1648. Особое внимание было обращено на геометрическую форму, позволяющую оптимальную очистку, и на шероховатость поверхности Ra ≤ 0,8 мкм.
Уплотнительные кольца производятся из EU10/2011 и полимерного гранулята, соответствующего FDA.

Материал:
EU10/2011 и соответствующий FDA термопласт (делрин).

Исполнение:
RAL5002 — синий ультрамарин (делрин).

Указание:
Уплотнительное кольцо непригодно для кислотной очистки (показатель pH < 4) и при применении окислителей.

Диапазон температур:
от –20 до +100 °C (делрин).

Преимущества:
Материал, совместимый с пищевыми продуктами.
Геометрическая форма изделия, позволяющая проводить оптимальную очистку.

По запросу:
Специальное исполнение.

Внимание:
Проверку резьбового соединения Hygienic DESIGN на пригодность для конкретного случая применения должен произвести пользователь. Уплотнительное кольцо необходимо регулярно проверять в зависимости от нагрузки и внешних факторов влияния (температура, чистящие средства, рабочие среды для изделия), при необходимости кольцо подлежит замене.

Объем поставки:
Уплотнительное кольцо.

Принадлежности:
Болты с шестигранной головкой из нержавеющей стали с уплотнительным кольцом K1647.
Гайки шестигранные из нержавеющей стали с уплотнительным кольцом K1648.

Исполнение резьбы:
M4–M16.

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Уплотнительные кольца Hygienic DESIGN

Чертежи



Обзор изделий

Уплотнительные кольца, Hygienic DESIGN

Номер заказа	D	D1	D2	H	G=резьба/для резьбы
K1649.104	6	10	11,25	2	M4
K1649.105	8	12	13,25	2	M5
K1649.106	9	14	15,74	2,5	M6
K1649.108	13	18	19,74	2,5	M8
K1649.110	17	22	23,74	2,5	M10
K1649.112	20	26	28,25	3	M12
K1649.116	29	35	37,25	3	M16

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG