



Описание

Материал:

Накидной/рожковый ключ, инструментальная сталь.
Защитные насадки AISi1MgMn.

Указание:

Защитные накладки созданы специально для затяжки и разборки резьбовых соединений с чувствительными поверхностями. Обычный инструмент повреждает поверхности полированных болтов уже при первой затяжке настолько, что это приводит к появлению мертвых зон и невозможности легкой и эффективной очистки.

Защитные накладки гарантируют отсутствие повреждений при затяжке и разборке резьбовых соединений с внешним контуром. Мягкий алюминий не оставляет на чувствительных поверхностях никаких царапин или других повреждений. Защитные накладки выдерживают при надлежащем и правильном применении до 1000 рабочих циклов.

Использование защитных накладок позволяет, кроме того, надежно предотвратить риск контактной коррозии на резьбовых соединениях из нержавеющей стали. Благодаря выступающим контурам исключаются в значительной степени даже случайные пятна контакта ключа с болтом из нержавеющей стали.


Надежность фиксации защитных накладок в зеве ключа обеспечивается за счет специальной формы или подпружиненным стопорным элементом. Непроизвольное выпадение из зева исключено. Изношенные защитные накладки заменяются вручную.

По запросу:

Другие размеры.

Накидной / рожковый ключ с насадками

Чертежи



Обзор изделий

Накидной / рожковый ключ с насадками

Номер заказа	Обозначение	Исполнение 1	SW	SW2	A	A1	B	B1	D	D1	D2	L	L1	T	T1	H	H1
K1362.10	Накидной / Гаечный Ключ	-	10	-	5	-	8	-	5	-	-	154,5	-	-	-	-	-
K1362.11	Накидной / Гаечный Ключ	-	11	-	5,5	-	8,4	-	5	-	-	168,5	-	-	-	-	-
K1362.13	Накидной / Гаечный Ключ	-	13	-	6,3	-	10	-	6	-	-	193	-	-	-	-	-
K1362.16	Накидной / Гаечный Ключ	-	16	-	7	-	11,4	-	6	-	-	230,5	-	-	-	-	-
K1362.19	Накидной / Гаечный Ключ	-	19	-	8	-	13,5	-	7	-	-	268,5	-	-	-	-	-
K1362.21	Накидной / Гаечный Ключ	-	21	-	8,5	-	13,7	-	7	-	-	292	-	-	-	-	-
K1362.27	Накидной / Гаечный Ключ	-	27	-	10,5	-	16	-	9	-	-	380	-	-	-	-	-
K1362.1005	Защитная Вставка	для гаечного ключа	10	5	-	9	-	17	-	2,3	-	-	19,4	5,6	-	8,6	-
K1362.10055	Защитная Вставка	для гаечного ключа	10	5,5	-	9	-	17	-	2,3	-	-	19,4	5,6	-	8,6	-
K1362.1006	Защитная Вставка	для гаечного ключа	10	6	-	9	-	17	-	2,3	-	-	19,4	5,6	-	8,6	-
K1362.1007	Защитная Вставка	для гаечного ключа	10	7	-	9	-	17	-	2,3	-	-	19,4	5,6	-	8,6	-
K1362.1108	Защитная Вставка	для гаечного ключа	11	8	-	9	-	18	-	2,3	-	-	20,7	5,7	-	8,7	-
K1362.1310	Защитная Вставка	для гаечного ключа	13	10	-	10	-	22	-	3	-	-	23,2	6,7	-	10,7	-
K1362.1613	Защитная Вставка	для гаечного ключа	16	13	-	13	-	27	-	3	-	-	28,6	7,7	-	11,7	-
K1362.1915	Защитная Вставка	для гаечного ключа	19	15	-	13	-	30	-	4	-	-	32,5	8,6	-	12,6	-
K1362.1916	Защитная Вставка	для гаечного ключа	19	16	-	13	-	30	-	4	-	-	32,5	8,6	-	12,6	-
K1362.2118	Защитная Вставка	для гаечного ключа	21	18	-	13	-	32	-	4	-	-	35	9	-	13	-
K1362.2119	Защитная Вставка	для гаечного ключа	21	19	-	13	-	32	-	4	-	-	35	9	-	13	-

Накидной / рожковый ключ с насадками

Обзор изделий

Номер заказа	Обозначение	Исполнение 1	SW	SW2	A	A1	B	B1	D	D1	D2	L	L1	T	T1	H	H1
K1362.2724	Защитная Вставка	для гаечного ключа	27	24	-	14	-	40	-	4	-	-	43,8	10,8	-	15	-
K1362.11005	Защитная Вставка	для накидного ключа	10	5	-	-	-	-	-	-	16,5	-	-	-	9	-	11
K1362.110055	Защитная Вставка	для накидного ключа	10	5,5	-	-	-	-	-	-	16,5	-	-	-	9	-	11
K1362.11006	Защитная Вставка	для накидного ключа	10	6	-	-	-	-	-	-	16,5	-	-	-	9	-	11
K1362.11007	Защитная Вставка	для накидного ключа	10	7	-	-	-	-	-	-	16,5	-	-	-	9	-	11
K1362.11108	Защитная Вставка	для накидного ключа	11	8	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	9,4	-	11,4
K1362.11310	Защитная Вставка	для накидного ключа	13	10	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	11	-	13
K1362.11613	Защитная Вставка	для накидного ключа	16	13	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	12,4	-	14,4
K1362.11915	Защитная Вставка	для накидного ключа	19	15	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	14,5	-	16,5
K1362.11916	Защитная Вставка	для накидного ключа	19	16	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	14,5	-	16,5
K1362.12118	Защитная Вставка	для накидного ключа	21	18	-	-	-	-	-	-	32	-	-	-	14,7	-	16,7
K1362.12119	Защитная Вставка	для накидного ключа	21	19	-	-	-	-	-	-	32	-	-	-	14,7	-	16,7
K1362.12724	Защитная Вставка	для накидного ключа	27	24	-	-	-	-	-	-	41	-	-	-	17	-	19