Эксцентриковые рычаги из алюминия с внутренней и наружной резьбой, упорная шайба из пластмассы и металла, установочный штифт из обычной или нержавеющей стали

Описание товара/фотография продукта

Описание

Материал:
Рукоятка из алюминиевого литья EN AC-46200.
Упорная шайба из армированной стекловолокном пластмассы PA 66 GF 35-X.
Пальцы осевые, нержавеющая сталь 1.4305.
Установочный штифт и шайба, сталь, класс прочности 5.8 или нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение:
Рукоятка, черная тонкой шлифовки с порошковым покрытием или красная тонкой шлифовки согласно RAL 3003.
Упорная шайба, цвет черный.
Пальцы осевые, Без покрытия.
Установочный штифт и шайба пассивированные синего цвета или нержавеющая сталь, Без покрытия.

Указание:
Под тяжестью груза полимерные материалы имеют свойство расползаться (свойство торможения).

Чертежи



Обзор изделий

Эксцентриковые рычаги из алюминия с внутренней и наружной резьбой, упорная шайба из пластмассы и металла, установочный штифт из обычной или нержавеющей стали

Обзор изделий

Эксцентриковый рычаг
с внутренней и наружной резьбой, сталь или нержавеющая сталь

Номер заказа	Материал компонента	Цвет основы	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	Ход S	Зажимное усилие F (кН)	Усилие от руки FH - H
K0005.9501103	Сталь	черный	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	-	1	1,5	90
K0005.9501104	Сталь	черный	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	-	1	1,5	90
K0005.0501104	Сталь	черный	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	-	1	2,5	100
K0005.0501105	Сталь	черный	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	-	1	2,5	100
K0005.1501105	Сталь	черный	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	-	1,2	4	120
K0005.1501106	Сталь	черный	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	-	1,2	4	120
K0005.2501108	Сталь	черный	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	-	1,5	8	350
K0005.9511103	нержавеющая сталь	черный	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	-	1	1,5	90
K0005.9511104	нержавеющая сталь	черный	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	-	1	1,5	90
K0005.0511104	нержавеющая сталь	черный	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	-	1	2,5	100
K0005.0511105	нержавеющая сталь	черный	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	-	1	2,5	100
K0005.1511105	нержавеющая сталь	черный	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	-	1,2	4	120
K0005.1511106	нержавеющая сталь	черный	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	-	1,2	4	120
K0005.2511108	нержавеющая сталь	черный	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	-	1,5	8	350
K0005.9501403	Сталь	рубиново-красный RAL 3003	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	-	1	1,5	90
K0005.9501404	Сталь	рубиново-красный RAL 3003	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	-	1	1,5	90
K0005.0501404	Сталь	рубиново-красный RAL 3003	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	-	1	2,5	100
K0005.0501405	Сталь	рубиново-красный RAL 3003	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	-	1	2,5	100
K0005.1501405	Сталь	рубиново-красный RAL 3003	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	-	1,2	4	120
K0005.1501406	Сталь	рубиново-красный RAL 3003	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	-	1,2	4	120
K0005.2501408	Сталь	рубиново-красный RAL 3003	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	-	1,5	8	350
K0005.9511403	нержавеющая сталь	рубиново-красный RAL 3003	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	-	1	1,5	90
K0005.9511404	нержавеющая сталь	рубиново-красный RAL 3003	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	-	1	1,5	90
K0005.0511404	нержавеющая сталь	рубиново-красный RAL 3003	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	-	1	2,5	100
K0005.0511405	нержавеющая сталь	рубиново-красный RAL 3003	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	-	1	2,5	100
K0005.1511405	нержавеющая сталь	рубиново-красный RAL 3003	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	-	1,2	4	120
K0005.1511406	нержавеющая сталь	рубиново-красный RAL 3003	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	-	1,2	4	120
K0005.2511408	нержавеющая сталь	рубиново-красный RAL 3003	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	-	1,5	8	350
K0005.9501103X10	Сталь	черный	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	10	1	1,5	90
K0005.9501103X15	Сталь	черный	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	15	1	1,5	90
K0005.9501103X30	Сталь	черный	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	30	1	1,5	90
K0005.9501104X10	Сталь	черный	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	10	1	1,5	90
K0005.9501104X15	Сталь	черный	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	15	1	1,5	90
K0005.9501104X30	Сталь	черный	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	30	1	1,5	90
K0005.0501104X15	Сталь	черный	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	15	1	2,5	100
K0005.0501104X20	Сталь	черный	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	20	1	2,5	100
K0005.0501104X30	Сталь	черный	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	30	1	2,5	100
K0005.0501105X20	Сталь	черный	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	20	1	2,5	100
K0005.0501105X30	Сталь	черный	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	30	1	2,5	100
K0005.0501105X40	Сталь	черный	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	40	1	2,5	100
K0005.0501105X50	Сталь	черный	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	50	1	2,5	100
K0005.1501105X20	Сталь	черный	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
K0005.1501105X30	Сталь	черный	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
K0005.1501105X40	Сталь	черный	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
K0005.1501105X50	Сталь	черный	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
K0005.1501106X20	Сталь	черный	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
K0005.1501106X30	Сталь	черный	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
K0005.1501106X40	Сталь	черный	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
K0005.1501106X50	Сталь	черный	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
K0005.2501108X25	Сталь	черный	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	25	1,5	8	350
K0005.2501108X30	Сталь	черный	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	30	1,5	8	350
K0005.2501108X40	Сталь	черный	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	40	1,5	8	350
K0005.2501108X50	Сталь	черный	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	50	1,5	8	350
K0005.2501110X25	Сталь	черный	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	25	1,5	8	350
K0005.2501110X30	Сталь	черный	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	30	1,5	8	350
K0005.2501110X40	Сталь	черный	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	40	1,5	8	350
K0005.2501110X50	Сталь	черный	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	50	1,5	8	350
K0005.9511103X10	нержавеющая сталь	черный	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	10	1	1,5	90

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Эксцентриковые рычаги из алюминия с внутренней и наружной резьбой, упорная шайба из пластмассы и металла, установочный штифт из обычной или нержавеющей стали

Обзор изделий

Номер заказа	Материал компонента	Цвет основы	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	Ход S	Зажимное усилие F (кН)	Усилие от руки FH - H
K0005.9511103X15	нержавеющая сталь	черный	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	15	1	1,5	90
K0005.9511103X30	нержавеющая сталь	черный	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	30	1	1,5	90
K0005.9511104X10	нержавеющая сталь	черный	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	10	1	1,5	90
K0005.9511104X15	нержавеющая сталь	черный	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	15	1	1,5	90
K0005.9511104X30	нержавеющая сталь	черный	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	30	1	1,5	90
K0005.0511104X15	нержавеющая сталь	черный	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	15	1	2,5	100
K0005.0511104X20	нержавеющая сталь	черный	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	20	1	2,5	100
K0005.0511104X30	нержавеющая сталь	черный	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	30	1	2,5	100
K0005.0511105X20	нержавеющая сталь	черный	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	20	1	2,5	100
K0005.0511105X30	нержавеющая сталь	черный	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	30	1	2,5	100
K0005.0511105X40	нержавеющая сталь	черный	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	40	1	2,5	100
K0005.0511105X50	нержавеющая сталь	черный	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	50	1	2,5	100
K0005.1511105X20	нержавеющая сталь	черный	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
K0005.1511105X30	нержавеющая сталь	черный	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
K0005.1511105X40	нержавеющая сталь	черный	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
K0005.1511105X50	нержавеющая сталь	черный	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
K0005.1511106X20	нержавеющая сталь	черный	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
K0005.1511106X30	нержавеющая сталь	черный	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
K0005.1511106X40	нержавеющая сталь	черный	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
K0005.1511106X50	нержавеющая сталь	черный	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
K0005.2511108X25	нержавеющая сталь	черный	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	25	1,5	8	350
K0005.2511108X30	нержавеющая сталь	черный	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	30	1,5	8	350
K0005.2511108X40	нержавеющая сталь	черный	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	40	1,5	8	350
K0005.2511108X50	нержавеющая сталь	черный	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	50	1,5	8	350
K0005.2511110X25	нержавеющая сталь	черный	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	25	1,5	8	350
K0005.2511110X30	нержавеющая сталь	черный	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	30	1,5	8	350
K0005.2511110X40	нержавеющая сталь	черный	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	40	1,5	8	350
K0005.2511110X50	нержавеющая сталь	черный	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	50	1,5	8	350
K0005.9501403X10	Сталь	рубиново-красный RAL 3003	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	10	1	1,5	90
K0005.9501403X15	Сталь	рубиново-красный RAL 3003	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	15	1	1,5	90
K0005.9501403X30	Сталь	рубиново-красный RAL 3003	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	30	1	1,5	90
K0005.9501404X10	Сталь	рубиново-красный RAL 3003	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	10	1	1,5	90
K0005.9501404X15	Сталь	рубиново-красный RAL 3003	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	15	1	1,5	90
K0005.9501404X30	Сталь	рубиново-красный RAL 3003	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	30	1	1,5	90
K0005.0501404X15	Сталь	рубиново-красный RAL 3003	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	15	1	2,5	100
K0005.0501404X20	Сталь	рубиново-красный RAL 3003	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	20	1	2,5	100
K0005.0501404X30	Сталь	рубиново-красный RAL 3003	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	30	1	2,5	100
K0005.0501405X20	Сталь	рубиново-красный RAL 3003	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	20	1	2,5	100
K0005.0501405X30	Сталь	рубиново-красный RAL 3003	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	30	1	2,5	100
K0005.0501405X40	Сталь	рубиново-красный RAL 3003	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	40	1	2,5	100
K0005.0501405X50	Сталь	рубиново-красный RAL 3003	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	50	1	2,5	100
K0005.1501405X20	Сталь	рубиново-красный RAL 3003	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
K0005.1501405X30	Сталь	рубиново-красный RAL 3003	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
K0005.1501405X40	Сталь	рубиново-красный RAL 3003	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
K0005.1501405X50	Сталь	рубиново-красный RAL 3003	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
K0005.1501406X20	Сталь	рубиново-красный RAL 3003	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
K0005.1501406X30	Сталь	рубиново-красный RAL 3003	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
K0005.1501406X40	Сталь	рубиново-красный RAL 3003	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
K0005.1501406X50	Сталь	рубиново-красный RAL 3003	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
K0005.2501408X25	Сталь	рубиново-красный RAL 3003	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	25	1,5	8	350
K0005.2501408X30	Сталь	рубиново-красный RAL 3003	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	30	1,5	8	350
K0005.2501408X40	Сталь	рубиново-красный RAL 3003	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	40	1,5	8	350
K0005.2501408X50	Сталь	рубиново-красный RAL 3003	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	50	1,5	8	350
K0005.2501410X25	Сталь	рубиново-красный RAL 3003	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	25	1,5	8	350
K0005.2501410X30	Сталь	рубиново-красный RAL 3003	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	30	1,5	8	350
K0005.2501410X40	Сталь	рубиново-красный RAL 3003	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	40	1,5	8	350
K0005.2501410X50	Сталь	рубиново-красный RAL 3003	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	50	1,5	8	350
K0005.9511403X10	нержавеющая сталь	рубиново-красный RAL 3003	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	10	1	1,5	90
K0005.9511403X15	нержавеющая сталь	рубиново-красный RAL 3003	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	15	1	1,5	90
K0005.9511403X30	нержавеющая сталь	рубиново-красный RAL 3003	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	30	1	1,5	90
K0005.9511404X10	нержавеющая сталь	рубиново-красный RAL 3003	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	10	1	1,5	90

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Эксцентриковые рычаги из алюминия с внутренней и наружной резьбой, упорная шайба из пластмассы и металла, установочный штифт из обычной или нержавеющей стали

Обзор изделий

Номер заказа	Материал компонента	Цвет основы	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	Ход S	Зажимное усилие F (кН)	Усилие от руки FH - H
K0005.9511404X15	нержавеющая сталь	рубиново-красный RAL 3003	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	15	1	1,5	90
K0005.9511404X30	нержавеющая сталь	рубиново-красный RAL 3003	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	30	1	1,5	90
K0005.0511404X15	нержавеющая сталь	рубиново-красный RAL 3003	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	15	1	2,5	100
K0005.0511404X20	нержавеющая сталь	рубиново-красный RAL 3003	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	20	1	2,5	100
K0005.0511404X30	нержавеющая сталь	рубиново-красный RAL 3003	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	30	1	2,5	100
K0005.0511405X20	нержавеющая сталь	рубиново-красный RAL 3003	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	20	1	2,5	100
K0005.0511405X30	нержавеющая сталь	рубиново-красный RAL 3003	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	30	1	2,5	100
K0005.0511405X40	нержавеющая сталь	рубиново-красный RAL 3003	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	40	1	2,5	100
K0005.0511405X50	нержавеющая сталь	рубиново-красный RAL 3003	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	50	1	2,5	100
K0005.1511405X20	нержавеющая сталь	рубиново-красный RAL 3003	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
K0005.1511405X30	нержавеющая сталь	рубиново-красный RAL 3003	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
K0005.1511405X40	нержавеющая сталь	рубиново-красный RAL 3003	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
K0005.1511405X50	нержавеющая сталь	рубиново-красный RAL 3003	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
K0005.1511406X20	нержавеющая сталь	рубиново-красный RAL 3003	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
K0005.1511406X30	нержавеющая сталь	рубиново-красный RAL 3003	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
K0005.1511406X40	нержавеющая сталь	рубиново-красный RAL 3003	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
K0005.1511406X50	нержавеющая сталь	рубиново-красный RAL 3003	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
K0005.2511408X25	нержавеющая сталь	рубиново-красный RAL 3003	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	25	1,5	8	350
K0005.2511408X30	нержавеющая сталь	рубиново-красный RAL 3003	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	30	1,5	8	350
K0005.2511408X40	нержавеющая сталь	рубиново-красный RAL 3003	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	40	1,5	8	350
K0005.2511408X50	нержавеющая сталь	рубиново-красный RAL 3003	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	50	1,5	8	350
K0005.2511410X25	нержавеющая сталь	рубиново-красный RAL 3003	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	25	1,5	8	350
K0005.2511410X30	нержавеющая сталь	рубиново-красный RAL 3003	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	30	1,5	8	350
K0005.2511410X40	нержавеющая сталь	рубиново-красный RAL 3003	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	40	1,5	8	350
K0005.2511410X50	нержавеющая сталь	рубиново-красный RAL 3003	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	50	1,5	8	350

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG