K1223_L

Ручки с накаткой, форма L, с наружной резьбой

Описание товара/фотография продукта

Описание

Материал:
Дуропласт PF 31, черный.
Болт резьбовой, сталь.

Исполнение:
Болт резьбовой оцинкованный.

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Материал компонента	D	D1	D2	H	H1	L
K1223.302205X10	L	Сталь	M5	22	12	13	6	10
K1223.302205X15	L	Сталь	M5	22	12	13	6	15
K1223.302205X20	L	Сталь	M5	22	12	13	6	20
K1223.302206X10	L	Сталь	M6	22	12	13	6	10
K1223.302206X15	L	Сталь	M6	22	12	13	6	15
K1223.302206X20	L	Сталь	M6	22	12	13	6	20
K1223.302206X30	L	Сталь	M6	22	12	13	6	30
K1223.302606X10	L	Сталь	M6	26	15	13	6	10
K1223.302606X15	L	Сталь	M6	26	15	13	6	15
K1223.302606X20	L	Сталь	M6	26	15	13	6	20
K1223.302606X30	L	Сталь	M6	26	15	13	6	30
K1223.302608X15	L	Сталь	M8	26	15	13	6	15

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Ручки с накаткой, форма L, с наружной резьбой

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Материал компонента	D	D1	D2	H	H1	L
K1223.302608X20	L	Сталь	M8	26	15	13	6	20
K1223.302608X30	L	Сталь	M8	26	15	13	6	30

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG