# K1784

## Колеса из полиамида, тяжелое исполнение

### Описание товара/фотография продукта

### Описание

**Материал:**
Полиамид.

**Указание:**
Прочные колеса из полиамида не подвержены коррозии, ударопрочные и стойкие к воздействию химических веществ. Кроме того, колеса обладают высокой износостойкостью и малым сопротивлением качению.
Колеса подходят к K1772.

**Указание на чертеже:**
Форма A: подшипник скольжения
Форма B: шарикоподшипник

### Чертежи




### Обзор изделий

### Колеса из полиамида, тяжелое исполнение

| Номер заказа | Форма | Тип формы | D | D1 | B | B1 | Допустимая нагрузка, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K1784.07532** | A | подшипник скольжения | 75 | 12 | 32 | 35 | 300 |
| **K1784.10037** | A | подшипник скольжения | 100 | 15 | 37 | 45 | 500 |
| **K1784.12540** | A | подшипник скольжения | 125 | 15 | 40 | 45 | 700 |
| **K1784.15050** | A | подшипник скольжения | 150 | 20 | 50 | 60 | 800 |
| **K1784.20050** | A | подшипник скольжения | 200 | 20 | 50 | 60 | 1500 |
| **K1784.25065** | A | подшипник скольжения | 250 | 25 | 65 | 70 | 2000 |
| **K1784.075321** | B | шарикоподшипник | 75 | 15 | 32 | 35 | 300 |
| **K1784.100371** | B | шарикоподшипник | 100 | 15 | 37 | 45 | 500 |
| **K1784.125401** | B | шарикоподшипник | 125 | 20 | 40 | 45 | 700 |
| **K1784.150501** | B | шарикоподшипник | 150 | 20 | 50 | 60 | 800 |
| **K1784.200501** | B | шарикоподшипник | 200 | 25 | 50 | 60 | 1500 |
| **K1784.250651** | B | шарикоподшипник | 250 | 25 | 65 | 65 | 2000 |

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

# Колеса из полиамида, тяжелое исполнение

## Обзор изделий

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG