Pés de suporte

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Descrição

Material:
Corpo da peça em aço temperado.

Versão:
Corpo da peça temperado e brunido.
Superfície de apoio cementada.

Indicação:
Os pés de posicionamento são utilizados para o suporte de peças de trabalho, tanto usinadas como não usinadas. Além disso, eles servem como batentes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas.

Indicação de desenho:
Forma A: superfície plana endurecida
Forma B: superfície plana, retificada e endurecida
Forma C: superfície esférica endurecida
Forma D: superfície recartilhada temperada

Desenhos



Visão geral dos artigos

Pés de suporte

Código do artigo	Forma	B	D	G	H	R	SW
K0299.106010	A	11	10	M6	10	-	10
K0299.106020	A	11	10	M6	20	-	10
K0299.108010	A	13	13	M8	10	-	13
K0299.108015	A	13	13	M8	15	-	13
K0299.108030	A	13	13	M8	30	-	13
K0299.110010	A	16	17	M10	10	-	17
K0299.110020	A	16	17	M10	20	-	17
K0299.110040	A	16	17	M10	40	-	17
K0299.112010	A	20	19	M12	10	-	19
K0299.112025	A	20	19	M12	25	-	19
K0299.112050	A	20	19	M12	50	-	19
K0299.116015	A	24	27	M16	15	-	27
K0299.116030	A	24	27	M16	30	-	27
K0299.116060	A	24	27	M16	60	-	27
K0299.120040	A	29	32	M20	40	-	32
K0299.120080	A	29	32	M20	80	-	32
K0299.206010	B	11	10	M6	10	-	10

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Pés de suporte

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Forma	B	D	G	H	R	SW
K0299.206020	B	11	10	M6	20	-	10
K0299.208010	B	13	13	M8	10	-	13
K0299.208015	B	13	13	M8	15	-	13
K0299.208030	B	13	13	M8	30	-	13
K0299.210010	B	16	17	M10	10	-	17
K0299.210020	B	16	17	M10	20	-	17
K0299.210040	B	16	17	M10	40	-	17
K0299.212010	B	20	19	M12	10	-	19
K0299.212025	B	20	19	M12	25	-	19
K0299.212050	B	20	19	M12	50	-	19
K0299.216015	B	24	27	M16	15	-	27
K0299.216030	B	24	27	M16	30	-	27
K0299.216060	B	24	27	M16	60	-	27
K0299.220040	B	29	32	M20	40	-	32
K0299.220080	B	29	32	M20	80	-	32
K0299.306010	C	11	10	M6	10	15	10
K0299.306020	C	11	10	M6	20	15	10
K0299.308010	C	13	13	M8	10	20	13
K0299.308015	C	13	13	M8	15	20	13
K0299.308030	C	13	13	M8	30	20	13
K0299.310010	C	16	17	M10	10	30	17
K0299.310020	C	16	17	M10	20	30	17
K0299.310040	C	16	17	M10	40	30	17
K0299.312010	C	20	19	M12	10	40	19
K0299.312025	C	20	19	M12	25	35	19
K0299.312050	C	20	19	M12	50	35	19
K0299.316015	C	24	27	M16	15	50	27
K0299.316030	C	24	27	M16	30	50	27
K0299.316060	C	24	27	M16	60	50	27
K0299.320040	C	29	32	M20	40	60	32
K0299.320080	C	29	32	M20	80	60	32
K0299.406010	D	11	10	M6	10	-	10
K0299.406020	D	11	10	M6	20	-	10
K0299.408015	D	13	13	M8	15	-	13
K0299.408030	D	13	13	M8	30	-	13
K0299.410020	D	16	17	M10	20	-	17
K0299.410040	D	16	17	M10	40	-	17
K0299.412025	D	20	19	M12	25	-	19
K0299.412050	D	20	19	M12	50	-	19
K0299.416030	D	24	27	M16	30	-	27
K0299.416060	D	24	27	M16	60	-	27
K0299.420040	D	29	32	M20	40	-	32
K0299.420080	D	29	32	M20	80	-	32

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG