Зажимы шестигранные вариабельные

Описание товара/фотография продукта



Описание

Описание продукта:
Шестигранным зажим сводит к минимуму затраты на зажимные приспособления. Диапазон зажима может быть изменён до 17 мм без того, чтобы смещать отверстие. Это возможно простым вращением вариабельного шестигранника.

Материал:
Эксцентриковый болт, улучшенная сталь до 10.9.
Зажим шестигранный, сталь цементируемая, закаленная и вороненая.

Исполнение:
Эксцентриковый болт, вороненый.
Шестигранный зажим, закаленный и вороненый.

Указание:
Зажимы доступны в исполнении с гладкими кромками под обработанные поверхности или с зубчатыми кромками под заготовки.
Установка на размер «Расстояние A» производится простым поворотом шестигранного зажима, расстояние каждой из 6 его кромок относительно оси винта отличается соответственно на 1 мм.

По запросу:
Заменяемые эксцентриковые болты.

Чертежи



Обзор изделий

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Зажимы шестигранные вариабельные

Обзор изделий

Зажимы шестигранные вариабельные

Номер заказа	Форма	Исполнение	Отступ A при канте номер	D	H	H1	S (путь эксцентриковый)	Зажимное усилие, кН
K0023.09	A	гладкий	1/12, 2/13, 3/14, 4/15, 5/16, 6/17	M12	10	22	1	18
K0023.10	A	гладкий	7/18, 8/19, 9/20, 10/21, 11/22, 12/23	M12	10	22	1	18
K0023.11	A	гладкий	13/24, 14/25, 15/26, 16/27, 17/28, 18/29	M12	10	22	1	18
K0023.13	B	зубчатый	1/12, 2/13, 3/14, 4/15, 5/16, 6/17	M12	10	22	1	18
K0023.14	B	зубчатый	7/18, 8/19, 9/20, 10/21, 11/22, 12/23	M12	10	22	1	18
K0023.15	B	зубчатый	13/24, 14/25, 15/26, 16/27, 17/28, 18/29	M12	10	22	1	18

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG