Болты с шестигранной головкой из нержавеющей стали с буртиком и уплотнительными плоскими шайбами для комплекта Hygienic USIT® Set

Описание товара/фотография продукта

Описание

Описание продукта:
Комплект: болт с шестигранной головкой с буртиком K1492 + уплотнительная плоская шайба Hygienic USIT® K1491.
Уплотнение без мертвых зон гарантируется только для комбинации из болта с шестигранной головкой с буртиком и уплотнительной плоской шайбы Hygienic USIT®.
Болт с шестигранной головкой с буртиком для уплотнительной плоской шайбы Hygienic USIT® наилучшим образом подходит для крепления при обеспечении гигиеничности и, кроме того, соответствует требованиям Директив EHEDG, что подтверждается соответствующим сертификатом.

Материал:
Болт с шестигранной головкой: нержавеющая сталь 1.4404.
Шайба: нержавеющая сталь 1.4404.
Уплотнительное кольцо:
75 EPDM 295 (черный).
70 EPDM 253815 (белый).
75 Fluoroprene® XP 45 (синий).

Исполнение:
Болт с шестигранной головкой: полированный.

Указание:
Сертификат EHEDG действителен только для комбинации из болта с шестигранной головкой с буртиком K1492 и специально подобранной уплотнительной плоской шайбы Hygienic USIT® K1491.

Внимание:
Работоспособность системы резьбовых соединений Hygienic USIT® испытана в применении с материалами из нержавеющей стали и обычными моющими средствами. Проверку на пригодность для конкретного случая применения должен произвести пользователь.

Принадлежности:
Колпачковая гайка с буртиком K1493.
Торцевые головки с пластиковыми вставками K1361.
Накладной/вилочный ключ с насадками K1362.

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Болты с шестигранной головкой из нержавеющей стали с буртиком и уплотнительными плоскими шайбами для комплекта Hygienic USIT® Set

Чертежи



Обзор изделий

Болты с шестигранной головкой из нержавеющей стали с буртиком и уплотнительными плоскими шайбами для комплекта Hygienic USIT® Set

Номер заказа	Материал компонента	Цвет компонента	Форма	D	L	D1	B	K	R	SW	D2	D3	S	Допуск / Сертификация
K1595.041X8	75 EPDM 295	черный	A	M4	8	10,8	-	6,9	0,45	7	9,7	4,1	1	EHEDG
K1595.041X10	75 EPDM 295	черный	A	M4	10	10,8	-	6,9	0,45	7	9,7	4,1	1	EHEDG
K1595.041X12	75 EPDM 295	черный	A	M4	12	10,8	-	6,9	0,45	7	9,7	4,1	1	EHEDG
K1595.041X16	75 EPDM 295	черный	A	M4	16	10,8	-	6,9	0,45	7	9,7	4,1	1	EHEDG
K1595.041X20	75 EPDM 295	черный	A	M4	20	10,8	-	6,9	0,45	7	9,7	4,1	1	EHEDG
K1595.041X25	75 EPDM 295	черный	B	M4	25	10,8	14	6,9	0,45	7	9,7	4,1	1	EHEDG
K1595.041X30	75 EPDM 295	черный	B	M4	30	10,8	14	6,9	0,45	7	9,7	4,1	1	EHEDG
K1595.041X35	75 EPDM 295	черный	B	M4	35	10,8	14	6,9	0,45	7	9,7	4,1	1	EHEDG
K1595.041X40	75 EPDM 295	черный	B	M4	40	10,8	14	6,9	0,45	7	9,7	4,1	1	EHEDG
K1595.051X10	75 EPDM 295	черный	A	M5	10	11,8	-	8,5	0,5	8	10,7	5,1	1	EHEDG
K1595.051X12	75 EPDM 295	черный	A	M5	12	11,8	-	8,5	0,5	8	10,7	5,1	1	EHEDG
K1595.051X16	75 EPDM 295	черный	A	M5	16	11,8	-	8,5	0,5	8	10,7	5,1	1	EHEDG
K1595.051X20	75 EPDM 295	черный	A	M5	20	11,8	-	8,5	0,5	8	10,7	5,1	1	EHEDG
K1595.051X25	75 EPDM 295	черный	B	M5	25	11,8	16	8,5	0,5	8	10,7	5,1	1	EHEDG
K1595.051X30	75 EPDM 295	черный	B	M5	30	11,8	16	8,5	0,5	8	10,7	5,1	1	EHEDG
K1595.051X35	75 EPDM 295	черный	B	M5	35	11,8	16	8,5	0,5	8	10,7	5,1	1	EHEDG
K1595.051X40	75 EPDM 295	черный	B	M5	40	11,8	16	8,5	0,5	8	10,7	5,1	1	EHEDG
K1595.051X45	75 EPDM 295	черный	B	M5	45	11,8	16	8,5	0,5	8	10,7	5,1	1	EHEDG
K1595.051X50	75 EPDM 295	черный	B	M5	50	11,8	16	8,5	0,5	8	10,7	5,1	1	EHEDG
K1595.061X12	75 EPDM 295	черный	A	M6	12	14	-	9,2	0,55	10	13,1	6,1	1	EHEDG
K1595.061X16	75 EPDM 295	черный	A	M6	16	14	-	9,2	0,55	10	13,1	6,1	1	EHEDG
K1595.061X20	75 EPDM 295	черный	A	M6	20	14	-	9,2	0,55	10	13,1	6,1	1	EHEDG
K1595.061X25	75 EPDM 295	черный	A	M6	25	14	-	9,2	0,55	10	13,1	6,1	1	EHEDG
K1595.061X30	75 EPDM 295	черный	B	M6	30	14	18	9,2	0,55	10	13,1	6,1	1	EHEDG
K1595.061X35	75 EPDM 295	черный	B	M6	35	14	18	9,2	0,55	10	13,1	6,1	1	EHEDG
K1595.061X40	75 EPDM 295	черный	B	M6	40	14	18	9,2	0,55	10	13,1	6,1	1	EHEDG
K1595.061X45	75 EPDM 295	черный	B	M6	45	14	18	9,2	0,55	10	13,1	6,1	1	EHEDG
K1595.061X50	75 EPDM 295	черный	B	M6	50	14	18	9,2	0,55	10	13,1	6,1	1	EHEDG
K1595.061X60	75 EPDM 295	черный	B	M6	60	14	18	9,2	0,55	10	13,1	6,1	1	EHEDG
K1595.081X16	75 EPDM 295	черный	A	M8	16	18	-	11,7	0,6	13	16,9	8,1	1	EHEDG
K1595.081X20	75 EPDM 295	черный	A	M8	20	18	-	11,7	0,6	13	16,9	8,1	1	EHEDG
K1595.081X25	75 EPDM 295	черный	A	M8	25	18	-	11,7	0,6	13	16,9	8,1	1	EHEDG
K1595.081X30	75 EPDM 295	черный	A	M8	30	18	-	11,7	0,6	13	16,9	8,1	1	EHEDG
K1595.081X35	75 EPDM 295	черный	A	M8	35	18	-	11,7	0,6	13	16,9	8,1	1	EHEDG
K1595.081X40	75 EPDM 295	черный	B	M8	40	18	22	11,7	0,6	13	16,9	8,1	1	EHEDG
K1595.081X45	75 EPDM 295	черный	B	M8	45	18	22	11,7	0,6	13	16,9	8,1	1	EHEDG
K1595.081X50	75 EPDM 295	черный	B	M8	50	18	22	11,7	0,6	13	16,9	8,1	1	EHEDG
K1595.081X60	75 EPDM 295	черный	B	M8	60	18	22	11,7	0,6	13	16,9	8,1	1	EHEDG
K1595.081X70	75 EPDM 295	черный	B	M8	70	18	22	11,7	0,6	13	16,9	8,1	1	EHEDG
K1595.081X80	75 EPDM 295	черный	B	M8	80	18	22	11,7	0,6	13	16,9	8,1	1	EHEDG
K1595.101X20	75 EPDM 295	черный	A	M10	20	22	-	14	0,75	16	21,2	10,1	1,5	EHEDG
K1595.101X25	75 EPDM 295	черный	A	M10	25	22	-	14	0,75	16	21,2	10,1	1,5	EHEDG

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Болты с шестигранной головкой из нержавеющей стали с буртиком и уплотнительными плоскими шайбами для комплекта Hygienic USIT® Set

Обзор изделий

Номер заказа	Материал компонента	Цвет компонента	Форма	D	L	D1	B	K	R	SW	D2	D3	S	Допуск / Сертификация
K1595.101X30	75 EPDM 295	черный	A	M10	30	22	-	14	0,75	16	21,2	10,1	1,5	EHEDG
K1595.101X35	75 EPDM 295	черный	A	M10	35	22	-	14	0,75	16	21,2	10,1	1,5	EHEDG
K1595.101X40	75 EPDM 295	черный	A	M10	40	22	-	14	0,75	16	21,2	10,1	1,5	EHEDG
K1595.101X45	75 EPDM 295	черный	B	M10	45	22	26	14	0,75	16	21,2	10,1	1,5	EHEDG
K1595.101X50	75 EPDM 295	черный	B	M10	50	22	26	14	0,75	16	21,2	10,1	1,5	EHEDG
K1595.101X60	75 EPDM 295	черный	B	M10	60	22	26	14	0,75	16	21,2	10,1	1,5	EHEDG
K1595.101X70	75 EPDM 295	черный	B	M10	70	22	26	14	0,75	16	21,2	10,1	1,5	EHEDG
K1595.101X80	75 EPDM 295	черный	B	M10	80	22	26	14	0,75	16	21,2	10,1	1,5	EHEDG
K1595.121X25	75 EPDM 295	черный	A	M12	25	26,6	-	17	0,9	18	25,5	12,1	1,5	EHEDG
K1595.121X30	75 EPDM 295	черный	A	M12	30	26,6	-	17	0,9	18	25,5	12,1	1,5	EHEDG
K1595.121X35	75 EPDM 295	черный	A	M12	35	26,6	-	17	0,9	18	25,5	12,1	1,5	EHEDG
K1595.121X40	75 EPDM 295	черный	A	M12	40	26,6	-	17	0,9	18	25,5	12,1	1,5	EHEDG
K1595.121X45	75 EPDM 295	черный	A	M12	45	26,6	-	17	0,9	18	25,5	12,1	1,5	EHEDG
K1595.121X50	75 EPDM 295	черный	B	M12	50	26,6	30	17	0,9	18	25,5	12,1	1,5	EHEDG
K1595.121X60	75 EPDM 295	черный	B	M12	60	26,6	30	17	0,9	18	25,5	12,1	1,5	EHEDG
K1595.121X70	75 EPDM 295	черный	B	M12	70	26,6	30	17	0,9	18	25,5	12,1	1,5	EHEDG
K1595.121X80	75 EPDM 295	черный	B	M12	80	26,6	30	17	0,9	18	25,5	12,1	1,5	EHEDG
K1595.161X30	75 EPDM 295	черный	A	M16	30	35	-	21,8	1,2	24	33,9	16,1	1,5	EHEDG
K1595.161X35	75 EPDM 295	черный	A	M16	35	35	-	21,8	1,2	24	33,9	16,1	1,5	EHEDG
K1595.161X40	75 EPDM 295	черный	A	M16	40	35	-	21,8	1,2	24	33,9	16,1	1,5	EHEDG
K1595.161X45	75 EPDM 295	черный	A	M16	45	35	-	21,8	1,2	24	33,9	16,1	1,5	EHEDG
K1595.161X50	75 EPDM 295	черный	A	M16	50	35	-	21,8	1,2	24	33,9	16,1	1,5	EHEDG
K1595.161X60	75 EPDM 295	черный	A	M16	60	35	-	21,8	1,2	24	33,9	16,1	1,5	EHEDG
K1595.161X70	75 EPDM 295	черный	B	M16	70	35	38	21,8	1,2	24	33,9	16,1	1,5	EHEDG
K1595.161X80	75 EPDM 295	черный	B	M16	80	35	38	21,8	1,2	24	33,9	16,1	1,5	EHEDG
K1595.042X8	70 EPDM 253815	белый	A	M4	8	10,8	-	6,9	0,45	7	9,7	4,1	1	EHEDG
K1595.042X10	70 EPDM 253815	белый	A	M4	10	10,8	-	6,9	0,45	7	9,7	4,1	1	EHEDG
K1595.042X12	70 EPDM 253815	белый	A	M4	12	10,8	-	6,9	0,45	7	9,7	4,1	1	EHEDG
K1595.042X16	70 EPDM 253815	белый	A	M4	16	10,8	-	6,9	0,45	7	9,7	4,1	1	EHEDG
K1595.042X20	70 EPDM 253815	белый	A	M4	20	10,8	-	6,9	0,45	7	9,7	4,1	1	EHEDG
K1595.042X25	70 EPDM 253815	белый	B	M4	25	10,8	14	6,9	0,45	7	9,7	4,1	1	EHEDG
K1595.042X30	70 EPDM 253815	белый	B	M4	30	10,8	14	6,9	0,45	7	9,7	4,1	1	EHEDG
K1595.042X35	70 EPDM 253815	белый	B	M4	35	10,8	14	6,9	0,45	7	9,7	4,1	1	EHEDG
K1595.042X40	70 EPDM 253815	белый	B	M4	40	10,8	14	6,9	0,45	7	9,7	4,1	1	EHEDG
K1595.052X10	70 EPDM 253815	белый	A	M5	10	11,8	-	8,5	0,5	8	10,7	5,1	1	EHEDG
K1595.052X12	70 EPDM 253815	белый	A	M5	12	11,8	-	8,5	0,5	8	10,7	5,1	1	EHEDG
K1595.052X16	70 EPDM 253815	белый	A	M5	16	11,8	-	8,5	0,5	8	10,7	5,1	1	EHEDG
K1595.052X20	70 EPDM 253815	белый	A	M5	20	11,8	-	8,5	0,5	8	10,7	5,1	1	EHEDG
K1595.052X25	70 EPDM 253815	белый	B	M5	25	11,8	16	8,5	0,5	8	10,7	5,1	1	EHEDG
K1595.052X30	70 EPDM 253815	белый	B	M5	30	11,8	16	8,5	0,5	8	10,7	5,1	1	EHEDG
K1595.052X35	70 EPDM 253815	белый	B	M5	35	11,8	16	8,5	0,5	8	10,7	5,1	1	EHEDG
K1595.052X40	70 EPDM 253815	белый	B	M5	40	11,8	16	8,5	0,5	8	10,7	5,1	1	EHEDG
K1595.052X45	70 EPDM 253815	белый	B	M5	45	11,8	16	8,5	0,5	8	10,7	5,1	1	EHEDG
K1595.052X50	70 EPDM 253815	белый	B	M5	50	11,8	16	8,5	0,5	8	10,7	5,1	1	EHEDG
K1595.062X12	70 EPDM 253815	белый	A	M6	12	14	-	9,2	0,55	10	13,1	6,1	1	EHEDG
K1595.062X16	70 EPDM 253815	белый	A	M6	16	14	-	9,2	0,55	10	13,1	6,1	1	EHEDG
K1595.062X20	70 EPDM 253815	белый	A	M6	20	14	-	9,2	0,55	10	13,1	6,1	1	EHEDG
K1595.062X25	70 EPDM 253815	белый	A	M6	25	14	-	9,2	0,55	10	13,1	6,1	1	EHEDG
K1595.062X30	70 EPDM 253815	белый	B	M6	30	14	18	9,2	0,55	10	13,1	6,1	1	EHEDG
K1595.062X35	70 EPDM 253815	белый	B	M6	35	14	18	9,2	0,55	10	13,1	6,1	1	EHEDG
K1595.062X40	70 EPDM 253815	белый	B	M6	40	14	18	9,2	0,55	10	13,1	6,1	1	EHEDG
K1595.062X45	70 EPDM 253815	белый	B	M6	45	14	18	9,2	0,55	10	13,1	6,1	1	EHEDG
K1595.062X50	70 EPDM 253815	белый	B	M6	50	14	18	9,2	0,55	10	13,1	6,1	1	EHEDG
K1595.062X60	70 EPDM 253815	белый	B	M6	60	14	18	9,2	0,55	10	13,1	6,1	1	EHEDG
K1595.082X16	70 EPDM 253815	белый	A	M8	16	18	-	11,7	0,6	13	16,9	8,1	1	EHEDG
K1595.082X20	70 EPDM 253815	белый	A	M8	20	18	-	11,7	0,6	13	16,9	8,1	1	EHEDG
K1595.082X25	70 EPDM 253815	белый	A	M8	25	18	-	11,7	0,6	13	16,9	8,1	1	EHEDG
K1595.082X30	70 EPDM 253815	белый	A	M8	30	18	-	11,7	0,6	13	16,9	8,1	1	EHEDG
K1595.082X35	70 EPDM 253815	белый	A	M8	35	18	-	11,7	0,6	13	16,9	8,1	1	EHEDG
K1595.082X40	70 EPDM 253815	белый	B	M8	40	18	22	11,7	0,6	13	16,9	8,1	1	EHEDG
K1595.082X45	70 EPDM 253815	белый	B	M8	45	18	22	11,7	0,6	13	16,9	8,1	1	EHEDG
K1595.082X50	70 EPDM 253815	белый	B	M8	50	18	22	11,7	0,6	13	16,9	8,1	1	EHEDG

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Болты с шестигранной головкой из нержавеющей стали с буртиком и уплотнительными плоскими шайбами для комплекта Hygienic USIT® Set

Обзор изделий

Номер заказа	Материал компонента	Цвет компонента	Форма	D	L	D1	B	K	R	SW	D2	D3	S	Допуск / Сертификация
K1595.082X60	70 EPDM 253815	белый	B	M8	60	18	22	11,7	0,6	13	16,9	8,1	1	EHEDG
K1595.082X70	70 EPDM 253815	белый	B	M8	70	18	22	11,7	0,6	13	16,9	8,1	1	EHEDG
K1595.082X80	70 EPDM 253815	белый	B	M8	80	18	22	11,7	0,6	13	16,9	8,1	1	EHEDG
K1595.102X20	70 EPDM 253815	белый	A	M10	20	22	-	14	0,75	16	21,2	10,1	1,5	EHEDG
K1595.102X25	70 EPDM 253815	белый	A	M10	25	22	-	14	0,75	16	21,2	10,1	1,5	EHEDG
K1595.102X30	70 EPDM 253815	белый	A	M10	30	22	-	14	0,75	16	21,2	10,1	1,5	EHEDG
K1595.102X35	70 EPDM 253815	белый	A	M10	35	22	-	14	0,75	16	21,2	10,1	1,5	EHEDG
K1595.102X40	70 EPDM 253815	белый	A	M10	40	22	-	14	0,75	16	21,2	10,1	1,5	EHEDG
K1595.102X45	70 EPDM 253815	белый	B	M10	45	22	26	14	0,75	16	21,2	10,1	1,5	EHEDG
K1595.102X50	70 EPDM 253815	белый	B	M10	50	22	26	14	0,75	16	21,2	10,1	1,5	EHEDG
K1595.102X60	70 EPDM 253815	белый	B	M10	60	22	26	14	0,75	16	21,2	10,1	1,5	EHEDG
K1595.102X70	70 EPDM 253815	белый	B	M10	70	22	26	14	0,75	16	21,2	10,1	1,5	EHEDG
K1595.102X80	70 EPDM 253815	белый	B	M10	80	22	26	14	0,75	16	21,2	10,1	1,5	EHEDG
K1595.122X25	70 EPDM 253815	белый	A	M12	25	26,6	-	17	0,9	18	25,5	12,1	1,5	EHEDG
K1595.122X30	70 EPDM 253815	белый	A	M12	30	26,6	-	17	0,9	18	25,5	12,1	1,5	EHEDG
K1595.122X35	70 EPDM 253815	белый	A	M12	35	26,6	-	17	0,9	18	25,5	12,1	1,5	EHEDG
K1595.122X40	70 EPDM 253815	белый	A	M12	40	26,6	-	17	0,9	18	25,5	12,1	1,5	EHEDG
K1595.122X45	70 EPDM 253815	белый	A	M12	45	26,6	-	17	0,9	18	25,5	12,1	1,5	EHEDG
K1595.122X50	70 EPDM 253815	белый	B	M12	50	26,6	30	17	0,9	18	25,5	12,1	1,5	EHEDG
K1595.122X60	70 EPDM 253815	белый	B	M12	60	26,6	30	17	0,9	18	25,5	12,1	1,5	EHEDG
K1595.122X70	70 EPDM 253815	белый	B	M12	70	26,6	30	17	0,9	18	25,5	12,1	1,5	EHEDG
K1595.122X80	70 EPDM 253815	белый	B	M12	80	26,6	30	17	0,9	18	25,5	12,1	1,5	EHEDG
K1595.162X30	70 EPDM 253815	белый	A	M16	30	35	-	21,8	1,2	24	33,9	16,1	1,5	EHEDG
K1595.162X35	70 EPDM 253815	белый	A	M16	35	35	-	21,8	1,2	24	33,9	16,1	1,5	EHEDG
K1595.162X40	70 EPDM 253815	белый	A	M16	40	35	-	21,8	1,2	24	33,9	16,1	1,5	EHEDG
K1595.162X45	70 EPDM 253815	белый	A	M16	45	35	-	21,8	1,2	24	33,9	16,1	1,5	EHEDG
K1595.162X50	70 EPDM 253815	белый	A	M16	50	35	-	21,8	1,2	24	33,9	16,1	1,5	EHEDG
K1595.162X60	70 EPDM 253815	белый	A	M16	60	35	-	21,8	1,2	24	33,9	16,1	1,5	EHEDG
K1595.162X70	70 EPDM 253815	белый	B	M16	70	35	38	21,8	1,2	24	33,9	16,1	1,5	EHEDG
K1595.162X80	70 EPDM 253815	белый	B	M16	80	35	38	21,8	1,2	24	33,9	16,1	1,5	EHEDG
K1595.044X8	фторопрен XP 45	синий	A	M4	8	10,8	-	6,9	0,45	7	9,7	4,1	1	EHEDG
K1595.044X10	фторопрен XP 45	синий	A	M4	10	10,8	-	6,9	0,45	7	9,7	4,1	1	EHEDG
K1595.044X12	фторопрен XP 45	синий	A	M4	12	10,8	-	6,9	0,45	7	9,7	4,1	1	EHEDG
K1595.044X16	фторопрен XP 45	синий	A	M4	16	10,8	-	6,9	0,45	7	9,7	4,1	1	EHEDG
K1595.044X20	фторопрен XP 45	синий	A	M4	20	10,8	-	6,9	0,45	7	9,7	4,1	1	EHEDG
K1595.044X25	фторопрен XP 45	синий	B	M4	25	10,8	14	6,9	0,45	7	9,7	4,1	1	EHEDG
K1595.044X30	фторопрен XP 45	синий	B	M4	30	10,8	14	6,9	0,45	7	9,7	4,1	1	EHEDG
K1595.044X35	фторопрен XP 45	синий	B	M4	35	10,8	14	6,9	0,45	7	9,7	4,1	1	EHEDG
K1595.044X40	фторопрен XP 45	синий	B	M4	40	10,8	14	6,9	0,45	7	9,7	4,1	1	EHEDG
K1595.054X10	фторопрен XP 45	синий	A	M5	10	11,8	-	8,5	0,5	8	10,7	5,1	1	EHEDG
K1595.054X12	фторопрен XP 45	синий	A	M5	12	11,8	-	8,5	0,5	8	10,7	5,1	1	EHEDG
K1595.054X16	фторопрен XP 45	синий	A	M5	16	11,8	-	8,5	0,5	8	10,7	5,1	1	EHEDG
K1595.054X20	фторопрен XP 45	синий	A	M5	20	11,8	-	8,5	0,5	8	10,7	5,1	1	EHEDG
K1595.054X25	фторопрен XP 45	синий	B	M5	25	11,8	16	8,5	0,5	8	10,7	5,1	1	EHEDG
K1595.054X30	фторопрен XP 45	синий	B	M5	30	11,8	16	8,5	0,5	8	10,7	5,1	1	EHEDG
K1595.054X35	фторопрен XP 45	синий	B	M5	35	11,8	16	8,5	0,5	8	10,7	5,1	1	EHEDG
K1595.054X40	фторопрен XP 45	синий	B	M5	40	11,8	16	8,5	0,5	8	10,7	5,1	1	EHEDG
K1595.054X45	фторопрен XP 45	синий	B	M5	45	11,8	16	8,5	0,5	8	10,7	5,1	1	EHEDG
K1595.054X50	фторопрен XP 45	синий	B	M5	50	11,8	16	8,5	0,5	8	10,7	5,1	1	EHEDG
K1595.064X12	фторопрен XP 45	синий	A	M6	12	14	-	9,2	0,55	10	13,1	6,1	1	EHEDG
K1595.064X16	фторопрен XP 45	синий	A	M6	16	14	-	9,2	0,55	10	13,1	6,1	1	EHEDG
K1595.064X20	фторопрен XP 45	синий	A	M6	20	14	-	9,2	0,55	10	13,1	6,1	1	EHEDG
K1595.064X25	фторопрен XP 45	синий	A	M6	25	14	-	9,2	0,55	10	13,1	6,1	1	EHEDG
K1595.064X30	фторопрен XP 45	синий	B	M6	30	14	18	9,2	0,55	10	13,1	6,1	1	EHEDG
K1595.064X35	фторопрен XP 45	синий	B	M6	35	14	18	9,2	0,55	10	13,1	6,1	1	EHEDG
K1595.064X40	фторопрен XP 45	синий	B	M6	40	14	18	9,2	0,55	10	13,1	6,1	1	EHEDG
K1595.064X45	фторопрен XP 45	синий	B	M6	45	14	18	9,2	0,55	10	13,1	6,1	1	EHEDG
K1595.064X50	фторопрен XP 45	синий	B	M6	50	14	18	9,2	0,55	10	13,1	6,1	1	EHEDG
K1595.064X60	фторопрен XP 45	синий	B	M6	60	14	18	9,2	0,55	10	13,1	6,1	1	EHEDG
K1595.084X16	фторопрен XP 45	синий	A	M8	16	18	-	11,7	0,6	13	16,9	8,1	1	EHEDG
K1595.084X20	фторопрен XP 45	синий	A	M8	20	18	-	11,7	0,6	13	16,9	8,1	1	EHEDG
K1595.084X25	фторопрен XP 45	синий	A	M8	25	18	-	11,7	0,6	13	16,9	8,1	1	EHEDG

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Болты с шестигранной головкой из нержавеющей стали с буртиком и уплотнительными плоскими шайбами для комплекта Hygienic USIT® Set

Обзор изделий

Номер заказа	Материал компонента	Цвет компонента	Форма	D	L	D1	B	K	R	SW	D2	D3	S	Допуск / Сертификация
K1595.084X30	фторопрен XP 45	синий	A	M8	30	18	-	11,7	0,6	13	16,9	8,1	1	EHEDG
K1595.084X35	фторопрен XP 45	синий	A	M8	35	18	-	11,7	0,6	13	16,9	8,1	1	EHEDG
K1595.084X40	фторопрен XP 45	синий	B	M8	40	18	22	11,7	0,6	13	16,9	8,1	1	EHEDG
K1595.084X45	фторопрен XP 45	синий	B	M8	45	18	22	11,7	0,6	13	16,9	8,1	1	EHEDG
K1595.084X50	фторопрен XP 45	синий	B	M8	50	18	22	11,7	0,6	13	16,9	8,1	1	EHEDG
K1595.084X60	фторопрен XP 45	синий	B	M8	60	18	22	11,7	0,6	13	16,9	8,1	1	EHEDG
K1595.084X70	фторопрен XP 45	синий	B	M8	70	18	22	11,7	0,6	13	16,9	8,1	1	EHEDG
K1595.084X80	фторопрен XP 45	синий	B	M8	80	18	22	11,7	0,6	13	16,9	8,1	1	EHEDG
K1595.104X20	фторопрен XP 45	синий	A	M10	20	22	-	14	0,75	16	21,2	10,1	1,5	EHEDG
K1595.104X25	фторопрен XP 45	синий	A	M10	25	22	-	14	0,75	16	21,2	10,1	1,5	EHEDG
K1595.104X30	фторопрен XP 45	синий	A	M10	30	22	-	14	0,75	16	21,2	10,1	1,5	EHEDG
K1595.104X35	фторопрен XP 45	синий	A	M10	35	22	-	14	0,75	16	21,2	10,1	1,5	EHEDG
K1595.104X40	фторопрен XP 45	синий	A	M10	40	22	-	14	0,75	16	21,2	10,1	1,5	EHEDG
K1595.104X45	фторопрен XP 45	синий	B	M10	45	22	26	14	0,75	16	21,2	10,1	1,5	EHEDG
K1595.104X50	фторопрен XP 45	синий	B	M10	50	22	26	14	0,75	16	21,2	10,1	1,5	EHEDG
K1595.104X60	фторопрен XP 45	синий	B	M10	60	22	26	14	0,75	16	21,2	10,1	1,5	EHEDG
K1595.104X70	фторопрен XP 45	синий	B	M10	70	22	26	14	0,75	16	21,2	10,1	1,5	EHEDG
K1595.104X80	фторопрен XP 45	синий	B	M10	80	22	26	14	0,75	16	21,2	10,1	1,5	EHEDG
K1595.124X25	фторопрен XP 45	синий	A	M12	25	26,6	-	17	0,9	18	25,5	12,1	1,5	EHEDG
K1595.124X30	фторопрен XP 45	синий	A	M12	30	26,6	-	17	0,9	18	25,5	12,1	1,5	EHEDG
K1595.124X35	фторопрен XP 45	синий	A	M12	35	26,6	-	17	0,9	18	25,5	12,1	1,5	EHEDG
K1595.124X40	фторопрен XP 45	синий	A	M12	40	26,6	-	17	0,9	18	25,5	12,1	1,5	EHEDG
K1595.124X45	фторопрен XP 45	синий	A	M12	45	26,6	-	17	0,9	18	25,5	12,1	1,5	EHEDG
K1595.124X50	фторопрен XP 45	синий	B	M12	50	26,6	30	17	0,9	18	25,5	12,1	1,5	EHEDG
K1595.124X60	фторопрен XP 45	синий	B	M12	60	26,6	30	17	0,9	18	25,5	12,1	1,5	EHEDG
K1595.124X70	фторопрен XP 45	синий	B	M12	70	26,6	30	17	0,9	18	25,5	12,1	1,5	EHEDG
K1595.124X80	фторопрен XP 45	синий	B	M12	80	26,6	30	17	0,9	18	25,5	12,1	1,5	EHEDG
K1595.164X30	фторопрен XP 45	синий	A	M16	30	35	-	21,8	1,2	24	33,9	16,1	1,5	EHEDG
K1595.164X35	фторопрен XP 45	синий	A	M16	35	35	-	21,8	1,2	24	33,9	16,1	1,5	EHEDG
K1595.164X40	фторопрен XP 45	синий	A	M16	40	35	-	21,8	1,2	24	33,9	16,1	1,5	EHEDG
K1595.164X45	фторопрен XP 45	синий	A	M16	45	35	-	21,8	1,2	24	33,9	16,1	1,5	EHEDG
K1595.164X50	фторопрен XP 45	синий	A	M16	50	35	-	21,8	1,2	24	33,9	16,1	1,5	EHEDG
K1595.164X60	фторопрен XP 45	синий	A	M16	60	35	-	21,8	1,2	24	33,9	16,1	1,5	EHEDG
K1595.164X70	фторопрен XP 45	синий	B	M16	70	35	38	21,8	1,2	24	33,9	16,1	1,5	EHEDG
K1595.164X80	фторопрен XP 45	синий	B	M16	80	35	38	21,8	1,2	24	33,9	16,1	1,5	EHEDG

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG