K1524_C

Маховики с 2 спицами из алюминия, с вращающейся цилиндрической ручкой, форма C, с калибровым отверстием и шпоночным пазом

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:
Маховик из алюминия.
Цилиндрическая ручка и колпачок втулки из термопласта, черные.
Ось цилиндрической ручки, вороненая сталь.
Установочный штифт ISO 4027 из стали с коэффициентом прочности 45 H, черный.

Исполнение:
Черное или серебристое порошковое покрытие.

Указание:
Радиальное и торцевое биение зубчатого обода: менее ≤ 0,4 мм.

Монтаж:
Облицовка втулки и цилиндрическая вращающаяся ручка поставляются разобранными. При монтаже ось ручки должна завинчиваться в посадочное отверстие.
Маховики можно закрепить на валу посредством поперечного штифта или винта с цилиндрической головкой DIN 6912 и установочной шайбы K0173 в осевом направлении путем шпоночного соединения.
Для исполнений с поперечным отверстием закрепление производится ввинчиванием установочного штифта ISO 4027.

Объем поставки:
Алюминиевый маховик.
Колпачок втулки.
Вращающаяся цилиндрическая ручка.
Установочный штифт ISO 4027 (конструкции с поперечным отверстием).

Принадлежности:
K0173 Шайбы установочные.
K1160 Винты с цилиндрической головкой с шестигранным углублением, утопленная головка DIN 6912.

Указание на чертеже:
1) Положение поперечного отверстия к шпоночному пазу смещено на 90°

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Маховики с 2 спицами из алюминия, с вращающейся цилиндрической ручкой, форма C, с калибровым отверстием и шпоночным пазом

Описание товара/фотография продукта



Чертежи





© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Маховики с 2 спицами из алюминия, с вращающейся цилиндрической ручкой, форма C, с калибровым отверстием и шпоночным пазом

Чертежи

DIN 6885-1



Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	Форма	Тип формы	A	B3	D1	D2	D3	D4	D5	H	L	L1	L2	L3	T
K1524.12512104	черный	C	калибровое отверстие с пазом	42	4	125	12	31	19,9	M6	17,6	90,5	18	54,5	36	13,8
K1524.12514105	черный	C	калибровое отверстие с пазом	42	5	125	14	31	19,9	M6	17,6	90,5	18	54,5	36	16,3
K1524.16014105	черный	C	калибровое отверстие с пазом	55	5	160	14	36	25,2	M8	19,4	116,5	20	76,5	40	16,3
K1524.16016105	черный	C	калибровое отверстие с пазом	55	5	160	16	36	25,2	M8	19,4	116,5	20	76,5	40	18,3
K1524.12512204	серебристый	C	калибровое отверстие с пазом	42	4	125	12	31	19,9	M6	17,6	90,5	18	54,5	36	13,8
K1524.12514205	серебристый	C	калибровое отверстие с пазом	42	5	125	14	31	19,9	M6	17,6	90,5	18	54,5	36	16,3
K1524.16014205	серебристый	C	калибровое отверстие с пазом	55	5	160	14	36	25,2	M8	19,4	116,5	20	76,5	40	16,3
K1524.16016205	серебристый	C	калибровое отверстие с пазом	55	5	160	16	36	25,2	M8	19,4	116,5	20	76,5	40	18,3

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG