K0146_D

팜 그립, 스테인레스 스틸, DIN 6335 유사형, 타입 D, 스레드 뚫려있음

품목 설명/제품 이미지

설명

재질:
스테인레스 스틸 1.4308.

표면 마무리:
연마 및 광택 또는 블라스팅.

요청 시:
스테인레스 스틸 수나사 별 모양 그립.

도면



품목 요약

주문 번호	타입	표면 기본 몸체	D	D1	D2	D6	H	H3	T
K0146.4032062	D	광택처리	M6	32	12	6,4	21	10	11
K0146.4040082	D	광택처리	M8	40	14	8,4	26	14	14
K0146.4050102	D	광택처리	M10	50	18	10,5	34	20	18
K0146.4063122	D	광택처리	M12	63	20	13	42	25	22
K0146.4032063	D	블라스팅 처리	M6	32	12	6,4	21	10	11
K0146.4040083	D	블라스팅 처리	M8	40	14	8,4	26	14	14
K0146.4050103	D	블라스팅 처리	M10	50	18	10,5	34	20	18
K0146.4063123	D	블라스팅 처리	M12	63	20	13	42	25	22

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

팜 그립, 스테인레스 스틸, DIN 6335 유사형, 타입 D, 스레드 뚫려있음

품목 요약