클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 평면, 수나사산 있음, 실크 매트, 순 오랜지색, 나사 인서트, 스테인리스 스틸

품목 설명/제품 이미지

들어올려
잠금 해제



설명

재질:
아연 다이캐스팅 그립 레버 DIN EN 12844.
스테인레스 스틸 스틸 부품, 1.4305.

표면 마무리:
그립 레버, 플라스틱 코팅.
스테인리스 스틸 부품, 자연적 마무리

정보:
스탠다드 색상:
오렌지색 RAL 2004.

L ≥ 60mm인 경우 나사 길이는 60mm입니다.

요청 시:
기타 외부 나사, 나사 길이, 색상 및 특수 설계 사양
치수 "H1"는 고객의 요구에 따라 추가 비용을 지불하면 다른 길이로 공급 가능

도면 설명:
1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 평면, 수나사산 있음, 실크 매트, 순 오랜지색, 나사 인서트, 스테인리스 스틸

도면



품목 요약

주문 번호	본체 색상	표면 기본 몸체	크기	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수	L
K0738.2062X15	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	15
K0738.2062X20	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	20
K0738.2062X25	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	25
K0738.2062X30	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	30
K0738.2062X40	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	40
K0738.2062X50	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	50
K0738.2062X60	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	60
K0738.2082X15	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	15
K0738.2082X20	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	20
K0738.2082X25	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	25
K0738.2082X30	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	30
K0738.2082X40	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	40
K0738.2082X50	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	50
K0738.2082X60	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	60
K0738.2102X20	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	20
K0738.2102X25	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	25
K0738.2102X30	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	30
K0738.2102X40	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	40
K0738.2102X50	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	50
K0738.2102X60	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	60
K0738.3082X20	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	20
K0738.3082X25	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	25
K0738.3082X30	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	30
K0738.3082X40	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	40
K0738.3082X50	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	50
K0738.3082X60	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	60
K0738.3102X20	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	20
K0738.3102X25	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	25

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 평면, 수나사산 있음, 실크 매트, 순 오랜지색, 나사 인서트, 스테인리스 스틸

품목 요약

주문 번호	본체 색상	표면 기본 몸체	크기	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수	L
K0738.3102X30	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	30
K0738.3102X40	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	40
K0738.3102X50	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	50
K0738.3102X60	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	60

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG