Зажимы клиновидные с наружной частью из алюминия и припуском на обработку

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:
Наружная часть алюминиевый профиль.
Клин сталь цементируемая.

Исполнение:
Внешняя часть анодированная.
Клин вороненый.

Указание:
С помощью клиновидного зажима одновременно фиксируются две заготовки. Заготовки могут зажиматься абсолютно надежно и без заклинивания благодаря соответствующим фрезерованным выемкам с геометрическим замыканием. Благодаря небольшому размеру конструкции возможен компактный многоместный зажим.

Указание на чертеже:
1) Блокировочная пластина используется только для профильного фрезерования, а не для зажима деталей.

Чертежи



Обзор изделий

Зажимы клиновидные с наружной частью из алюминия и припуском на обработку

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Зажимы клиновидные с наружной частью из алюминия и припуском на обработку

Обзор изделий

Номер заказа	D	D1	L	L1	B1 мин. – макс.	B2	B3	H	H1	Зажимное усилие макс.,кН	Момент затяжки макс. Нм
K0038.04	M4	M2	15,7	10,16	28,6 - 29,1	10,6	4,6	12,7	6,3	2,2	3,4
K0038.06	M6	M4	23,9	15,9	38,1 - 39	16,1	6,6	19,1	9,4	6,7	14,3
K0038.08	M8	M4	31,8	20,6	50,8 - 52	20,8	9,9	25,4	12,7	8,9	14,5
K0038.12	M12	M5	47,5	30,5	76,2 - 78	30,9	15,7	38,1	19	15,6	38,4
K0038.16	M16	M6	63,5	41,28	101,6 - 103,9	41,3	20,3	50,8	25,4	26,7	74,6

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG