Тросы стопорные

Описание товара/фотография продукта





Описание

Материал:
Оттяжка из нержавеющей стали.
Клемма и обжимной кабельный наконечник, алюминий.

Исполнение:
Оттяжка с пластмассовым покрытием.

Указание:
Оттяжки и кольца K0367 обеспечивают практичность стопорных - K0363, K0364, K0641, K0366, K0642, K0790, K0791 и установочных пальцев K0365. Для крепления оттяжки служит болт M5. Температура применения: +80 °C.

Чертежи



Обзор изделий

Тросы стопорные

Номер заказа	Форма	L	D	D1
K0367.0150	A	150	1,6	11,5
K0367.0200	A	200	1,6	11,5
K0367.0300	A	300	1,6	11,5

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Тросы стопорные

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	L	D	D1
K0367.0500	A	500	1,6	11,5
K0367.1150	B	150	1,6	11,5
K0367.1200	B	200	1,6	11,5
K0367.1300	B	300	1,6	11,5
K0367.1500	B	500	1,6	11,5
K0367.2150	C	150	1,6	-
K0367.2200	C	200	1,6	-
K0367.2300	C	300	1,6	-
K0367.2500	C	500	1,6	-

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG