Дисковые маховики из алюминия, с откидной цилиндрической ручкой, форма A, с калибровым и поперечным отверстием

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:
Маховик из алюминия.
Цилиндрическая ручка и колпачок втулки из термопласта, черные.
Ось цилиндрической ручки, вороненая сталь.
Установочный штифт ISO 4027 из стали с коэффициентом прочности 45 H, черный.

Исполнение:
Черное или серебристое порошковое покрытие.

Указание:
Радиальное и торцевое биение зубчатого обода: менее ≤ 0,4 мм.

Монтаж:
Облицовка втулки поставляется в разобранном виде.
Маховики можно закрепить на валу посредством поперечного штифта или винта с цилиндрической головкой DIN 6912 и установочной шайбы K0173 в осевом направлении путем шпоночного соединения.
Для исполнений с поперечным отверстием закрепление производится ввинчиванием установочного штифта ISO 4027.

Объем поставки:
Алюминиевый маховик.
Колпачок втулки.
Откидная цилиндрическая ручка.
Установочный штифт ISO 4027 (конструкции с поперечным отверстием).

Принадлежности:
K0173 Шайбы установочные.
K1160 Винты с цилиндрической головкой с шестигранным углублением, утопленная головка DIN 6912.

Указание на чертеже:
1) Положение поперечного отверстия к шпоночному пазу смещено на 90°

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Дисковые маховики из алюминия, с откидной цилиндрической ручкой, форма A, с калибровым и поперечным отверстием

Описание товара/фотография продукта

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	Форма	Тип формы	A	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	H	H2	L	L1	L2	L3
K1522.1001016	черный	A	калибровое отверстие с поперечным отверстием	33	100	10	28	16	M5	16	M6	17,4	5,5	92,5	17	47,5	45
K1522.1001216	черный	A	калибровое отверстие с поперечным отверстием	33	100	12	28	16	M5	16	M6	17,4	6,5	92,5	17	47,5	45
K1522.1251216	черный	A	калибровое отверстие с поперечным отверстием	42	125	12	31	19,9	M6	20	M6	18,3	6,5	105,5	18	56,5	49

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Дисковые маховики из алюминия, с откидной цилиндрической ручкой, форма A, с калибровым и поперечным отверстием

Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	Форма	Тип формы	A	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	H	H2	L	L1	L2	L3
K1522.1251416	черный	A	калибровое отверстие с поперечным отверстием	42	125	14	31	19,9	M6	20	M6	18,3	6,5	105,5	18	56,5	49
K1522.1001026	серебристый	A	калибровое отверстие с поперечным отверстием	33	100	10	28	16	M5	16	M6	17,4	5,5	92,5	17	47,5	45
K1522.1001226	серебристый	A	калибровое отверстие с поперечным отверстием	33	100	12	28	16	M5	16	M6	17,4	6,5	92,5	17	47,5	45
K1522.1251226	серебристый	A	калибровое отверстие с поперечным отверстием	42	125	12	31	19,9	M6	20	M6	18,3	6,5	105,5	18	56,5	49
K1522.1251426	серебристый	A	калибровое отверстие с поперечным отверстием	42	125	14	31	19,9	M6	20	M6	18,3	6,5	105,5	18	56,5	49

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG