K1020_AG

Трехлепестковые ручки с наружной резьбой

Описание товара/фотография продукта

Описание

Материал:
Ручка из термопласта, армированного стеклянными шариками.
Крышка из термопласта.
Стальные детали, класс прочности 5.8.

Исполнение:
Ручка и крышка черно-серого цвета (RAL 7021).
Стальные части - синяя пассивация.

По запросу:
Другие варианты длины болтов и цветов.
Металлические части из нержавеющей стали.

Чертежи





© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Трехлепестковые ручки с наружной резьбой

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	D	D1	D2	H	H1	L
K1020.18008X15	L	M8	80	29,2	53,5	31	15
K1020.18008X20	L	M8	80	29,2	53,5	31	20
K1020.18008X30	L	M8	80	29,2	53,5	31	30
K1020.18008X40	L	M8	80	29,2	53,5	31	40
K1020.18008X50	L	M8	80	29,2	53,5	31	50
K1020.18010X15	L	M10	80	29,2	53,5	31	15
K1020.18010X20	L	M10	80	29,2	53,5	31	20
K1020.18010X30	L	M10	80	29,2	53,5	31	30
K1020.18010X40	L	M10	80	29,2	53,5	31	40
K1020.18010X50	L	M10	80	29,2	53,5	31	50
K1020.18012X15	L	M12	80	29,2	53,5	31	15
K1020.18012X20	L	M12	80	29,2	53,5	31	20
K1020.18012X30	L	M12	80	29,2	53,5	31	30
K1020.18012X40	L	M12	80	29,2	53,5	31	40
K1020.18012X50	L	M12	80	29,2	53,5	31	50

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG