K0123

암나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

품목 설명/제품 이미지

설명

재질:
아연 다이캐스팅 그립 레버 DIN EN 12844.
스테인레스 스틸 스틸 부품, 1.4305.

표면 마무리:
플라스틱 코팅 그립 레버.
스틸 부품 검정색.

정보:
스탠다드 색상:
오렌지 RAL 2004, 루비빨강 RAL 3003, 실버 메탈릭

요청 시:
기타 수나사, 색상 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

암나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

품목 설명/제품 이미지

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

암나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

도면



품목 요약

암나사 클램프 레버, 스테인레스 스틸 스틸 부품

주문 번호	본체 색상	본체 재질	크기	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수
K0123.0032	퓨어 오렌지 RAL 2004	아연	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.00327	루비 빨강 RAL 3003	아연	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.0033	실버 메탈릭	아연	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.0042	퓨어 오렌지 RAL 2004	아연	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.00427	루비 빨강 RAL 3003	아연	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.0043	실버 메탈릭	아연	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.0052	퓨어 오렌지 RAL 2004	아연	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.00527	루비 빨강 RAL 3003	아연	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.0053	실버 메탈릭	아연	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.1042	퓨어 오렌지 RAL 2004	아연	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.10427	루비 빨강 RAL 3003	아연	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.1043	실버 메탈릭	아연	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.1052	퓨어 오렌지 RAL 2004	아연	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.10527	루비 빨강 RAL 3003	아연	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.1053	실버 메탈릭	아연	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.1062	퓨어 오렌지 RAL 2004	아연	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.10627	루비 빨강 RAL 3003	아연	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.1063	실버 메탈릭	아연	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.2062	퓨어 오렌지 RAL 2004	아연	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.20627	루비 빨강 RAL 3003	아연	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.2063	실버 메탈릭	아연	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.2082	퓨어 오렌지 RAL 2004	아연	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.20827	루비 빨강 RAL 3003	아연	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.2083	실버 메탈릭	아연	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

암나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

품목 요약

주문 번호	본체 색상	본체 재질	크기	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수
K0123.3082	퓨어 오렌지 RAL 2004	아연	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.30827	루비 빨강 RAL 3003	아연	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.3083	실버 메탈릭	아연	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.3102	퓨어 오렌지 RAL 2004	아연	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.31027	루비 빨강 RAL 3003	아연	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.3103	실버 메탈릭	아연	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.4102	퓨어 오렌지 RAL 2004	아연	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0123.41027	루비 빨강 RAL 3003	아연	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0123.4103	실버 메탈릭	아연	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0123.4122	퓨어 오렌지 RAL 2004	아연	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0123.41227	루비 빨강 RAL 3003	아연	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0123.4123	실버 메탈릭	아연	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0123.5122	퓨어 오렌지 RAL 2004	아연	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0123.51227	루비 빨강 RAL 3003	아연	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0123.5123	실버 메탈릭	아연	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0123.5162	퓨어 오렌지 RAL 2004	아연	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0123.51627	루비 빨강 RAL 3003	아연	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0123.5163	실버 메탈릭	아연	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG