# 수나사와 스러스트 패드가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트

**품목 설명/제품 이미지**

들어올려
잠금 해제



## 설명

**재질:**
유리섬유 강화 플라스틱으로된 핸들, 아연 다이캐스팅 톱니 링이 있음.
스틸 부품, 경도 등급 5.8.
스러스트 핀, 황동, 스틸 혹은 POM.
스틸 볼.

**표면 마무리:**
검정 산화 스틸 부품.

**정보:**
다양한 스러스트 핀을 사용하여 압력점을 피하고 카운터 피스의 수평도 불량 문제를 해결하거나 클램핑할 공작물의 그립을 증가시킬 수 있습니다.
L ≥ 60mm인 경우 나사 길이는 60mm입니다.

**요청 시:**
기타 수나사, 스크류 길이, 클램핑 레버 색상, 각종 압축 나사 및 특수 설계 버전.
치수 "H1"에 대해서는 추가 비용을 지불하면 다른 길이로 공급 가능함.

**도면 설명:**
타입 A: 황동 스러스트 핀
타입 B: POM 스러스트 핀
타입 C: 볼이 있음
타입 D: 볼 플랫형
타입 E: 팁이 있음
타입 F: 부착물 팁이 있음

## 도면




© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

# 수나사와 스러스트 패드가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트

품목 요약

## 스러스트 패드가 있는 클램핑 레버

| 주문 번호 | 타입 | 구성품 재질 | 크기 | X | D | D1 | D2 | D3 | 볼-Ø | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | L | L1 | 톱니 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0780.11051X20 | A | 황동 볼트 | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | - | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 20 | - | 16 |
| K0780.11051X30 | A | 황동 볼트 | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | - | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 30 | - | 16 |
| K0780.11051X40 | A | 황동 볼트 | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | - | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 40 | - | 16 |
| K0780.11051X50 | A | 황동 볼트 | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | - | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 50 | - | 16 |
| K0780.11061X20 | A | 황동 볼트 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | - | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 20 | - | 16 |
| K0780.11061X30 | A | 황동 볼트 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | - | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 30 | - | 16 |
| K0780.11061X40 | A | 황동 볼트 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | - | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 40 | - | 16 |
| K0780.11061X50 | A | 황동 볼트 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | - | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 50 | - | 16 |
| K0780.12061X20 | A | 황동 볼트 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | - | 20 |
| K0780.12061X30 | A | 황동 볼트 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 30 | - | 20 |
| K0780.12061X40 | A | 황동 볼트 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 40 | - | 20 |
| K0780.12061X50 | A | 황동 볼트 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 50 | - | 20 |
| K0780.12061X60 | A | 황동 볼트 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 60 | - | 20 |
| K0780.12081X20 | A | 황동 볼트 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | - | 20 |
| K0780.12081X30 | A | 황동 볼트 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 30 | - | 20 |
| K0780.12081X40 | A | 황동 볼트 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 40 | - | 20 |
| K0780.12081X50 | A | 황동 볼트 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 50 | - | 20 |
| K0780.12081X60 | A | 황동 볼트 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 60 | - | 20 |
| K0780.12101X20 | A | 황동 볼트 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | - | 20 |
| K0780.12101X30 | A | 황동 볼트 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 30 | - | 20 |
| K0780.12101X40 | A | 황동 볼트 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 40 | - | 20 |
| K0780.12101X50 | A | 황동 볼트 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 50 | - | 20 |
| K0780.12101X60 | A | 황동 볼트 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 60 | - | 20 |
| K0780.21051X20 | B | POM 볼트 | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | - | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 20,5 | - | 16 |
| K0780.21051X30 | B | POM 볼트 | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | - | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 30,5 | - | 16 |
| K0780.21051X40 | B | POM 볼트 | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | - | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 40,5 | - | 16 |
| K0780.21051X50 | B | POM 볼트 | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | - | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 50,5 | - | 16 |
| K0780.21061X20 | B | POM 볼트 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 3,5 | - | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 19,8 | - | 16 |
| K0780.21061X30 | B | POM 볼트 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 3,5 | - | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 29,8 | - | 16 |
| K0780.21061X40 | B | POM 볼트 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 3,5 | - | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 39,8 | - | 16 |
| K0780.21061X50 | B | POM 볼트 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 3,5 | - | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 49,8 | - | 16 |
| K0780.22061X20 | B | POM 볼트 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 3,5 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 19,8 | - | 20 |
| K0780.22061X30 | B | POM 볼트 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 3,5 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 29,8 | - | 20 |
| K0780.22061X40 | B | POM 볼트 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 3,5 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 39,8 | - | 20 |
| K0780.22061X50 | B | POM 볼트 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 3,5 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 49,8 | - | 20 |
| K0780.22061X60 | B | POM 볼트 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 3,5 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 59,8 | - | 20 |
| K0780.22081X20 | B | POM 볼트 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 19,6 | - | 20 |
| K0780.22081X30 | B | POM 볼트 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 29,6 | - | 20 |
| K0780.22081X40 | B | POM 볼트 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 39,6 | - | 20 |
| K0780.22081X50 | B | POM 볼트 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 49,6 | - | 20 |
| K0780.22081X60 | B | POM 볼트 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 59,6 | - | 20 |
| K0780.22101X20 | B | POM 볼트 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 6,5 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 19,9 | - | 20 |
| K0780.22101X30 | B | POM 볼트 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 6,5 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 29,9 | - | 20 |
| K0780.22101X40 | B | POM 볼트 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 6,5 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 39,9 | - | 20 |
| K0780.22101X50 | B | POM 볼트 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 6,5 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 49,9 | - | 20 |
| K0780.22101X60 | B | POM 볼트 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 6,5 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 59,9 | - | 20 |
| K0780.31051X20 | C | 스틸 볼 | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | - | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 19,5 | - | 16 |
| K0780.31051X30 | C | 스틸 볼 | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | - | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 29,5 | - | 16 |
| K0780.31051X40 | C | 스틸 볼 | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | - | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 39,5 | - | 16 |
| K0780.31051X50 | C | 스틸 볼 | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | - | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 49,5 | - | 16 |
| K0780.31061X20 | C | 스틸 볼 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | - | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 19,3 | - | 16 |
| K0780.31061X30 | C | 스틸 볼 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | - | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 29,3 | - | 16 |
| K0780.31061X40 | C | 스틸 볼 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | - | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 39,3 | - | 16 |
| K0780.31061X50 | C | 스틸 볼 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | - | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 49,3 | - | 16 |

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

# 수나사와 스러스트 패드가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트

## 품목 요약

| 주문 번호 | 타입 | 구성품 재질 | 크기 | X | D | D1 | D2 | D3 | 볼-Ø | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | L | L1 | 톱니 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0780.32061X20 | C | 스틸 볼 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | - | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 19,3 | - | 20 |
| K0780.32061X30 | C | 스틸 볼 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | - | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 29,3 | - | 20 |
| K0780.32061X40 | C | 스틸 볼 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | - | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 39,3 | - | 20 |
| K0780.32061X50 | C | 스틸 볼 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | - | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 49,3 | - | 20 |
| K0780.32061X60 | C | 스틸 볼 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | - | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 59,3 | - | 20 |
| K0780.32081X20 | C | 스틸 볼 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | - | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 19,2 | - | 20 |
| K0780.32081X30 | C | 스틸 볼 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | - | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 29,2 | - | 20 |
| K0780.32081X40 | C | 스틸 볼 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | - | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 39,2 | - | 20 |
| K0780.32081X50 | C | 스틸 볼 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | - | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 49,2 | - | 20 |
| K0780.32081X60 | C | 스틸 볼 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | - | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 59,2 | - | 20 |
| K0780.32101X20 | C | 스틸 볼 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | - | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 19,7 | - | 20 |
| K0780.32101X30 | C | 스틸 볼 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | - | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 29,7 | - | 20 |
| K0780.32101X40 | C | 스틸 볼 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | - | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 39,7 | - | 20 |
| K0780.32101X50 | C | 스틸 볼 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | - | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 49,7 | - | 20 |
| K0780.32101X60 | C | 스틸 볼 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | - | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 59,7 | - | 20 |
| K0780.41051X20 | D | 스틸 볼 | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 2 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 19,1 | - | 16 |
| K0780.41051X30 | D | 스틸 볼 | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 2 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 29,1 | - | 16 |
| K0780.41051X40 | D | 스틸 볼 | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 2 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 39,1 | - | 16 |
| K0780.41051X50 | D | 스틸 볼 | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 2 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 49,1 | - | 16 |
| K0780.41061X20 | D | 스틸 볼 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 18,6 | - | 16 |
| K0780.41061X30 | D | 스틸 볼 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 28,6 | - | 16 |
| K0780.41061X40 | D | 스틸 볼 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 38,6 | - | 16 |
| K0780.41061X50 | D | 스틸 볼 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 48,6 | - | 16 |
| K0780.42061X20 | D | 스틸 볼 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 3 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 18,6 | - | 20 |
| K0780.42061X30 | D | 스틸 볼 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 3 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 28,6 | - | 20 |
| K0780.42061X40 | D | 스틸 볼 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 3 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 38,6 | - | 20 |
| K0780.42061X50 | D | 스틸 볼 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 3 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 48,6 | - | 20 |
| K0780.42061X60 | D | 스틸 볼 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 3 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 58,6 | - | 20 |
| K0780.42081X20 | D | 스틸 볼 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4,1 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 18,3 | - | 20 |
| K0780.42081X30 | D | 스틸 볼 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4,1 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 28,3 | - | 20 |
| K0780.42081X40 | D | 스틸 볼 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4,1 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 38,3 | - | 20 |
| K0780.42081X50 | D | 스틸 볼 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4,1 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 48,3 | - | 20 |
| K0780.42081X60 | D | 스틸 볼 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4,1 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 58,3 | - | 20 |
| K0780.42101X20 | D | 스틸 볼 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,6 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 18,3 | - | 20 |
| K0780.42101X30 | D | 스틸 볼 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,6 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 28,3 | - | 20 |
| K0780.42101X40 | D | 스틸 볼 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,6 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 38,3 | - | 20 |
| K0780.42101X50 | D | 스틸 볼 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,6 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 48,3 | - | 20 |
| K0780.42101X60 | D | 스틸 볼 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,6 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 58,3 | - | 20 |
| K0780.51051X20 | E | 스틸 팁 | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | - | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 20 | 0,5 | 16 |
| K0780.51051X30 | E | 스틸 팁 | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | - | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 30 | 0,5 | 16 |
| K0780.51051X40 | E | 스틸 팁 | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | - | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 40 | 0,5 | 16 |
| K0780.51051X50 | E | 스틸 팁 | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | - | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 50 | 0,5 | 16 |
| K0780.51061X20 | E | 스틸 팁 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | - | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 20 | 0,8 | 16 |
| K0780.51061X30 | E | 스틸 팁 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | - | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 30 | 0,8 | 16 |
| K0780.51061X40 | E | 스틸 팁 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | - | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 40 | 0,8 | 16 |
| K0780.51061X50 | E | 스틸 팁 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | - | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 50 | 0,8 | 16 |
| K0780.52061X20 | E | 스틸 팁 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 0,8 | 20 |
| K0780.52061X30 | E | 스틸 팁 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 30 | 0,8 | 20 |

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

# 수나사와 스러스트 패드가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트

## 품목 요약

| 주문 번호 | 타입 | 구성품 재질 | 크기 | X | D | D1 | D2 | D3 | 볼-Ø | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | L | L1 | 톱니 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K0780.52061X40** | E | 스틸 팁 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 40 | 0,8 | 20 |
| **K0780.52061X50** | E | 스틸 팁 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 50 | 0,8 | 20 |
| **K0780.52061X60** | E | 스틸 팁 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 60 | 0,8 | 20 |
| **K0780.52081X20** | E | 스틸 팁 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 1 | 20 |
| **K0780.52081X30** | E | 스틸 팁 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 30 | 1 | 20 |
| **K0780.52081X40** | E | 스틸 팁 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 40 | 1 | 20 |
| **K0780.52081X50** | E | 스틸 팁 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 50 | 1 | 20 |
| **K0780.52081X60** | E | 스틸 팁 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 60 | 1 | 20 |
| **K0780.52101X20** | E | 스틸 팁 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 1,5 | 20 |
| **K0780.52101X30** | E | 스틸 팁 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 30 | 1,5 | 20 |
| **K0780.52101X40** | E | 스틸 팁 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 40 | 1,5 | 20 |
| **K0780.52101X50** | E | 스틸 팁 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 50 | 1,5 | 20 |
| **K0780.52101X60** | E | 스틸 팁 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 60 | 1,5 | 20 |
| **K0780.61051X20** | F | 스틸 부착물 팁 | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | - | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 20,5 | - | 16 |
| **K0780.61051X30** | F | 스틸 부착물 팁 | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | - | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 30,5 | - | 16 |
| **K0780.61051X40** | F | 스틸 부착물 팁 | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | - | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 40,5 | - | 16 |
| **K0780.61051X50** | F | 스틸 부착물 팁 | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | - | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 50,5 | - | 16 |
| **K0780.61061X20** | F | 스틸 부착물 팁 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | - | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 20,8 | - | 16 |
| **K0780.61061X30** | F | 스틸 부착물 팁 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | - | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 30,8 | - | 16 |
| **K0780.61061X40** | F | 스틸 부착물 팁 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | - | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 40,8 | - | 16 |
| **K0780.61061X50** | F | 스틸 부착물 팁 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | - | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 50,8 | - | 16 |
| **K0780.62061X20** | F | 스틸 부착물 팁 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20,8 | - | 20 |
| **K0780.62061X30** | F | 스틸 부착물 팁 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 30,8 | - | 20 |
| **K0780.62061X40** | F | 스틸 부착물 팁 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 40,8 | - | 20 |
| **K0780.62061X50** | F | 스틸 부착물 팁 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 50,8 | - | 20 |
| **K0780.62061X60** | F | 스틸 부착물 팁 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 60,8 | - | 20 |
| **K0780.62081X20** | F | 스틸 부착물 팁 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20,8 | - | 20 |
| **K0780.62081X30** | F | 스틸 부착물 팁 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 30,8 | - | 20 |
| **K0780.62081X40** | F | 스틸 부착물 팁 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 40,8 | - | 20 |
| **K0780.62081X50** | F | 스틸 부착물 팁 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 50,8 | - | 20 |
| **K0780.62081X60** | F | 스틸 부착물 팁 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 60,8 | - | 20 |
| **K0780.62101X20** | F | 스틸 부착물 팁 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20,9 | - | 20 |
| **K0780.62101X30** | F | 스틸 부착물 팁 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 30,9 | - | 20 |
| **K0780.62101X40** | F | 스틸 부착물 팁 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 40,9 | - | 20 |
| **K0780.62101X50** | F | 스틸 부착물 팁 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 50,9 | - | 20 |
| **K0780.62101X60** | F | 스틸 부착물 팁 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 60,9 | - | 20 |

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG