# K0234

# 알루미늄 프로파일 핸들

## 품목 설명/제품 이미지

### 설명

**재질:**
알루미늄 재질 EN AW-6060.

**표면 마무리:**
재질 알루미늄 무광 산화 처리.

**정보:**
프로파일 핸들에는 측면 조립을 위한 M5 카운터 성크 스크류용 내부 나사 M6 또는 관통 홀이 포함되어 있습니다.

**조립:**
종류 A, 뒷 부분으로부터.
종류 B, 조작면으로부터.

## 도면




## 품목 요약

### 프로파일 핸들

| 주문 번호 | 타입 | 본체 색상 | A | D | H | L | T | 하중 N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K0234.086061** | A | 검정 산화 처리 | 86 | M6 | 59 | 106 | 50 | 500 |

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

# 알루미늄 프로파일 핸들

## 품목 요약

| 주문 번호 | 타입 | 본체 색상 | A | D | H | L | T | 하중 N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K0234.100061** | A | 검정 산화 처리 | 100 | M6 | 59 | 120 | 50 | 500 |
| **K0234.120061** | A | 검정 산화 처리 | 120 | M6 | 59 | 140 | 50 | 500 |
| **K0234.086063** | A | 자연색 산화처리 | 86 | M6 | 59 | 106 | 50 | 500 |
| **K0234.100063** | A | 자연색 산화처리 | 100 | M6 | 59 | 120 | 50 | 500 |
| **K0234.120063** | A | 자연색 산화처리 | 120 | M6 | 59 | 140 | 50 | 500 |
| **K0234.086051** | B | 검정 산화 처리 | 86 | 5,5 | 59 | 106 | 50 | 500 |
| **K0234.100051** | B | 검정 산화 처리 | 100 | 5,5 | 59 | 120 | 50 | 500 |
| **K0234.120051** | B | 검정 산화 처리 | 120 | 5,5 | 59 | 140 | 50 | 500 |
| **K0234.086053** | B | 자연색 산화처리 | 86 | 5,5 | 59 | 106 | 50 | 500 |
| **K0234.100053** | B | 자연색 산화처리 | 100 | 5,5 | 59 | 120 | 50 | 500 |
| **K0234.120053** | B | 자연색 산화처리 | 120 | 5,5 | 59 | 140 | 50 | 500 |

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG