K0412

리덕싱 슬리브

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
스틸.

표면 마무리:
검정 산화.

정보:
리덕싱 슬리브는 위치 표시기와 제어 스핀들간의 직경 조절을 위해 사용됨.
나사산 핀은 납품 범위에 포함됩니다.

도면



품목 요약

리덕싱 슬리브

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

리덕싱 슬리브

품목 요약

주문 번호	A	D	D1	D2	L	다음에 적합
K0412.1006	2,5	10	6	3,2	14	K0408
K0412.1008	2,5	10	8	3,2	14	K0408
K0412.1406	3,5	14	6	4,2	17	K0409, K1928
K0412.1408	3,5	14	8	4,2	17	K0409, K1928
K0412.1410	3,5	14	10	4,2	17	K0409, K1928
K0412.1412	3,5	14	12	4,2	17	K0409, K1928
K0412.2012	4,5	20	12	5,5	20	K0410
K0412.2014	4,5	20	14	5,5	20	K0410
K0412.2016	4,5	20	16	5,5	20	K0410
K0412.2018	4,5	20	18	5,5	20	K0410
K0412.3012	4	30	12	5,5	30	K0411
K0412.3014	4	30	14	5,5	30	K0411
K0412.3016	4	30	16	5,5	30	K0411
K0412.3018	4	30	18	5,5	30	K0411
K0412.3020	4	30	20	5,5	30	K0411
K0412.3025	4	30	25	5,5	30	K0411

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG