클램핑 레버 아연 다이캐스트, 평면, 암나사산 있음, 실크 매트, 순 오랜지색, 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
그립 레버, 아연 다이캐스팅 DIN EN 12844.
스틸 부품, 경도 등급 5.8.

표면 마무리:
플라스틱 코팅 그립 레버,
스틸 부품, 검정 산화 처리

정보:
시리즈별로 공급 가능함:
오렌지색 RAL 2004.

요청 시:
기타 암나사, 색상 및 특수 설계 버전.
치수 "H1"는 고객의 요구에 따라 추가 비용을 지불하면 다른 길이로 공급 가능

도면



품목 요약

플랫형 클램프 레버, 내부 나사

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

클램핑 레버 아연 다이캐스트, 평면, 암나사산 있음, 실크 매트, 순 오랜지색, 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리

품목 요약

주문 번호	본체 색상	표면 기본 몸체	크기	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수
K0737.2062	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M6	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20
K0737.2082	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M8	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20
K0737.3082	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	3	M8	14	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22
K0737.3102	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	3	M10	14	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG