K0155

고정 밴드가 있는 별 모양 그립 DIN 6336 유사형

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
열가소성 재질 별 모양 그립.
부싱/나사 볼트 스틸.
탄력있는 열가소성 폴리우레탄(TPU) 재질 고정 밴드

표면 마무리:
부싱 및 나사 볼트, 아연 도금 및 청색 피막처리.

정보:
Δ 해당 위치는 원하는 캡 색상이 가능함. 검정색 캡 색상은 색상 코드가 요구되지 않음.

고정 밴드로 별 모양 그립을 기본 몸체에 유실이 불가능하도록 고정할 수 있음.
별 모양 그립은 대상의 인근에 남게 됨. 이를 통해 별 모양 그립의 조립/분해를 더 단순하게 그리고 그립이 유실되지 않도록 보호하면서 실행할 수 있음.

조립:
밴드를 걸지 않은 상태로 조립 실행.
나사 체결 여부에 주의.

액세서리:
고정 밴드는 옵션 액세서리로 주문할 수 있음. K0743 04190 참조.

도면 설명:
타입 KS: 나사 부싱, 커버 있음
타입 LS: 수나사

도면





© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

고정 밴드가 있는 별 모양 그립 DIN 6336 유사형

품목 요약

고정 밴드가 있는 별 모양 그립 DIN 6336 유사형

주문 번호	타입	색상 덮개	D	D1	D8	H	H5 Max.	T	L
K0155.604	KS	검정	M4	25	12	16	22	10	-
K0155.6045	KS	연한 회색 RAL 7035	M4	25	12	16	22	10	-
K0155.6046	KS	신호등 빨강 RAL 3020	M4	25	12	16	22	10	-
K0155.6047	KS	밝은 노랑 RAL 1021	M4	25	12	16	22	10	-
K0155.605	KS	검정	M5	25	12	16	22	10	-
K0155.6055	KS	연한 회색 RAL 7035	M5	25	12	16	22	10	-
K0155.6056	KS	신호등 빨강 RAL 3020	M5	25	12	16	22	10	-
K0155.6057	KS	밝은 노랑 RAL 1021	M5	25	12	16	22	10	-
K0155.6061	KS	검정	M6	25	12	16	22	10	-
K0155.60615	KS	연한 회색 RAL 7035	M6	25	12	16	22	10	-
K0155.60616	KS	신호등 빨강 RAL 3020	M6	25	12	16	22	10	-
K0155.60617	KS	밝은 노랑 RAL 1021	M6	25	12	16	22	10	-
K0155.6051	KS	검정	M5	32	14	20	26	10	-
K0155.60515	KS	연한 회색 RAL 7035	M5	32	14	20	26	10	-
K0155.60516	KS	신호등 빨강 RAL 3020	M5	32	14	20	26	10	-
K0155.60517	KS	밝은 노랑 RAL 1021	M5	32	14	20	26	10	-
K0155.606	KS	검정	M6	32	14	20	26	10	-
K0155.6065	KS	연한 회색 RAL 7035	M6	32	14	20	26	10	-
K0155.6066	KS	신호등 빨강 RAL 3020	M6	32	14	20	26	10	-
K0155.6067	KS	밝은 노랑 RAL 1021	M6	32	14	20	26	10	-
K0155.608	KS	검정	M8	40	18	25	31	14	-
K0155.6085	KS	연한 회색 RAL 7035	M8	40	18	25	31	14	-
K0155.6086	KS	신호등 빨강 RAL 3020	M8	40	18	25	31	14	-
K0155.6087	KS	밝은 노랑 RAL 1021	M8	40	18	25	31	14	-
K0155.6101	KS	검정	M10	40	18	25	31	14	-
K0155.61015	KS	연한 회색 RAL 7035	M10	40	18	25	31	14	-
K0155.61016	KS	신호등 빨강 RAL 3020	M10	40	18	25	31	14	-
K0155.61017	KS	밝은 노랑 RAL 1021	M10	40	18	25	31	14	-
K0155.6081	KS	검정	M8	50	22	32	38	14	-
K0155.60815	KS	연한 회색 RAL 7035	M8	50	22	32	38	14	-
K0155.60816	KS	신호등 빨강 RAL 3020	M8	50	22	32	38	14	-
K0155.60817	KS	밝은 노랑 RAL 1021	M8	50	22	32	38	14	-
K0155.610	KS	검정	M10	50	22	32	38	14	-
K0155.6105	KS	연한 회색 RAL 7035	M10	50	22	32	38	14	-
K0155.6106	KS	신호등 빨강 RAL 3020	M10	50	22	32	38	14	-
K0155.6107	KS	밝은 노랑 RAL 1021	M10	50	22	32	38	14	-
K0155.6121	KS	검정	M12	50	22	32	38	14	-
K0155.61215	KS	연한 회색 RAL 7035	M12	50	22	32	38	14	-
K0155.61216	KS	신호등 빨강 RAL 3020	M12	50	22	32	38	14	-
K0155.61217	KS	밝은 노랑 RAL 1021	M12	50	22	32	38	14	-
K0155.6102	KS	검정	M10	63	26	40	46	14	-
K0155.61025	KS	연한 회색 RAL 7035	M10	63	26	40	46	14	-
K0155.61026	KS	신호등 빨강 RAL 3020	M10	63	26	40	46	14	-
K0155.61027	KS	밝은 노랑 RAL 1021	M10	63	26	40	46	14	-
K0155.612	KS	검정	M12	63	26	40	46	14	-
K0155.6125	KS	연한 회색 RAL 7035	M12	63	26	40	46	14	-
K0155.6126	KS	신호등 빨강 RAL 3020	M12	63	26	40	46	14	-
K0155.6127	KS	밝은 노랑 RAL 1021	M12	63	26	40	46	14	-
K0155.616	KS	검정	M16	63	26	40	46	14	-
K0155.6165	KS	연한 회색 RAL 7035	M16	63	26	40	46	14	-
K0155.6166	KS	신호등 빨강 RAL 3020	M16	63	26	40	46	14	-
K0155.6167	KS	밝은 노랑 RAL 1021	M16	63	26	40	46	14	-
K0155.705X10	LS	검정	M5	25	12	16	22	-	10
K0155.7055X10	LS	연한 회색 RAL 7035	M5	25	12	16	22	-	10
K0155.7056X10	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M5	25	12	16	22	-	10
K0155.7057X10	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M5	25	12	16	22	-	10
K0155.705X15	LS	검정	M5	25	12	16	22	-	15
K0155.7055X15	LS	연한 회색 RAL 7035	M5	25	12	16	22	-	15
K0155.7056X15	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M5	25	12	16	22	-	15

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

고정 밴드가 있는 별 모양 그립 DIN 6336 유사형

품목 요약

주문 번호	타입	색상 덮개	D	D1	D8	H	H5 Max.	T	L
K0155.7057X15	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M5	25	12	16	22	-	15
K0155.705X20	LS	검정	M5	25	12	16	22	-	20
K0155.7055X20	LS	연한 회색 RAL 7035	M5	25	12	16	22	-	20
K0155.7056X20	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M5	25	12	16	22	-	20
K0155.7057X20	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M5	25	12	16	22	-	20
K0155.705X25	LS	검정	M5	25	12	16	22	-	25
K0155.7055X25	LS	연한 회색 RAL 7035	M5	25	12	16	22	-	25
K0155.7056X25	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M5	25	12	16	22	-	25
K0155.7057X25	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M5	25	12	16	22	-	25
K0155.705X30	LS	검정	M5	25	12	16	22	-	30
K0155.7055X30	LS	연한 회색 RAL 7035	M5	25	12	16	22	-	30
K0155.7056X30	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M5	25	12	16	22	-	30
K0155.7057X30	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M5	25	12	16	22	-	30
K0155.705X35	LS	검정	M5	25	12	16	22	-	35
K0155.7055X35	LS	연한 회색 RAL 7035	M5	25	12	16	22	-	35
K0155.7056X35	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M5	25	12	16	22	-	35
K0155.7057X35	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M5	25	12	16	22	-	35
K0155.705X40	LS	검정	M5	25	12	16	22	-	40
K0155.7055X40	LS	연한 회색 RAL 7035	M5	25	12	16	22	-	40
K0155.7056X40	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M5	25	12	16	22	-	40
K0155.7057X40	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M5	25	12	16	22	-	40
K0155.705X45	LS	검정	M5	25	12	16	22	-	45
K0155.7055X45	LS	연한 회색 RAL 7035	M5	25	12	16	22	-	45
K0155.7056X45	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M5	25	12	16	22	-	45
K0155.7057X45	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M5	25	12	16	22	-	45
K0155.705X50	LS	검정	M5	25	12	16	22	-	50
K0155.7055X50	LS	연한 회색 RAL 7035	M5	25	12	16	22	-	50
K0155.7056X50	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M5	25	12	16	22	-	50
K0155.7057X50	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M5	25	12	16	22	-	50
K0155.705X60	LS	검정	M5	25	12	16	22	-	60
K0155.7055X60	LS	연한 회색 RAL 7035	M5	25	12	16	22	-	60
K0155.7056X60	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M5	25	12	16	22	-	60
K0155.7057X60	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M5	25	12	16	22	-	60
K0155.706X10	LS	검정	M6	25	12	16	22	-	10
K0155.7065X10	LS	연한 회색 RAL 7035	M6	25	12	16	22	-	10
K0155.7066X10	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M6	25	12	16	22	-	10
K0155.7067X10	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M6	25	12	16	22	-	10
K0155.706X15	LS	검정	M6	25	12	16	22	-	15
K0155.7065X15	LS	연한 회색 RAL 7035	M6	25	12	16	22	-	15
K0155.7066X15	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M6	25	12	16	22	-	15
K0155.7067X15	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M6	25	12	16	22	-	15
K0155.706X20	LS	검정	M6	25	12	16	22	-	20
K0155.7065X20	LS	연한 회색 RAL 7035	M6	25	12	16	22	-	20
K0155.7066X20	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M6	25	12	16	22	-	20
K0155.7067X20	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M6	25	12	16	22	-	20
K0155.706X25	LS	검정	M6	25	12	16	22	-	25
K0155.7065X25	LS	연한 회색 RAL 7035	M6	25	12	16	22	-	25
K0155.7066X25	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M6	25	12	16	22	-	25
K0155.7067X25	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M6	25	12	16	22	-	25
K0155.706X30	LS	검정	M6	25	12	16	22	-	30
K0155.7065X30	LS	연한 회색 RAL 7035	M6	25	12	16	22	-	30
K0155.7066X30	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M6	25	12	16	22	-	30
K0155.7067X30	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M6	25	12	16	22	-	30
K0155.706X35	LS	검정	M6	25	12	16	22	-	35
K0155.7065X35	LS	연한 회색 RAL 7035	M6	25	12	16	22	-	35
K0155.7066X35	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M6	25	12	16	22	-	35
K0155.7067X35	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M6	25	12	16	22	-	35
K0155.706X40	LS	검정	M6	25	12	16	22	-	40
K0155.7065X40	LS	연한 회색 RAL 7035	M6	25	12	16	22	-	40
K0155.7066X40	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M6	25	12	16	22	-	40
K0155.7067X40	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M6	25	12	16	22	-	40
K0155.706X45	LS	검정	M6	25	12	16	22	-	45

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

고정 밴드가 있는 별 모양 그립 DIN 6336 유사형

품목 요약

주문 번호	타입	색상 덮개	D	D1	D8	H	H5 Max.	T	L
K0155.7065X45	LS	연한 회색 RAL 7035	M6	25	12	16	22	-	45
K0155.7066X45	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M6	25	12	16	22	-	45
K0155.7067X45	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M6	25	12	16	22	-	45
K0155.706X50	LS	검정	M6	25	12	16	22	-	50
K0155.7065X50	LS	연한 회색 RAL 7035	M6	25	12	16	22	-	50
K0155.7066X50	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M6	25	12	16	22	-	50
K0155.7067X50	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M6	25	12	16	22	-	50
K0155.706X60	LS	검정	M6	25	12	16	22	-	60
K0155.7065X60	LS	연한 회색 RAL 7035	M6	25	12	16	22	-	60
K0155.7066X60	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M6	25	12	16	22	-	60
K0155.7067X60	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M6	25	12	16	22	-	60
K0155.7061X10	LS	검정	M6	32	14	20	26	-	10
K0155.70615X10	LS	연한 회색 RAL 7035	M6	32	14	20	26	-	10
K0155.70616X10	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M6	32	14	20	26	-	10
K0155.70617X10	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M6	32	14	20	26	-	10
K0155.7061X15	LS	검정	M6	32	14	20	26	-	15
K0155.70615X15	LS	연한 회색 RAL 7035	M6	32	14	20	26	-	15
K0155.70616X15	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M6	32	14	20	26	-	15
K0155.70617X15	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M6	32	14	20	26	-	15
K0155.7061X20	LS	검정	M6	32	14	20	26	-	20
K0155.70615X20	LS	연한 회색 RAL 7035	M6	32	14	20	26	-	20
K0155.70616X20	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M6	32	14	20	26	-	20
K0155.70617X20	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M6	32	14	20	26	-	20
K0155.7061X25	LS	검정	M6	32	14	20	26	-	25
K0155.70615X25	LS	연한 회색 RAL 7035	M6	32	14	20	26	-	25
K0155.70616X25	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M6	32	14	20	26	-	25
K0155.70617X25	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M6	32	14	20	26	-	25
K0155.7061X30	LS	검정	M6	32	14	20	26	-	30
K0155.70615X30	LS	연한 회색 RAL 7035	M6	32	14	20	26	-	30
K0155.70616X30	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M6	32	14	20	26	-	30
K0155.70617X30	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M6	32	14	20	26	-	30
K0155.7061X35	LS	검정	M6	32	14	20	26	-	35
K0155.70615X35	LS	연한 회색 RAL 7035	M6	32	14	20	26	-	35
K0155.70616X35	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M6	32	14	20	26	-	35
K0155.70617X35	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M6	32	14	20	26	-	35
K0155.7061X40	LS	검정	M6	32	14	20	26	-	40
K0155.70615X40	LS	연한 회색 RAL 7035	M6	32	14	20	26	-	40
K0155.70616X40	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M6	32	14	20	26	-	40
K0155.70617X40	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M6	32	14	20	26	-	40
K0155.7061X45	LS	검정	M6	32	14	20	26	-	45
K0155.70615X45	LS	연한 회색 RAL 7035	M6	32	14	20	26	-	45
K0155.70616X45	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M6	32	14	20	26	-	45
K0155.70617X45	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M6	32	14	20	26	-	45
K0155.7061X50	LS	검정	M6	32	14	20	26	-	50
K0155.70615X50	LS	연한 회색 RAL 7035	M6	32	14	20	26	-	50
K0155.70616X50	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M6	32	14	20	26	-	50
K0155.70617X50	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M6	32	14	20	26	-	50
K0155.7061X60	LS	검정	M6	32	14	20	26	-	60
K0155.70615X60	LS	연한 회색 RAL 7035	M6	32	14	20	26	-	60
K0155.70616X60	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M6	32	14	20	26	-	60
K0155.70617X60	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M6	32	14	20	26	-	60
K0155.708X15	LS	검정	M8	32	14	20	26	-	15
K0155.7085X15	LS	연한 회색 RAL 7035	M8	32	14	20	26	-	15
K0155.7086X15	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M8	32	14	20	26	-	15
K0155.7087X15	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M8	32	14	20	26	-	15
K0155.708X20	LS	검정	M8	32	14	20	26	-	20
K0155.7085X20	LS	연한 회색 RAL 7035	M8	32	14	20	26	-	20
K0155.7086X20	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M8	32	14	20	26	-	20
K0155.7087X20	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M8	32	14	20	26	-	20
K0155.708X25	LS	검정	M8	32	14	20	26	-	25
K0155.7085X25	LS	연한 회색 RAL 7035	M8	32	14	20	26	-	25
K0155.7086X25	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M8	32	14	20	26	-	25

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

고정 밴드가 있는 별 모양 그립 DIN 6336 유사형

품목 요약

주문 번호	타입	색상 덮개	D	D1	D8	H	H5 Max.	T	L
K0155.7087X25	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M8	32	14	20	26	-	25
K0155.708X30	LS	검정	M8	32	14	20	26	-	30
K0155.7085X30	LS	연한 회색 RAL 7035	M8	32	14	20	26	-	30
K0155.7086X30	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M8	32	14	20	26	-	30
K0155.7087X30	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M8	32	14	20	26	-	30
K0155.708X35	LS	검정	M8	32	14	20	26	-	35
K0155.7085X35	LS	연한 회색 RAL 7035	M8	32	14	20	26	-	35
K0155.7086X35	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M8	32	14	20	26	-	35
K0155.7087X35	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M8	32	14	20	26	-	35
K0155.708X40	LS	검정	M8	32	14	20	26	-	40
K0155.7085X40	LS	연한 회색 RAL 7035	M8	32	14	20	26	-	40
K0155.7086X40	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M8	32	14	20	26	-	40
K0155.7087X40	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M8	32	14	20	26	-	40
K0155.708X45	LS	검정	M8	32	14	20	26	-	45
K0155.7085X45	LS	연한 회색 RAL 7035	M8	32	14	20	26	-	45
K0155.7086X45	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M8	32	14	20	26	-	45
K0155.7087X45	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M8	32	14	20	26	-	45
K0155.708X50	LS	검정	M8	32	14	20	26	-	50
K0155.7085X50	LS	연한 회색 RAL 7035	M8	32	14	20	26	-	50
K0155.7086X50	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M8	32	14	20	26	-	50
K0155.7087X50	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M8	32	14	20	26	-	50
K0155.708X60	LS	검정	M8	32	14	20	26	-	60
K0155.7085X60	LS	연한 회색 RAL 7035	M8	32	14	20	26	-	60
K0155.7086X60	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M8	32	14	20	26	-	60
K0155.7087X60	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M8	32	14	20	26	-	60
K0155.7081X15	LS	검정	M8	40	18	25	31	-	15
K0155.70815X15	LS	연한 회색 RAL 7035	M8	40	18	25	31	-	15
K0155.70816X15	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M8	40	18	25	31	-	15
K0155.70817X15	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M8	40	18	25	31	-	15
K0155.7081X20	LS	검정	M8	40	18	25	31	-	20
K0155.70815X20	LS	연한 회색 RAL 7035	M8	40	18	25	31	-	20
K0155.70816X20	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M8	40	18	25	31	-	20
K0155.70817X20	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M8	40	18	25	31	-	20
K0155.7081X25	LS	검정	M8	40	18	25	31	-	25
K0155.70815X25	LS	연한 회색 RAL 7035	M8	40	18	25	31	-	25
K0155.70816X25	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M8	40	18	25	31	-	25
K0155.70817X25	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M8	40	18	25	31	-	25
K0155.7081X30	LS	검정	M8	40	18	25	31	-	30
K0155.70815X30	LS	연한 회색 RAL 7035	M8	40	18	25	31	-	30
K0155.70816X30	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M8	40	18	25	31	-	30
K0155.70817X30	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M8	40	18	25	31	-	30
K0155.7081X35	LS	검정	M8	40	18	25	31	-	35
K0155.70815X35	LS	연한 회색 RAL 7035	M8	40	18	25	31	-	35
K0155.70816X35	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M8	40	18	25	31	-	35
K0155.70817X35	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M8	40	18	25	31	-	35
K0155.7081X40	LS	검정	M8	40	18	25	31	-	40
K0155.70815X40	LS	연한 회색 RAL 7035	M8	40	18	25	31	-	40
K0155.70816X40	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M8	40	18	25	31	-	40
K0155.70817X40	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M8	40	18	25	31	-	40
K0155.7081X45	LS	검정	M8	40	18	25	31	-	45
K0155.70815X45	LS	연한 회색 RAL 7035	M8	40	18	25	31	-	45
K0155.70816X45	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M8	40	18	25	31	-	45
K0155.70817X45	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M8	40	18	25	31	-	45
K0155.7081X50	LS	검정	M8	40	18	25	31	-	50
K0155.70815X50	LS	연한 회색 RAL 7035	M8	40	18	25	31	-	50
K0155.70816X50	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M8	40	18	25	31	-	50
K0155.70817X50	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M8	40	18	25	31	-	50
K0155.7081X60	LS	검정	M8	40	18	25	31	-	60
K0155.70815X60	LS	연한 회색 RAL 7035	M8	40	18	25	31	-	60
K0155.70816X60	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M8	40	18	25	31	-	60
K0155.70817X60	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M8	40	18	25	31	-	60
K0155.710X15	LS	검정	M10	40	18	25	31	-	15

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

고정 밴드가 있는 별 모양 그립 DIN 6336 유사형

품목 요약

주문 번호	타입	색상 덮개	D	D1	D8	H	H5 Max.	T	L
K0155.7105X15	LS	연한 회색 RAL 7035	M10	40	18	25	31	-	15
K0155.7106X15	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M10	40	18	25	31	-	15
K0155.7107X15	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M10	40	18	25	31	-	15
K0155.710X20	LS	검정	M10	40	18	25	31	-	20
K0155.7105X20	LS	연한 회색 RAL 7035	M10	40	18	25	31	-	20
K0155.7106X20	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M10	40	18	25	31	-	20
K0155.7107X20	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M10	40	18	25	31	-	20
K0155.710X25	LS	검정	M10	40	18	25	31	-	25
K0155.7105X25	LS	연한 회색 RAL 7035	M10	40	18	25	31	-	25
K0155.7106X25	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M10	40	18	25	31	-	25
K0155.7107X25	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M10	40	18	25	31	-	25
K0155.710X30	LS	검정	M10	40	18	25	31	-	30
K0155.7105X30	LS	연한 회색 RAL 7035	M10	40	18	25	31	-	30
K0155.7106X30	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M10	40	18	25	31	-	30
K0155.7107X30	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M10	40	18	25	31	-	30
K0155.710X35	LS	검정	M10	40	18	25	31	-	35
K0155.7105X35	LS	연한 회색 RAL 7035	M10	40	18	25	31	-	35
K0155.7106X35	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M10	40	18	25	31	-	35
K0155.7107X35	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M10	40	18	25	31	-	35
K0155.710X40	LS	검정	M10	40	18	25	31	-	40
K0155.7105X40	LS	연한 회색 RAL 7035	M10	40	18	25	31	-	40
K0155.7106X40	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M10	40	18	25	31	-	40
K0155.7107X40	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M10	40	18	25	31	-	40
K0155.710X45	LS	검정	M10	40	18	25	31	-	45
K0155.7105X45	LS	연한 회색 RAL 7035	M10	40	18	25	31	-	45
K0155.7106X45	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M10	40	18	25	31	-	45
K0155.7107X45	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M10	40	18	25	31	-	45
K0155.710X50	LS	검정	M10	40	18	25	31	-	50
K0155.7105X50	LS	연한 회색 RAL 7035	M10	40	18	25	31	-	50
K0155.7106X50	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M10	40	18	25	31	-	50
K0155.7107X50	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M10	40	18	25	31	-	50
K0155.710X60	LS	검정	M10	40	18	25	31	-	60
K0155.7105X60	LS	연한 회색 RAL 7035	M10	40	18	25	31	-	60
K0155.7106X60	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M10	40	18	25	31	-	60
K0155.7107X60	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M10	40	18	25	31	-	60
K0155.7101X15	LS	검정	M10	50	22	32	38	-	15
K0155.71015X15	LS	연한 회색 RAL 7035	M10	50	22	32	38	-	15
K0155.71016X15	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M10	50	22	32	38	-	15
K0155.71017X15	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M10	50	22	32	38	-	15
K0155.7101X20	LS	검정	M10	50	22	32	38	-	20
K0155.71015X20	LS	연한 회색 RAL 7035	M10	50	22	32	38	-	20
K0155.71016X20	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M10	50	22	32	38	-	20
K0155.71017X20	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M10	50	22	32	38	-	20
K0155.7101X25	LS	검정	M10	50	22	32	38	-	25
K0155.71015X25	LS	연한 회색 RAL 7035	M10	50	22	32	38	-	25
K0155.71016X25	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M10	50	22	32	38	-	25
K0155.71017X25	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M10	50	22	32	38	-	25
K0155.7101X30	LS	검정	M10	50	22	32	38	-	30
K0155.71015X30	LS	연한 회색 RAL 7035	M10	50	22	32	38	-	30
K0155.71016X30	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M10	50	22	32	38	-	30
K0155.71017X30	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M10	50	22	32	38	-	30
K0155.7101X35	LS	검정	M10	50	22	32	38	-	35
K0155.71015X35	LS	연한 회색 RAL 7035	M10	50	22	32	38	-	35
K0155.71016X35	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M10	50	22	32	38	-	35
K0155.71017X35	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M10	50	22	32	38	-	35
K0155.7101X40	LS	검정	M10	50	22	32	38	-	40
K0155.71015X40	LS	연한 회색 RAL 7035	M10	50	22	32	38	-	40
K0155.71016X40	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M10	50	22	32	38	-	40
K0155.71017X40	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M10	50	22	32	38	-	40
K0155.7101X45	LS	검정	M10	50	22	32	38	-	45
K0155.71015X45	LS	연한 회색 RAL 7035	M10	50	22	32	38	-	45
K0155.71016X45	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M10	50	22	32	38	-	45

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

고정 밴드가 있는 별 모양 그립 DIN 6336 유사형

품목 요약

주문 번호	타입	색상 덮개	D	D1	D8	H	H5 Max.	T	L
K0155.71017X45	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M10	50	22	32	38	-	45
K0155.7101X50	LS	검정	M10	50	22	32	38	-	50
K0155.71015X50	LS	연한 회색 RAL 7035	M10	50	22	32	38	-	50
K0155.71016X50	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M10	50	22	32	38	-	50
K0155.71017X50	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M10	50	22	32	38	-	50
K0155.7101X60	LS	검정	M10	50	22	32	38	-	60
K0155.71015X60	LS	연한 회색 RAL 7035	M10	50	22	32	38	-	60
K0155.71016X60	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M10	50	22	32	38	-	60
K0155.71017X60	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M10	50	22	32	38	-	60
K0155.712X15	LS	검정	M12	50	22	32	38	-	15
K0155.7125X15	LS	연한 회색 RAL 7035	M12	50	22	32	38	-	15
K0155.7126X15	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M12	50	22	32	38	-	15
K0155.7127X15	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M12	50	22	32	38	-	15
K0155.712X20	LS	검정	M12	50	22	32	38	-	20
K0155.7125X20	LS	연한 회색 RAL 7035	M12	50	22	32	38	-	20
K0155.7126X20	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M12	50	22	32	38	-	20
K0155.7127X20	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M12	50	22	32	38	-	20
K0155.712X25	LS	검정	M12	50	22	32	38	-	25
K0155.7125X25	LS	연한 회색 RAL 7035	M12	50	22	32	38	-	25
K0155.7126X25	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M12	50	22	32	38	-	25
K0155.7127X25	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M12	50	22	32	38	-	25
K0155.712X30	LS	검정	M12	50	22	32	38	-	30
K0155.7125X30	LS	연한 회색 RAL 7035	M12	50	22	32	38	-	30
K0155.7126X30	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M12	50	22	32	38	-	30
K0155.7127X30	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M12	50	22	32	38	-	30
K0155.712X35	LS	검정	M12	50	22	32	38	-	35
K0155.7125X35	LS	연한 회색 RAL 7035	M12	50	22	32	38	-	35
K0155.7126X35	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M12	50	22	32	38	-	35
K0155.7127X35	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M12	50	22	32	38	-	35
K0155.712X40	LS	검정	M12	50	22	32	38	-	40
K0155.7125X40	LS	연한 회색 RAL 7035	M12	50	22	32	38	-	40
K0155.7126X40	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M12	50	22	32	38	-	40
K0155.7127X40	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M12	50	22	32	38	-	40
K0155.712X45	LS	검정	M12	50	22	32	38	-	45
K0155.7125X45	LS	연한 회색 RAL 7035	M12	50	22	32	38	-	45
K0155.7126X45	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M12	50	22	32	38	-	45
K0155.7127X45	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M12	50	22	32	38	-	45
K0155.712X50	LS	검정	M12	50	22	32	38	-	50
K0155.7125X50	LS	연한 회색 RAL 7035	M12	50	22	32	38	-	50
K0155.7126X50	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M12	50	22	32	38	-	50
K0155.7127X50	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M12	50	22	32	38	-	50
K0155.712X60	LS	검정	M12	50	22	32	38	-	60
K0155.7125X60	LS	연한 회색 RAL 7035	M12	50	22	32	38	-	60
K0155.7126X60	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M12	50	22	32	38	-	60
K0155.7127X60	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M12	50	22	32	38	-	60
K0155.7102X20	LS	검정	M10	63	26	40	46	-	20
K0155.71025X20	LS	연한 회색 RAL 7035	M10	63	26	40	46	-	20
K0155.71026X20	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M10	63	26	40	46	-	20
K0155.71027X20	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M10	63	26	40	46	-	20
K0155.7102X25	LS	검정	M10	63	26	40	46	-	25
K0155.71025X25	LS	연한 회색 RAL 7035	M10	63	26	40	46	-	25
K0155.71026X25	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M10	63	26	40	46	-	25
K0155.71027X25	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M10	63	26	40	46	-	25
K0155.7102X30	LS	검정	M10	63	26	40	46	-	30
K0155.71025X30	LS	연한 회색 RAL 7035	M10	63	26	40	46	-	30
K0155.71026X30	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M10	63	26	40	46	-	30
K0155.71027X30	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M10	63	26	40	46	-	30
K0155.7102X35	LS	검정	M10	63	26	40	46	-	35
K0155.71025X35	LS	연한 회색 RAL 7035	M10	63	26	40	46	-	35
K0155.71026X35	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M10	63	26	40	46	-	35
K0155.71027X35	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M10	63	26	40	46	-	35
K0155.7102X40	LS	검정	M10	63	26	40	46	-	40

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

고정 밴드가 있는 별 모양 그립 DIN 6336 유사형

품목 요약

주문 번호	타입	색상 덮개	D	D1	D8	H	H5 Max.	T	L
K0155.71025X40	LS	연한 회색 RAL 7035	M10	63	26	40	46	-	40
K0155.71026X40	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M10	63	26	40	46	-	40
K0155.71027X40	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M10	63	26	40	46	-	40
K0155.7102X45	LS	검정	M10	63	26	40	46	-	45
K0155.71025X45	LS	연한 회색 RAL 7035	M10	63	26	40	46	-	45
K0155.71026X45	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M10	63	26	40	46	-	45
K0155.71027X45	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M10	63	26	40	46	-	45
K0155.7102X50	LS	검정	M10	63	26	40	46	-	50
K0155.71025X50	LS	연한 회색 RAL 7035	M10	63	26	40	46	-	50
K0155.71026X50	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M10	63	26	40	46	-	50
K0155.71027X50	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M10	63	26	40	46	-	50
K0155.7102X60	LS	검정	M10	63	26	40	46	-	60
K0155.71025X60	LS	연한 회색 RAL 7035	M10	63	26	40	46	-	60
K0155.71026X60	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M10	63	26	40	46	-	60
K0155.71027X60	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M10	63	26	40	46	-	60
K0155.7121X20	LS	검정	M12	63	26	40	46	-	20
K0155.71215X20	LS	연한 회색 RAL 7035	M12	63	26	40	46	-	20
K0155.71216X20	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M12	63	26	40	46	-	20
K0155.71217X20	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M12	63	26	40	46	-	20
K0155.7121X25	LS	검정	M12	63	26	40	46	-	25
K0155.71215X25	LS	연한 회색 RAL 7035	M12	63	26	40	46	-	25
K0155.71216X25	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M12	63	26	40	46	-	25
K0155.71217X25	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M12	63	26	40	46	-	25
K0155.7121X30	LS	검정	M12	63	26	40	46	-	30
K0155.71215X30	LS	연한 회색 RAL 7035	M12	63	26	40	46	-	30
K0155.71216X30	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M12	63	26	40	46	-	30
K0155.71217X30	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M12	63	26	40	46	-	30
K0155.7121X35	LS	검정	M12	63	26	40	46	-	35
K0155.71215X35	LS	연한 회색 RAL 7035	M12	63	26	40	46	-	35
K0155.71216X35	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M12	63	26	40	46	-	35
K0155.71217X35	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M12	63	26	40	46	-	35
K0155.7121X40	LS	검정	M12	63	26	40	46	-	40
K0155.71215X40	LS	연한 회색 RAL 7035	M12	63	26	40	46	-	40
K0155.71216X40	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M12	63	26	40	46	-	40
K0155.71217X40	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M12	63	26	40	46	-	40
K0155.7121X45	LS	검정	M12	63	26	40	46	-	45
K0155.71215X45	LS	연한 회색 RAL 7035	M12	63	26	40	46	-	45
K0155.71216X45	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M12	63	26	40	46	-	45
K0155.71217X45	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M12	63	26	40	46	-	45
K0155.7121X50	LS	검정	M12	63	26	40	46	-	50
K0155.71215X50	LS	연한 회색 RAL 7035	M12	63	26	40	46	-	50
K0155.71216X50	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M12	63	26	40	46	-	50
K0155.71217X50	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M12	63	26	40	46	-	50
K0155.7121X60	LS	검정	M12	63	26	40	46	-	60
K0155.71215X60	LS	연한 회색 RAL 7035	M12	63	26	40	46	-	60
K0155.71216X60	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M12	63	26	40	46	-	60
K0155.71217X60	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M12	63	26	40	46	-	60
K0155.716X30	LS	검정	M16	63	26	40	46	-	30
K0155.7165X30	LS	연한 회색 RAL 7035	M16	63	26	40	46	-	30
K0155.7166X30	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M16	63	26	40	46	-	30
K0155.7167X30	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M16	63	26	40	46	-	30
K0155.716X35	LS	검정	M16	63	26	40	46	-	35
K0155.7165X35	LS	연한 회색 RAL 7035	M16	63	26	40	46	-	35
K0155.7166X35	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M16	63	26	40	46	-	35
K0155.7167X35	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M16	63	26	40	46	-	35
K0155.716X40	LS	검정	M16	63	26	40	46	-	40
K0155.7165X40	LS	연한 회색 RAL 7035	M16	63	26	40	46	-	40
K0155.7166X40	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M16	63	26	40	46	-	40
K0155.7167X40	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M16	63	26	40	46	-	40
K0155.716X45	LS	검정	M16	63	26	40	46	-	45
K0155.7165X45	LS	연한 회색 RAL 7035	M16	63	26	40	46	-	45
K0155.7166X45	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M16	63	26	40	46	-	45

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

고정 밴드가 있는 별 모양 그립 DIN 6336 유사형

품목 요약

주문 번호	타입	색상 덮개	D	D1	D8	H	H5 Max.	T	L
K0155.7167X45	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M16	63	26	40	46	-	45
K0155.716X50	LS	검정	M16	63	26	40	46	-	50
K0155.7165X50	LS	연한 회색 RAL 7035	M16	63	26	40	46	-	50
K0155.7166X50	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M16	63	26	40	46	-	50
K0155.7167X50	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M16	63	26	40	46	-	50
K0155.716X60	LS	검정	M16	63	26	40	46	-	60
K0155.7165X60	LS	연한 회색 RAL 7035	M16	63	26	40	46	-	60
K0155.7166X60	LS	신호등 빨강 RAL 3020	M16	63	26	40	46	-	60
K0155.7167X60	LS	밝은 노랑 RAL 1021	M16	63	26	40	46	-	60

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG