육각 소켓 및 납작한 POM 압축 핀이 있는 스프링 플런저, 스틸

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
슬리브, 스틸 경도 등급 5.8.
압축 핀, POM.
스프링 스틸 스프링 Kl. D.

표면 마무리:
검정 산화.

정보:
이 플런저는 공작물 구성에서 누름 핀과 탄성 멈춤 장치로 주로 사용됩니다.
스러스트 핀은 축 방향으로 작동합니다.

도면 설명:
1) 그루브 스크류 접착

도면



품목 요약

육각 소켓 및 납작한 압축 핀이 있는 스프링 플런저, 표준 탄성

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

육각 소켓 및 납작한 POM 압축 핀이 있는 스프링 플런저, 스틸

품목 요약

주문 번호	D	D1	H	L	T1	N	S	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N	주문 번호 조립 키
K1372.05	M5	2,4	2,3	18	0,8	0,8	1,5	6	20	K0317.905
K1372.06	M6	2,7	2,5	20	1	1	2	7	20	K0317.906
K1372.08	M8	3,5	3	22	1,4	1,2	2,5	9	35	K0317.908
K1372.10	M10	4	3	22	1,4	1,6	3	9	35	K0317.910
K1372.12	M12	6	4	28	2	2	4	12	55	K0317.912
K1372.16	M16	7,5	5	32	2,5	2,5	5	45	100	K0317.916

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG