클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 수나사산 있음, 실크 매트, 나사 인서트, 스틸, 청색 화학 표면처리

품목 설명/제품 이미지

설명

재질:
그립 레버, 아연 다이캐스팅 DIN EN 12844.
스틸 부품, 경도 등급 5.8.

표면 마무리:
플라스틱 코팅 그립 레버.
스틸 부품, 청색 피막처리.

정보:
스탠다드 색상:
오렌지 RAL 2004, 실버 메탈릭.

L ≥ 60mm인 경우 나사 길이는 60mm입니다.

요청 시:
기타 수나사, 색상 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.

도면 설명:
1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 수나사산 있음, 실크 매트, 나사 인서트, 스틸, 청색 화학 표면처리

품목 설명/제품 이미지

들어올려
잠금 해제



도면



품목 요약

수나사 클램프 레버

주문 번호	본체 색상	표면 기본 몸체	크기	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수	L
K1659.0042X10	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
K1659.0042X15	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
K1659.0042X20	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
K1659.0042X25	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
K1659.0042X30	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
K1659.0042X35	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 수나사산 있음, 실크 매트, 나사 인서트, 스틸, 청색 화학 표면처리

품목 요약

주문 번호	본체 색상	표면 기본 몸체	크기	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수	L
K1659.0042X40	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
K1659.0042X45	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
K1659.0042X50	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
K1659.0043X10	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
K1659.0043X15	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
K1659.0043X20	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
K1659.0043X25	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
K1659.0043X30	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
K1659.0043X35	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
K1659.0043X40	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
K1659.0043X45	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
K1659.0043X50	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
K1659.0052X10	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
K1659.0052X15	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
K1659.0052X20	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
K1659.0052X25	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
K1659.0052X30	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
K1659.0052X35	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
K1659.0052X40	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
K1659.0052X45	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
K1659.0052X50	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
K1659.0053X10	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
K1659.0053X15	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
K1659.0053X20	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
K1659.0053X25	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
K1659.0053X30	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
K1659.0053X35	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
K1659.0053X40	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
K1659.0053X45	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
K1659.0053X50	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
K1659.1052X10	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
K1659.1052X15	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
K1659.1052X20	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
K1659.1052X25	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
K1659.1052X30	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
K1659.1052X35	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
K1659.1052X40	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
K1659.1052X45	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
K1659.1052X50	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
K1659.1053X10	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
K1659.1053X15	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
K1659.1053X20	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
K1659.1053X25	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
K1659.1053X30	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
K1659.1053X35	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
K1659.1053X40	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
K1659.1053X45	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
K1659.1053X50	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
K1659.1062X10	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
K1659.1062X15	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
K1659.1062X20	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
K1659.1062X25	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
K1659.1062X30	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
K1659.1062X35	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
K1659.1062X40	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
K1659.1062X45	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
K1659.1062X50	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
K1659.1063X10	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
K1659.1063X15	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
K1659.1063X20	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
K1659.1063X25	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
K1659.1063X30	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 수나사산 있음, 실크 매트, 나사 인서트, 스틸, 청색 화학 표면처리

품목 요약

주문 번호	본체 색상	표면 기본 몸체	크기	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수	L
K1659.1063X35	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
K1659.1063X40	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
K1659.1063X45	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
K1659.1063X50	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
K1659.2062X15	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
K1659.2062X20	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
K1659.2062X25	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
K1659.2062X30	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
K1659.2062X35	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	35
K1659.2062X40	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
K1659.2062X45	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	45
K1659.2062X50	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
K1659.2062X55	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
K1659.2062X60	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
K1659.2063X15	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
K1659.2063X20	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
K1659.2063X25	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
K1659.2063X30	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
K1659.2063X35	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	35
K1659.2063X40	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
K1659.2063X45	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	45
K1659.2063X50	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
K1659.2063X55	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
K1659.2063X60	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
K1659.2082X15	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
K1659.2082X20	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
K1659.2082X25	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
K1659.2082X30	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
K1659.2082X35	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	35
K1659.2082X40	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
K1659.2082X45	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	45
K1659.2082X50	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
K1659.2082X55	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
K1659.2082X60	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
K1659.2083X15	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
K1659.2083X20	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
K1659.2083X25	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
K1659.2083X30	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
K1659.2083X35	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	35
K1659.2083X40	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
K1659.2083X45	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	45
K1659.2083X50	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
K1659.2083X55	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
K1659.2083X60	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
K1659.2102X15	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
K1659.2102X20	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
K1659.2102X25	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
K1659.2102X30	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
K1659.2102X35	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	35
K1659.2102X40	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
K1659.2102X45	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	45
K1659.2102X50	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
K1659.2102X55	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
K1659.2102X60	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
K1659.2103X15	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
K1659.2103X20	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
K1659.2103X25	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
K1659.2103X30	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
K1659.2103X35	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	35
K1659.2103X40	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
K1659.2103X45	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	45
K1659.2103X50	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 수나사산 있음, 실크 매트, 나사 인서트, 스틸, 청색 화학 표면처리

품목 요약

주문 번호	본체 색상	표면 기본 몸체	크기	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수	L
K1659.2103X55	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
K1659.2103X60	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
K1659.3082X15	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	15
K1659.3082X20	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
K1659.3082X25	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
K1659.3082X30	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
K1659.3082X35	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	35
K1659.3082X40	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
K1659.3082X45	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	45
K1659.3082X50	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
K1659.3082X55	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55
K1659.3082X60	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
K1659.3083X15	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	15
K1659.3083X20	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
K1659.3083X25	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
K1659.3083X30	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
K1659.3083X35	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	35
K1659.3083X40	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
K1659.3083X45	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	45
K1659.3083X50	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
K1659.3083X55	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55
K1659.3083X60	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
K1659.3102X15	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	15
K1659.3102X20	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
K1659.3102X25	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
K1659.3102X30	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
K1659.3102X35	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	35
K1659.3102X40	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
K1659.3102X45	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	45
K1659.3102X50	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
K1659.3102X55	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55
K1659.3102X60	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
K1659.3103X15	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	15
K1659.3103X20	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
K1659.3103X25	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
K1659.3103X30	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
K1659.3103X35	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	35
K1659.3103X40	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
K1659.3103X45	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	45
K1659.3103X50	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
K1659.3103X55	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55
K1659.3103X60	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
K1659.4102X20	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	20
K1659.4102X25	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	25
K1659.4102X30	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	30
K1659.4102X35	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	35
K1659.4102X40	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	40
K1659.4102X45	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	45
K1659.4102X50	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	50
K1659.4102X55	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	55
K1659.4102X60	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	60
K1659.4102X70	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	70
K1659.4102X80	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	80
K1659.4102X90	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	90
K1659.4103X20	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	20
K1659.4103X25	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	25
K1659.4103X30	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	30
K1659.4103X35	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	35
K1659.4103X40	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	40
K1659.4103X45	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	45
K1659.4103X50	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	50
K1659.4103X55	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	55

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 수나사산 있음, 실크 매트, 나사 인서트, 스틸, 청색 화학 표면처리

품목 요약

주문 번호	본체 색상	표면 기본 몸체	크기	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수	L
K1659.4103X60	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	60
K1659.4103X70	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	70
K1659.4103X80	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	80
K1659.4103X90	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	90
K1659.4122X20	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	20
K1659.4122X25	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	25
K1659.4122X30	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	30
K1659.4122X35	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	35
K1659.4122X40	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	40
K1659.4122X45	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	45
K1659.4122X50	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	50
K1659.4122X55	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	55
K1659.4122X60	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	60
K1659.4122X70	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	70
K1659.4122X80	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	80
K1659.4122X90	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	90
K1659.4123X20	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	20
K1659.4123X25	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	25
K1659.4123X30	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	30
K1659.4123X35	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	35
K1659.4123X40	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	40
K1659.4123X45	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	45
K1659.4123X50	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	50
K1659.4123X55	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	55
K1659.4123X60	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	60
K1659.4123X70	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	70
K1659.4123X80	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	80
K1659.4123X90	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	90
K1659.5122X25	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	25
K1659.5122X30	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
K1659.5122X35	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	35
K1659.5122X40	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
K1659.5122X45	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	45
K1659.5122X50	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
K1659.5122X55	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	55
K1659.5122X60	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
K1659.5122X70	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	70
K1659.5122X80	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	80
K1659.5122X90	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90
K1659.5123X25	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	25
K1659.5123X30	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
K1659.5123X35	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	35
K1659.5123X40	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
K1659.5123X45	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	45
K1659.5123X50	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
K1659.5123X55	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	55
K1659.5123X60	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
K1659.5123X70	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	70
K1659.5123X80	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	80
K1659.5123X90	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90
K1659.5162X25	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	5	M16	23	31	32	49	12	31,10	73	77,10	110	126	15	26	25
K1659.5162X30	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	5	M16	23	31	32	49	12	31,10	73	77,10	110	126	15	26	30
K1659.5162X35	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	5	M16	23	31	32	49	12	31,10	73	77,10	110	126	15	26	35
K1659.5162X40	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	5	M16	23	31	32	49	12	31,10	73	77,10	110	126	15	26	40
K1659.5162X45	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	5	M16	23	31	32	49	12	31,10	73	77,10	110	126	15	26	45
K1659.5162X50	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	5	M16	23	31	32	49	12	31,10	73	77,10	110	126	15	26	50
K1659.5162X55	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	5	M16	23	31	32	49	12	31,10	73	77,10	110	126	15	26	55
K1659.5162X60	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	5	M16	23	31	32	49	12	31,10	73	77,10	110	126	15	26	60
K1659.5162X70	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	5	M16	23	31	32	49	12	31,10	73	77,10	110	126	15	26	70
K1659.5162X80	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	5	M16	23	31	32	49	12	31,10	73	77,10	110	126	15	26	80
K1659.5162X90	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	5	M16	23	31	32	49	12	31,10	73	77,10	110	126	15	26	90
K1659.5163X25	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	5	M16	23	31	32	49	12	31,10	73	77,10	110	126	15	26	25

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 수나사산 있음, 실크 매트, 나사 인서트, 스틸, 청색 화학 표면처리

품목 요약

주문 번호	본체 색상	표면 기본 몸체	크기	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수	L
K1659.5163X30	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	5	M16	23	31	32	49	12	31,10	73	77,10	110	126	15	26	30
K1659.5163X35	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	5	M16	23	31	32	49	12	31,10	73	77,10	110	126	15	26	35
K1659.5163X40	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	5	M16	23	31	32	49	12	31,10	73	77,10	110	126	15	26	40
K1659.5163X45	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	5	M16	23	31	32	49	12	31,10	73	77,10	110	126	15	26	45
K1659.5163X50	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	5	M16	23	31	32	49	12	31,10	73	77,10	110	126	15	26	50
K1659.5163X55	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	5	M16	23	31	32	49	12	31,10	73	77,10	110	126	15	26	55
K1659.5163X60	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	5	M16	23	31	32	49	12	31,10	73	77,10	110	126	15	26	60
K1659.5163X70	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	5	M16	23	31	32	49	12	31,10	73	77,10	110	126	15	26	70
K1659.5163X80	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	5	M16	23	31	32	49	12	31,10	73	77,10	110	126	15	26	80
K1659.5163X90	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	5	M16	23	31	32	49	12	31,10	73	77,10	110	126	15	26	90

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG