# K0261

# 널링 휠 스테인레스 스틸 부품

## 품목 설명/제품 이미지

### 설명

**재질:**
열가소성, 검정회색.
부시 및 나사 볼트, 스테인레스 스틸 1.4305.

**표면 마무리:**
스테인리스 스틸, 자연적 마무리.

**도면 설명:**
타입 D: 나사 부쉬 커버 없음
타입 K: 나사 부쉬 덮개 있음
타입 L: 수나사 있음

## 도면




## 품목 요약

### 널링 휠

| 주문 번호 | 타입 | 색상<br>덮개 | 크기 | D | D1 | D2 | H | H1 | T | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K0261.1105** | D | - | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 30 | 13 | 10 | - |
| **K0261.1106** | D | - | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 30 | 13 | 10 | - |
| **K0261.1108** | D | - | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 30 | 13 | 14 | - |
| **K0261.1208** | D | - | 2 | M8 | 50 | 18 | 35 | 15 | 14 | - |
| **K0261.1210** | D | - | 2 | M10 | 50 | 18 | 35 | 15 | 14 | - |
| **K0261.1310** | D | - | 3 | M10 | 63 | 22 | 40 | 17 | 14 | - |
| **K0261.1312** | D | - | 3 | M12 | 63 | 22 | 40 | 17 | 18 | - |
| **K0261.2105** | K | 검회색 RAL 7021 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | - |
| **K0261.21051** | K | 오렌지 RAL 2004 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | - |
| **K0261.21052** | K | 시그널 녹색 RAL6032 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | - |
| **K0261.21053** | K | 청색 RAL5017 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | - |
| **K0261.21055** | K | 연한 회색 RAL 7035 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | - |

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

# 널링 휠 스테인레스 스틸 부품

## 품목 요약

| 주문 번호 | 타입 | 색상<br>덮개 | 크기 | D | D1 | D2 | H | H1 | T | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0261.21056 | K | 신호등 빨강 RAL 3020 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | - |
| K0261.21057 | K | 밝은 노랑 RAL 1021 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | - |
| K0261.2106 | K | 검회색 RAL 7021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | - |
| K0261.21061 | K | 오렌지 RAL 2004 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | - |
| K0261.21062 | K | 시그널 녹색 RAL6032 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | - |
| K0261.21063 | K | 청색 RAL5017 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | - |
| K0261.21065 | K | 연한 회색 RAL 7035 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | - |
| K0261.21066 | K | 신호등 빨강 RAL 3020 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | - |
| K0261.21067 | K | 밝은 노랑 RAL 1021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | - |
| K0261.2108 | K | 검회색 RAL 7021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 | - |
| K0261.21081 | K | 오렌지 RAL 2004 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | - |
| K0261.21082 | K | 시그널 녹색 RAL6032 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | - |
| K0261.21083 | K | 청색 RAL5017 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | - |
| K0261.21085 | K | 연한 회색 RAL 7035 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 | - |
| K0261.21086 | K | 신호등 빨강 RAL 3020 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 | - |
| K0261.21087 | K | 밝은 노랑 RAL 1021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 | - |
| K0261.2208 | K | 검회색 RAL 7021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | - |
| K0261.22081 | K | 오렌지 RAL 2004 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | - |
| K0261.22082 | K | 시그널 녹색 RAL6032 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | - |
| K0261.22083 | K | 청색 RAL5017 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | - |
| K0261.22085 | K | 연한 회색 RAL 7035 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | - |
| K0261.22086 | K | 신호등 빨강 RAL 3020 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | - |
| K0261.22087 | K | 밝은 노랑 RAL 1021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | - |
| K0261.2210 | K | 검회색 RAL 7021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | - |
| K0261.22101 | K | 오렌지 RAL 2004 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | - |
| K0261.22102 | K | 시그널 녹색 RAL6032 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | - |
| K0261.22103 | K | 청색 RAL5017 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | - |
| K0261.22105 | K | 연한 회색 RAL 7035 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | - |
| K0261.22106 | K | 신호등 빨강 RAL 3020 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | - |
| K0261.22107 | K | 밝은 노랑 RAL 1021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | - |
| K0261.2310 | K | 검회색 RAL 7021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 | - |
| K0261.23101 | K | 오렌지 RAL 2004 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 | - |
| K0261.23102 | K | 시그널 녹색 RAL6032 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 | - |
| K0261.23103 | K | 청색 RAL5017 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 | - |
| K0261.23105 | K | 연한 회색 RAL 7035 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 | - |
| K0261.23106 | K | 신호등 빨강 RAL 3020 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 | - |
| K0261.23107 | K | 밝은 노랑 RAL 1021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 | - |
| K0261.2312 | K | 검회색 RAL 7021 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 | - |
| K0261.23121 | K | 오렌지 RAL 2004 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 | - |
| K0261.23122 | K | 시그널 녹색 RAL6032 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 | - |
| K0261.23123 | K | 청색 RAL5017 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 | - |
| K0261.23125 | K | 연한 회색 RAL 7035 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 | - |
| K0261.23126 | K | 신호등 빨강 RAL 3020 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 | - |
| K0261.23127 | K | 밝은 노랑 RAL 1021 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 | - |
| K0261.5105X10 | L | 검회색 RAL 7021 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 10 |
| K0261.51051X10 | L | 오렌지 RAL 2004 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 10 |
| K0261.51052X10 | L | 시그널 녹색 RAL6032 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 10 |
| K0261.51053X10 | L | 청색 RAL5017 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 10 |
| K0261.51055X10 | L | 연한 회색 RAL 7035 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 10 |
| K0261.51056X10 | L | 신호등 빨강 RAL 3020 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 10 |
| K0261.51057X10 | L | 밝은 노랑 RAL 1021 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 10 |
| K0261.5105X20 | L | 검회색 RAL 7021 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 20 |
| K0261.51051X20 | L | 오렌지 RAL 2004 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 20 |
| K0261.51052X20 | L | 시그널 녹색 RAL6032 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 20 |
| K0261.51053X20 | L | 청색 RAL5017 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 20 |
| K0261.51055X20 | L | 연한 회색 RAL 7035 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 20 |
| K0261.51056X20 | L | 신호등 빨강 RAL 3020 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 20 |
| K0261.51057X20 | L | 밝은 노랑 RAL 1021 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 20 |
| K0261.5106X10 | L | 검회색 RAL 7021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 10 |
| K0261.51061X10 | L | 오렌지 RAL 2004 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 10 |
| K0261.51062X10 | L | 시그널 녹색 RAL6032 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 10 |
| K0261.51063X10 | L | 청색 RAL5017 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 10 |

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

# 널링 휠 스테인레스 스틸 부품

## 품목 요약

| 주문 번호 | 타입 | 색상<br>덮개 | 크기 | D | D1 | D2 | H | H1 | T | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K0261.51065X10** | L | 연한 회색 RAL 7035 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 10 |
| **K0261.51066X10** | L | 신호등 빨강 RAL 3020 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 10 |
| **K0261.51067X10** | L | 밝은 노랑 RAL 1021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 10 |
| **K0261.5106X20** | L | 검회색 RAL 7021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 20 |
| **K0261.51061X20** | L | 오렌지 RAL 2004 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 20 |
| **K0261.51062X20** | L | 시그널 녹색 RAL6032 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 20 |
| **K0261.51063X20** | L | 청색 RAL5017 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 20 |
| **K0261.51065X20** | L | 연한 회색 RAL 7035 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 20 |
| **K0261.51066X20** | L | 신호등 빨강 RAL 3020 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 20 |
| **K0261.51067X20** | L | 밝은 노랑 RAL 1021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 20 |
| **K0261.5106X40** | L | 검회색 RAL 7021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 40 |
| **K0261.51061X40** | L | 오렌지 RAL 2004 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 40 |
| **K0261.51062X40** | L | 시그널 녹색 RAL6032 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 40 |
| **K0261.51063X40** | L | 청색 RAL5017 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 40 |
| **K0261.51065X40** | L | 연한 회색 RAL 7035 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 40 |
| **K0261.51066X40** | L | 신호등 빨강 RAL 3020 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 40 |
| **K0261.51067X40** | L | 밝은 노랑 RAL 1021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 40 |
| **K0261.5108X15** | L | 검회색 RAL 7021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 15 |
| **K0261.51081X15** | L | 오렌지 RAL 2004 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 15 |
| **K0261.51082X15** | L | 시그널 녹색 RAL6032 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 15 |
| **K0261.51083X15** | L | 청색 RAL5017 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 15 |
| **K0261.51085X15** | L | 연한 회색 RAL 7035 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 15 |
| **K0261.51086X15** | L | 신호등 빨강 RAL 3020 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 15 |
| **K0261.51087X15** | L | 밝은 노랑 RAL 1021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 15 |
| **K0261.5108X30** | L | 검회색 RAL 7021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 30 |
| **K0261.51081X30** | L | 오렌지 RAL 2004 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 30 |
| **K0261.51082X30** | L | 시그널 녹색 RAL6032 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 30 |
| **K0261.51083X30** | L | 청색 RAL5017 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 30 |
| **K0261.51085X30** | L | 연한 회색 RAL 7035 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 30 |
| **K0261.51086X30** | L | 신호등 빨강 RAL 3020 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 30 |
| **K0261.51087X30** | L | 밝은 노랑 RAL 1021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 30 |
| **K0261.5108X60** | L | 검회색 RAL 7021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 60 |
| **K0261.51081X60** | L | 오렌지 RAL 2004 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 60 |
| **K0261.51082X60** | L | 시그널 녹색 RAL6032 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 60 |
| **K0261.51083X60** | L | 청색 RAL5017 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 60 |
| **K0261.51085X60** | L | 연한 회색 RAL 7035 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 60 |
| **K0261.51086X60** | L | 신호등 빨강 RAL 3020 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 60 |
| **K0261.51087X60** | L | 밝은 노랑 RAL 1021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 60 |
| **K0261.5208X15** | L | 검회색 RAL 7021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | - | 15 |
| **K0261.52081X15** | L | 오렌지 RAL 2004 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | - | 15 |
| **K0261.52082X15** | L | 시그널 녹색 RAL6032 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | - | 15 |
| **K0261.52083X15** | L | 청색 RAL5017 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | - | 15 |
| **K0261.52085X15** | L | 연한 회색 RAL 7035 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | - | 15 |
| **K0261.52086X15** | L | 신호등 빨강 RAL 3020 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | - | 15 |
| **K0261.52087X15** | L | 밝은 노랑 RAL 1021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | - | 15 |
| **K0261.5208X30** | L | 검회색 RAL 7021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | - | 30 |
| **K0261.52081X30** | L | 오렌지 RAL 2004 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | - | 30 |
| **K0261.52082X30** | L | 시그널 녹색 RAL6032 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | - | 30 |
| **K0261.52083X30** | L | 청색 RAL5017 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | - | 30 |
| **K0261.52085X30** | L | 연한 회색 RAL 7035 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | - | 30 |
| **K0261.52086X30** | L | 신호등 빨강 RAL 3020 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | - | 30 |
| **K0261.52087X30** | L | 밝은 노랑 RAL 1021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | - | 30 |
| **K0261.5208X60** | L | 검회색 RAL 7021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | - | 60 |
| **K0261.52081X60** | L | 오렌지 RAL 2004 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | - | 60 |
| **K0261.52082X60** | L | 시그널 녹색 RAL6032 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | - | 60 |
| **K0261.52083X60** | L | 청색 RAL5017 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | - | 60 |
| **K0261.52085X60** | L | 연한 회색 RAL 7035 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | - | 60 |
| **K0261.52086X60** | L | 신호등 빨강 RAL 3020 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | - | 60 |
| **K0261.52087X60** | L | 밝은 노랑 RAL 1021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | - | 60 |
| **K0261.5210X20** | L | 검회색 RAL 7021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | - | 20 |
| **K0261.52101X20** | L | 오렌지 RAL 2004 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | - | 20 |
| **K0261.52102X20** | L | 시그널 녹색 RAL6032 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | - | 20 |

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

# 널링 휠 스테인레스 스틸 부품

## 품목 요약

| 주문 번호 | 타입 | 색상<br>덮개 | 크기 | D | D1 | D2 | H | H1 | T | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K0261.52103X20** | L | 청색 RAL5017 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | - | 20 |
| **K0261.52105X20** | L | 연한 회색 RAL 7035 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | - | 20 |
| **K0261.52106X20** | L | 신호등 빨강 RAL 3020 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | - | 20 |
| **K0261.52107X20** | L | 밝은 노랑 RAL 1021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | - | 20 |
| **K0261.5210X30** | L | 검회색 RAL 7021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | - | 30 |
| **K0261.52101X30** | L | 오렌지 RAL 2004 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | - | 30 |
| **K0261.52102X30** | L | 시그널 녹색 RAL6032 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | - | 30 |
| **K0261.52103X30** | L | 청색 RAL5017 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | - | 30 |
| **K0261.52105X30** | L | 연한 회색 RAL 7035 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | - | 30 |
| **K0261.52106X30** | L | 신호등 빨강 RAL 3020 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | - | 30 |
| **K0261.52107X30** | L | 밝은 노랑 RAL 1021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | - | 30 |
| **K0261.5210X60** | L | 검회색 RAL 7021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | - | 60 |
| **K0261.52101X60** | L | 오렌지 RAL 2004 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | - | 60 |
| **K0261.52102X60** | L | 시그널 녹색 RAL6032 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | - | 60 |
| **K0261.52103X60** | L | 청색 RAL5017 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | - | 60 |
| **K0261.52105X60** | L | 연한 회색 RAL 7035 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | - | 60 |
| **K0261.52106X60** | L | 신호등 빨강 RAL 3020 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | - | 60 |
| **K0261.52107X60** | L | 밝은 노랑 RAL 1021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | - | 60 |
| **K0261.5310X20** | L | 검회색 RAL 7021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 20 |
| **K0261.53101X20** | L | 오렌지 RAL 2004 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 20 |
| **K0261.53102X20** | L | 시그널 녹색 RAL6032 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 20 |
| **K0261.53103X20** | L | 청색 RAL5017 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 20 |
| **K0261.53105X20** | L | 연한 회색 RAL 7035 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 20 |
| **K0261.53106X20** | L | 신호등 빨강 RAL 3020 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 20 |
| **K0261.53107X20** | L | 밝은 노랑 RAL 1021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 20 |
| **K0261.5310X30** | L | 검회색 RAL 7021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 30 |
| **K0261.53101X30** | L | 오렌지 RAL 2004 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 30 |
| **K0261.53102X30** | L | 시그널 녹색 RAL6032 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 30 |
| **K0261.53103X30** | L | 청색 RAL5017 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 30 |
| **K0261.53105X30** | L | 연한 회색 RAL 7035 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 30 |
| **K0261.53106X30** | L | 신호등 빨강 RAL 3020 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 30 |
| **K0261.53107X30** | L | 밝은 노랑 RAL 1021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 30 |
| **K0261.5310X60** | L | 검회색 RAL 7021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 60 |
| **K0261.53101X60** | L | 오렌지 RAL 2004 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 60 |
| **K0261.53102X60** | L | 시그널 녹색 RAL6032 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 60 |
| **K0261.53103X60** | L | 청색 RAL5017 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 60 |
| **K0261.53105X60** | L | 연한 회색 RAL 7035 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 60 |
| **K0261.53106X60** | L | 신호등 빨강 RAL 3020 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 60 |
| **K0261.53107X60** | L | 밝은 노랑 RAL 1021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 60 |

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG