클램핑 레버 플라스틱, 암나사산 및 아연 톱니 링 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

품목 설명/제품 이미지

설명

재질:
아연 다이캐스팅 톱니 휠이 달린 강화 유리 섬유 플라스틱 그립 레버.
스틸 부품, 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리:
스틸 부품 검정색.

정보:
Δ 해당 위치는 원하는 클램핑 레버 색상이 가능함.

요청 시:
기타 암나사 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

클램핑 레버 플라스틱, 암나사산 및 아연 톱니 링 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

품목 설명/제품 이미지

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

클램핑 레버 플라스틱, 암나사산 및 아연 톱니 링 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

품목 설명/제품 이미지

들어올려
잠금 해제



도면



품목 요약

클램핑 레버, 플라스틱, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

주문 번호	본체 색상	본체 재질	크기	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수
K0270.1041	검회색 RAL 7021	플라스틱	1	M4	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

클램핑 레버 플라스틱, 암나사산 및 아연 톱니 링 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

품목 요약

주문 번호	본체 색상	본체 재질	크기	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수
K0270.1042	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱	1	M4	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0270.10416	밝은 노랑 RAL 1021	플라스틱	1	M4	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0270.10484	신호등 빨강 RAL 3020	플라스틱	1	M4	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0270.10486	시그널 녹색 RAL 6032	플라스틱	1	M4	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0270.10487	신호등 파랑 RAL 5017	플라스틱	1	M4	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0270.10488	연한 회색 RAL 7035	플라스틱	1	M4	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0270.1051	검회색 RAL 7021	플라스틱	1	M5	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0270.1052	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱	1	M5	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0270.10516	밝은 노랑 RAL 1021	플라스틱	1	M5	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0270.10584	신호등 빨강 RAL 3020	플라스틱	1	M5	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0270.10586	시그널 녹색 RAL 6032	플라스틱	1	M5	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0270.10587	신호등 파랑 RAL 5017	플라스틱	1	M5	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0270.10588	연한 회색 RAL 7035	플라스틱	1	M5	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0270.1061	검회색 RAL 7021	플라스틱	1	M6	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0270.1062	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱	1	M6	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0270.10616	밝은 노랑 RAL 1021	플라스틱	1	M6	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0270.10684	신호등 빨강 RAL 3020	플라스틱	1	M6	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0270.10686	시그널 녹색 RAL 6032	플라스틱	1	M6	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0270.10687	신호등 파랑 RAL 5017	플라스틱	1	M6	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0270.10688	연한 회색 RAL 7035	플라스틱	1	M6	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0270.2061	검회색 RAL 7021	플라스틱	2	M6	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0270.2062	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱	2	M6	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0270.20616	밝은 노랑 RAL 1021	플라스틱	2	M6	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0270.20684	신호등 빨강 RAL 3020	플라스틱	2	M6	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0270.20686	시그널 녹색 RAL 6032	플라스틱	2	M6	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0270.20687	신호등 파랑 RAL 5017	플라스틱	2	M6	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0270.20688	연한 회색 RAL 7035	플라스틱	2	M6	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0270.2081	검회색 RAL 7021	플라스틱	2	M8	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0270.2082	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱	2	M8	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0270.20816	밝은 노랑 RAL 1021	플라스틱	2	M8	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0270.20884	신호등 빨강 RAL 3020	플라스틱	2	M8	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0270.20886	시그널 녹색 RAL 6032	플라스틱	2	M8	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0270.20887	신호등 파랑 RAL 5017	플라스틱	2	M8	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0270.20888	연한 회색 RAL 7035	플라스틱	2	M8	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0270.3081	검회색 RAL 7021	플라스틱	3	M8	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0270.3082	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱	3	M8	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0270.30816	밝은 노랑 RAL 1021	플라스틱	3	M8	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0270.30884	신호등 빨강 RAL 3020	플라스틱	3	M8	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0270.30886	시그널 녹색 RAL 6032	플라스틱	3	M8	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0270.30887	신호등 파랑 RAL 5017	플라스틱	3	M8	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0270.30888	연한 회색 RAL 7035	플라스틱	3	M8	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0270.3101	검회색 RAL 7021	플라스틱	3	M10	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0270.3102	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱	3	M10	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0270.31016	밝은 노랑 RAL 1021	플라스틱	3	M10	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0270.31084	신호등 빨강 RAL 3020	플라스틱	3	M10	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0270.31086	시그널 녹색 RAL 6032	플라스틱	3	M10	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0270.31087	신호등 파랑 RAL 5017	플라스틱	3	M10	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0270.31088	연한 회색 RAL 7035	플라스틱	3	M10	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0270.4101	검회색 RAL 7021	플라스틱	4	M10	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0270.4102	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱	4	M10	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0270.41016	밝은 노랑 RAL 1021	플라스틱	4	M10	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0270.41084	신호등 빨강 RAL 3020	플라스틱	4	M10	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0270.41086	시그널 녹색 RAL 6032	플라스틱	4	M10	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0270.41087	신호등 파랑 RAL 5017	플라스틱	4	M10	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0270.41088	연한 회색 RAL 7035	플라스틱	4	M10	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0270.4121	검회색 RAL 7021	플라스틱	4	M12	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0270.4122	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱	4	M12	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0270.41216	밝은 노랑 RAL 1021	플라스틱	4	M12	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0270.41284	신호등 빨강 RAL 3020	플라스틱	4	M12	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0270.41286	시그널 녹색 RAL 6032	플라스틱	4	M12	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0270.41287	신호등 파랑 RAL 5017	플라스틱	4	M12	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0270.41288	연한 회색 RAL 7035	플라스틱	4	M12	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

클램핑 레버 플라스틱, 암나사산 및 아연 톱니 링 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

품목 요약

주문 번호	본체 색상	본체 재질	크기	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수
K0270.5121	검회색 RAL 7021	플라스틱	5	M12	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0270.5122	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱	5	M12	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0270.51216	밝은 노랑 RAL 1021	플라스틱	5	M12	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0270.51284	신호등 빨강 RAL 3020	플라스틱	5	M12	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0270.51286	시그널 녹색 RAL 6032	플라스틱	5	M12	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0270.51287	신호등 파랑 RAL 5017	플라스틱	5	M12	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0270.51288	연한 회색 RAL 7035	플라스틱	5	M12	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0270.5161	검회색 RAL 7021	플라스틱	5	M16	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0270.5162	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱	5	M16	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0270.51616	밝은 노랑 RAL 1021	플라스틱	5	M16	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0270.51684	신호등 빨강 RAL 3020	플라스틱	5	M16	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0270.51686	시그널 녹색 RAL 6032	플라스틱	5	M16	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0270.51687	신호등 파랑 RAL 5017	플라스틱	5	M16	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0270.51688	연한 회색 RAL 7035	플라스틱	5	M16	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG