K0277

토크-널링 노브

품목 설명/제품 이미지

설명

재질:
열가소성, 검정회색.부시 및 볼트, 스틸 5.8.

표면 마무리:
부싱, 검정 산화 처리.
볼트, 청색 피막처리

정보:
요구되는 조임 토크는 조절 볼트로
조절 가능함.
조임 토크 조절을 마치게 되면 널링 노브가
자유롭게 회전함.

도면 설명:
1) 토크 조절용 조절 나사

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

토크-널링 노브

도면







품목 요약

토크-암나사 널링 노브

주문 번호	나사 종류	구성품 재질	색상 덮개	크기	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	T	L	토크 Nm
K0277.205	암나사	스틸	검회색 RAL 7021	2	M5	26	18	23	16	27	10,5	5	-	0,1 - 0,3
K0277.2051	암나사	스틸	오렌지 RAL 2004	2	M5	26	18	23	16	27	10,5	5	-	0,1 - 0,3
K0277.2052	암나사	스틸	시그널 녹색 RAL6032	2	M5	26	18	23	16	27	10,5	5	-	0,1 - 0,3
K0277.2053	암나사	스틸	청색 RAL5017	2	M5	26	18	23	16	27	10,5	5	-	0,1 - 0,3
K0277.2055	암나사	스틸	연한 회색 RAL 7035	2	M5	26	18	23	16	27	10,5	5	-	0,1 - 0,3
K0277.2056	암나사	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	2	M5	26	18	23	16	27	10,5	5	-	0,1 - 0,3
K0277.2057	암나사	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	2	M5	26	18	23	16	27	10,5	5	-	0,1 - 0,3
K0277.206	암나사	스틸	검회색 RAL 7021	2	M6	26	18	23	16	27	10,5	6	-	0,1 - 0,3
K0277.2061	암나사	스틸	오렌지 RAL 2004	2	M6	26	18	23	16	27	10,5	6	-	0,1 - 0,3
K0277.2062	암나사	스틸	시그널 녹색 RAL6032	2	M6	26	18	23	16	27	10,5	6	-	0,1 - 0,3
K0277.2063	암나사	스틸	청색 RAL5017	2	M6	26	18	23	16	27	10,5	6	-	0,1 - 0,3
K0277.2065	암나사	스틸	연한 회색 RAL 7035	2	M6	26	18	23	16	27	10,5	6	-	0,1 - 0,3
K0277.2066	암나사	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	2	M6	26	18	23	16	27	10,5	6	-	0,1 - 0,3
K0277.2067	암나사	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	2	M6	26	18	23	16	27	10,5	6	-	0,1 - 0,3

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

토크-널링 노브

품목 요약

주문 번호	나사 종류	구성품 재질	색상 덮개	크기	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	T	L	토크 Nm
K0277.306	암나사	스틸	검회색 RAL 7021	3	M6	34	22	31	20	37,5	14,5	10	-	0,1 - 0,3
K0277.3061	암나사	스틸	오렌지 RAL 2004	3	M6	34	22	31	20	37,5	14,5	10	-	0,1 - 0,3
K0277.3062	암나사	스틸	시그널 녹색 RAL6032	3	M6	34	22	31	20	37,5	14,5	10	-	0,1 - 0,3
K0277.3063	암나사	스틸	청색 RAL5017	3	M6	34	22	31	20	37,5	14,5	10	-	0,1 - 0,3
K0277.3065	암나사	스틸	연한 회색 RAL 7035	3	M6	34	22	31	20	37,5	14,5	10	-	0,1 - 0,3
K0277.3066	암나사	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	3	M6	34	22	31	20	37,5	14,5	10	-	0,1 - 0,3
K0277.3067	암나사	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	3	M6	34	22	31	20	37,5	14,5	10	-	0,1 - 0,3
K0277.308	암나사	스틸	검회색 RAL 7021	3	M8	34	22	31	20	37,5	14,5	14	-	0,1 - 0,3
K0277.3081	암나사	스틸	오렌지 RAL 2004	3	M8	34	22	31	20	37,5	14,5	14	-	0,1 - 0,3
K0277.3082	암나사	스틸	시그널 녹색 RAL6032	3	M8	34	22	31	20	37,5	14,5	14	-	0,1 - 0,3
K0277.3083	암나사	스틸	청색 RAL5017	3	M8	34	22	31	20	37,5	14,5	14	-	0,1 - 0,3
K0277.3085	암나사	스틸	연한 회색 RAL 7035	3	M8	34	22	31	20	37,5	14,5	14	-	0,1 - 0,3
K0277.3086	암나사	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	3	M8	34	22	31	20	37,5	14,5	14	-	0,1 - 0,3
K0277.3087	암나사	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	3	M8	34	22	31	20	37,5	14,5	14	-	0,1 - 0,3
K0277.205X30	수나사	스틸	검회색 RAL 7021	2	M5	26	18	23	16	27	10,5	-	30	0,1 - 0,3
K0277.2051X30	수나사	스틸	오렌지 RAL 2004	2	M5	26	18	23	16	27	10,5	-	30	0,1 - 0,3
K0277.2052X30	수나사	스틸	시그널 녹색 RAL6032	2	M5	26	18	23	16	27	10,5	-	30	0,1 - 0,3
K0277.2053X30	수나사	스틸	청색 RAL5017	2	M5	26	18	23	16	27	10,5	-	30	0,1 - 0,3
K0277.2055X30	수나사	스틸	연한 회색 RAL 7035	2	M5	26	18	23	16	27	10,5	-	30	0,1 - 0,3
K0277.2056X30	수나사	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	2	M5	26	18	23	16	27	10,5	-	30	0,1 - 0,3
K0277.2057X30	수나사	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	2	M5	26	18	23	16	27	10,5	-	30	0,1 - 0,3
K0277.205X50	수나사	스틸	검회색 RAL 7021	2	M5	26	18	23	16	27	10,5	-	50	0,1 - 0,3
K0277.2051X50	수나사	스틸	오렌지 RAL 2004	2	M5	26	18	23	16	27	10,5	-	50	0,1 - 0,3
K0277.2052X50	수나사	스틸	시그널 녹색 RAL6032	2	M5	26	18	23	16	27	10,5	-	50	0,1 - 0,3
K0277.2053X50	수나사	스틸	청색 RAL5017	2	M5	26	18	23	16	27	10,5	-	50	0,1 - 0,3
K0277.2055X50	수나사	스틸	연한 회색 RAL 7035	2	M5	26	18	23	16	27	10,5	-	50	0,1 - 0,3
K0277.2056X50	수나사	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	2	M5	26	18	23	16	27	10,5	-	50	0,1 - 0,3
K0277.2057X50	수나사	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	2	M5	26	18	23	16	27	10,5	-	50	0,1 - 0,3
K0277.206X30	수나사	스틸	검회색 RAL 7021	2	M6	26	18	23	16	27	10,5	-	30	0,1 - 0,3
K0277.2061X30	수나사	스틸	오렌지 RAL 2004	2	M6	26	18	23	16	27	10,5	-	30	0,1 - 0,3
K0277.2062X30	수나사	스틸	시그널 녹색 RAL6032	2	M6	26	18	23	16	27	10,5	-	30	0,1 - 0,3
K0277.2063X30	수나사	스틸	청색 RAL5017	2	M6	26	18	23	16	27	10,5	-	30	0,1 - 0,3
K0277.2065X30	수나사	스틸	연한 회색 RAL 7035	2	M6	26	18	23	16	27	10,5	-	30	0,1 - 0,3
K0277.2066X30	수나사	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	2	M6	26	18	23	16	27	10,5	-	30	0,1 - 0,3
K0277.2067X30	수나사	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	2	M6	26	18	23	16	27	10,5	-	30	0,1 - 0,3
K0277.206X50	수나사	스틸	검회색 RAL 7021	2	M6	26	18	23	16	27	10,5	-	50	0,1 - 0,3
K0277.2061X50	수나사	스틸	오렌지 RAL 2004	2	M6	26	18	23	16	27	10,5	-	50	0,1 - 0,3
K0277.2062X50	수나사	스틸	시그널 녹색 RAL6032	2	M6	26	18	23	16	27	10,5	-	50	0,1 - 0,3
K0277.2063X50	수나사	스틸	청색 RAL5017	2	M6	26	18	23	16	27	10,5	-	50	0,1 - 0,3
K0277.2065X50	수나사	스틸	연한 회색 RAL 7035	2	M6	26	18	23	16	27	10,5	-	50	0,1 - 0,3
K0277.2066X50	수나사	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	2	M6	26	18	23	16	27	10,5	-	50	0,1 - 0,3
K0277.2067X50	수나사	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	2	M6	26	18	23	16	27	10,5	-	50	0,1 - 0,3
K0277.306X40	수나사	스틸	검회색 RAL 7021	3	M6	34	22	31	20	37,5	14,5	-	40	0,1 - 0,3
K0277.3061X40	수나사	스틸	오렌지 RAL 2004	3	M6	34	22	31	20	37,5	14,5	-	40	0,1 - 0,3
K0277.3062X40	수나사	스틸	시그널 녹색 RAL6032	3	M6	34	22	31	20	37,5	14,5	-	40	0,1 - 0,3
K0277.3063X40	수나사	스틸	청색 RAL5017	3	M6	34	22	31	20	37,5	14,5	-	40	0,1 - 0,3
K0277.3065X40	수나사	스틸	연한 회색 RAL 7035	3	M6	34	22	31	20	37,5	14,5	-	40	0,1 - 0,3
K0277.3066X40	수나사	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	3	M6	34	22	31	20	37,5	14,5	-	40	0,1 - 0,3
K0277.3067X40	수나사	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	3	M6	34	22	31	20	37,5	14,5	-	40	0,1 - 0,3
K0277.306X60	수나사	스틸	검회색 RAL 7021	3	M6	34	22	31	20	37,5	14,5	-	60	0,1 - 0,3
K0277.3061X60	수나사	스틸	오렌지 RAL 2004	3	M6	34	22	31	20	37,5	14,5	-	60	0,1 - 0,3
K0277.3062X60	수나사	스틸	시그널 녹색 RAL6032	3	M6	34	22	31	20	37,5	14,5	-	60	0,1 - 0,3
K0277.3063X60	수나사	스틸	청색 RAL5017	3	M6	34	22	31	20	37,5	14,5	-	60	0,1 - 0,3
K0277.3065X60	수나사	스틸	연한 회색 RAL 7035	3	M6	34	22	31	20	37,5	14,5	-	60	0,1 - 0,3
K0277.3066X60	수나사	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	3	M6	34	22	31	20	37,5	14,5	-	60	0,1 - 0,3
K0277.3067X60	수나사	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	3	M6	34	22	31	20	37,5	14,5	-	60	0,1 - 0,3
K0277.308X40	수나사	스틸	검회색 RAL 7021	3	M8	34	22	31	20	37,5	14,5	-	40	0,1 - 0,3
K0277.3081X40	수나사	스틸	오렌지 RAL 2004	3	M8	34	22	31	20	37,5	14,5	-	40	0,1 - 0,3
K0277.3082X40	수나사	스틸	시그널 녹색 RAL6032	3	M8	34	22	31	20	37,5	14,5	-	40	0,1 - 0,3
K0277.3083X40	수나사	스틸	청색 RAL5017	3	M8	34	22	31	20	37,5	14,5	-	40	0,1 - 0,3
K0277.3085X40	수나사	스틸	연한 회색 RAL 7035	3	M8	34	22	31	20	37,5	14,5	-	40	0,1 - 0,3
K0277.3086X40	수나사	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	3	M8	34	22	31	20	37,5	14,5	-	40	0,1 - 0,3

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

토크-널링 노브

품목 요약

주문 번호	나사 종류	구성품 재질	색상 덮개	크기	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	T	L	토크 Nm
K0277.3087X40	수나사	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	3	M8	34	22	31	20	37,5	14,5	-	40	0,1 - 0,3
K0277.308X60	수나사	스틸	검회색 RAL 7021	3	M8	34	22	31	20	37,5	14,5	-	60	0,1 - 0,3
K0277.3081X60	수나사	스틸	오렌지 RAL 2004	3	M8	34	22	31	20	37,5	14,5	-	60	0,1 - 0,3
K0277.3082X60	수나사	스틸	시그널 녹색 RAL6032	3	M8	34	22	31	20	37,5	14,5	-	60	0,1 - 0,3
K0277.3083X60	수나사	스틸	청색 RAL5017	3	M8	34	22	31	20	37,5	14,5	-	60	0,1 - 0,3
K0277.3085X60	수나사	스틸	연한 회색 RAL 7035	3	M8	34	22	31	20	37,5	14,5	-	60	0,1 - 0,3
K0277.3086X60	수나사	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	3	M8	34	22	31	20	37,5	14,5	-	60	0,1 - 0,3
K0277.3087X60	수나사	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	3	M8	34	22	31	20	37,5	14,5	-	60	0,1 - 0,3

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG