수나사와 푸시 버튼이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트

품목 설명/제품 이미지

설명

재질:
아연 다이캐스팅 톱니 휠이 달린 강화 유리 섬유 플라스틱 그립 레버.
스틸 부품, 경도 등급 5.8
플라스틱(POM) 푸시 버튼

표면 마무리:
검정 산화 스틸 부품.

정보:
기본 색상:
클램핑 레버 - 흑회색, 푸시 버튼 - 신호등 빨강.
클램핑 레버 - 오렌지, 푸시 버튼 - 흑회색.
클램핑 레버 - 신호등 빨강, 푸시 버튼 - 흑회색.

L ≥ 60mm인 경우 나사 길이는 60mm입니다.

요청 시:
기타 수나사, 스크류 길이 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.

도면 설명:
1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

수나사와 푸시 버튼이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트

품목 설명/제품 이미지

도면



품목 요약

해제 버튼이 달린 외부 나사 클램프 레버

주문 번호	본체 색상	크기	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수	L
K0269.71105X10	검회색 RAL 7021	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0269.71105X15	검회색 RAL 7021	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0269.71105X20	검회색 RAL 7021	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0269.71105X25	검회색 RAL 7021	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0269.71105X30	검회색 RAL 7021	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
K0269.71105X35	검회색 RAL 7021	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	35
K0269.71105X40	검회색 RAL 7021	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
K0269.71105X45	검회색 RAL 7021	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	45
K0269.71105X50	검회색 RAL 7021	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
K0269.72105X10	퓨어 오렌지 RAL 2004	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0269.72105X15	퓨어 오렌지 RAL 2004	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0269.72105X20	퓨어 오렌지 RAL 2004	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

수나사와 푸시 버튼이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트

품목 요약

주문 번호	본체 색상	크기	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수	L
K0269.72105X25	퓨어 오렌지 RAL 2004	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0269.72105X30	퓨어 오렌지 RAL 2004	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
K0269.72105X35	퓨어 오렌지 RAL 2004	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	35
K0269.72105X40	퓨어 오렌지 RAL 2004	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
K0269.72105X45	퓨어 오렌지 RAL 2004	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	45
K0269.72105X50	퓨어 오렌지 RAL 2004	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
K0269.73105X10	신호등 빨강 RAL 3020	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0269.73105X15	신호등 빨강 RAL 3020	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0269.73105X20	신호등 빨강 RAL 3020	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0269.73105X25	신호등 빨강 RAL 3020	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0269.73105X30	신호등 빨강 RAL 3020	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
K0269.73105X35	신호등 빨강 RAL 3020	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	35
K0269.73105X40	신호등 빨강 RAL 3020	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
K0269.73105X45	신호등 빨강 RAL 3020	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	45
K0269.73105X50	신호등 빨강 RAL 3020	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
K0269.71106X10	검회색 RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0269.71106X15	검회색 RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0269.71106X20	검회색 RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0269.71106X25	검회색 RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0269.71106X30	검회색 RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
K0269.71106X35	검회색 RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	35
K0269.71106X40	검회색 RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
K0269.71106X45	검회색 RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	45
K0269.71106X50	검회색 RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
K0269.72106X10	퓨어 오렌지 RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0269.72106X15	퓨어 오렌지 RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0269.72106X20	퓨어 오렌지 RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0269.72106X25	퓨어 오렌지 RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0269.72106X30	퓨어 오렌지 RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
K0269.72106X35	퓨어 오렌지 RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	35
K0269.72106X40	퓨어 오렌지 RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
K0269.72106X45	퓨어 오렌지 RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	45
K0269.72106X50	퓨어 오렌지 RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
K0269.73106X10	신호등 빨강 RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0269.73106X15	신호등 빨강 RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0269.73106X20	신호등 빨강 RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0269.73106X25	신호등 빨강 RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0269.73106X30	신호등 빨강 RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
K0269.73106X35	신호등 빨강 RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	35
K0269.73106X40	신호등 빨강 RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
K0269.73106X45	신호등 빨강 RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	45
K0269.73106X50	신호등 빨강 RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
K0269.71206X15	검회색 RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0269.71206X20	검회색 RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0269.71206X25	검회색 RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0269.71206X30	검회색 RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0269.71206X35	검회색 RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	35
K0269.71206X40	검회색 RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0269.71206X45	검회색 RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	45
K0269.71206X50	검회색 RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0269.71206X55	검회색 RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	55
K0269.71206X60	검회색 RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0269.72206X15	퓨어 오렌지 RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0269.72206X20	퓨어 오렌지 RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0269.72206X25	퓨어 오렌지 RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0269.72206X30	퓨어 오렌지 RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0269.72206X35	퓨어 오렌지 RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	35
K0269.72206X40	퓨어 오렌지 RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0269.72206X45	퓨어 오렌지 RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	45
K0269.72206X50	퓨어 오렌지 RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0269.72206X55	퓨어 오렌지 RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	55
K0269.72206X60	퓨어 오렌지 RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

수나사와 푸시 버튼이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트

품목 요약

주문 번호	본체 색상	크기	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수	L
K0269.73206X15	신호등 빨강 RAL 3020	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0269.73206X20	신호등 빨강 RAL 3020	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0269.73206X25	신호등 빨강 RAL 3020	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0269.73206X30	신호등 빨강 RAL 3020	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0269.73206X35	신호등 빨강 RAL 3020	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	35
K0269.73206X40	신호등 빨강 RAL 3020	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0269.73206X45	신호등 빨강 RAL 3020	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	45
K0269.73206X50	신호등 빨강 RAL 3020	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0269.73206X55	신호등 빨강 RAL 3020	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	55
K0269.73206X60	신호등 빨강 RAL 3020	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0269.71208X15	검회색 RAL 7021	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0269.71208X20	검회색 RAL 7021	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0269.71208X25	검회색 RAL 7021	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0269.71208X30	검회색 RAL 7021	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0269.71208X35	검회색 RAL 7021	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	35
K0269.71208X40	검회색 RAL 7021	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0269.71208X45	검회색 RAL 7021	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	45
K0269.71208X50	검회색 RAL 7021	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0269.71208X55	검회색 RAL 7021	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	55
K0269.71208X60	검회색 RAL 7021	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0269.72208X15	퓨어 오렌지 RAL 2004	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0269.72208X20	퓨어 오렌지 RAL 2004	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0269.72208X25	퓨어 오렌지 RAL 2004	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0269.72208X30	퓨어 오렌지 RAL 2004	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0269.72208X35	퓨어 오렌지 RAL 2004	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	35
K0269.72208X40	퓨어 오렌지 RAL 2004	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0269.72208X45	퓨어 오렌지 RAL 2004	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	45
K0269.72208X50	퓨어 오렌지 RAL 2004	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0269.72208X55	퓨어 오렌지 RAL 2004	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	55
K0269.72208X60	퓨어 오렌지 RAL 2004	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0269.73208X15	신호등 빨강 RAL 3020	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0269.73208X20	신호등 빨강 RAL 3020	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0269.73208X25	신호등 빨강 RAL 3020	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0269.73208X30	신호등 빨강 RAL 3020	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0269.73208X35	신호등 빨강 RAL 3020	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	35
K0269.73208X40	신호등 빨강 RAL 3020	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0269.73208X45	신호등 빨강 RAL 3020	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	45
K0269.73208X50	신호등 빨강 RAL 3020	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0269.73208X55	신호등 빨강 RAL 3020	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	55
K0269.73208X60	신호등 빨강 RAL 3020	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0269.71210X15	검회색 RAL 7021	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0269.71210X20	검회색 RAL 7021	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0269.71210X25	검회색 RAL 7021	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0269.71210X30	검회색 RAL 7021	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0269.71210X35	검회색 RAL 7021	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	35
K0269.71210X40	검회색 RAL 7021	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0269.71210X45	검회색 RAL 7021	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	45
K0269.71210X50	검회색 RAL 7021	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0269.71210X55	검회색 RAL 7021	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	55
K0269.71210X60	검회색 RAL 7021	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0269.72210X15	퓨어 오렌지 RAL 2004	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0269.72210X20	퓨어 오렌지 RAL 2004	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0269.72210X25	퓨어 오렌지 RAL 2004	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0269.72210X30	퓨어 오렌지 RAL 2004	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0269.72210X35	퓨어 오렌지 RAL 2004	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	35
K0269.72210X40	퓨어 오렌지 RAL 2004	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0269.72210X45	퓨어 오렌지 RAL 2004	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	45
K0269.72210X50	퓨어 오렌지 RAL 2004	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0269.72210X55	퓨어 오렌지 RAL 2004	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	55
K0269.72210X60	퓨어 오렌지 RAL 2004	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0269.73210X15	신호등 빨강 RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0269.73210X20	신호등 빨강 RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

수나사와 푸시 버튼이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트

품목 요약

주문 번호	본체 색상	크기	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수	L
K0269.73210X25	신호등 빨강 RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0269.73210X30	신호등 빨강 RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0269.73210X35	신호등 빨강 RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	35
K0269.73210X40	신호등 빨강 RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0269.73210X45	신호등 빨강 RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	45
K0269.73210X50	신호등 빨강 RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0269.73210X55	신호등 빨강 RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	55
K0269.73210X60	신호등 빨강 RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0269.71308X15	검회색 RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	15
K0269.71308X20	검회색 RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0269.71308X25	검회색 RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0269.71308X30	검회색 RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0269.71308X35	검회색 RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	35
K0269.71308X40	검회색 RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0269.71308X45	검회색 RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	45
K0269.71308X50	검회색 RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0269.71308X55	검회색 RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	55
K0269.71308X60	검회색 RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0269.72308X15	퓨어 오렌지 RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	15
K0269.72308X20	퓨어 오렌지 RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0269.72308X25	퓨어 오렌지 RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0269.72308X30	퓨어 오렌지 RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0269.72308X35	퓨어 오렌지 RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	35
K0269.72308X40	퓨어 오렌지 RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0269.72308X45	퓨어 오렌지 RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	45
K0269.72308X50	퓨어 오렌지 RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0269.72308X55	퓨어 오렌지 RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	55
K0269.72308X60	퓨어 오렌지 RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0269.73308X15	신호등 빨강 RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	15
K0269.73308X20	신호등 빨강 RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0269.73308X25	신호등 빨강 RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0269.73308X30	신호등 빨강 RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0269.73308X35	신호등 빨강 RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	35
K0269.73308X40	신호등 빨강 RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0269.73308X45	신호등 빨강 RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	45
K0269.73308X50	신호등 빨강 RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0269.73308X55	신호등 빨강 RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	55
K0269.73308X60	신호등 빨강 RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0269.71310X15	검회색 RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	15
K0269.71310X20	검회색 RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0269.71310X25	검회색 RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0269.71310X30	검회색 RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0269.71310X35	검회색 RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	35
K0269.71310X40	검회색 RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0269.71310X45	검회색 RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	45
K0269.71310X50	검회색 RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0269.71310X55	검회색 RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	55
K0269.71310X60	검회색 RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0269.72310X15	퓨어 오렌지 RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	15
K0269.72310X20	퓨어 오렌지 RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0269.72310X25	퓨어 오렌지 RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0269.72310X30	퓨어 오렌지 RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0269.72310X35	퓨어 오렌지 RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	35
K0269.72310X40	퓨어 오렌지 RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0269.72310X45	퓨어 오렌지 RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	45
K0269.72310X50	퓨어 오렌지 RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0269.72310X55	퓨어 오렌지 RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	55
K0269.72310X60	퓨어 오렌지 RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0269.73310X15	신호등 빨강 RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	15
K0269.73310X20	신호등 빨강 RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0269.73310X25	신호등 빨강 RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0269.73310X30	신호등 빨강 RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

수나사와 푸시 버튼이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트

품목 요약

주문 번호	본체 색상	크기	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수	L
K0269.73310X35	신호등 빨강 RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	35
K0269.73310X40	신호등 빨강 RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0269.73310X45	신호등 빨강 RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	45
K0269.73310X50	신호등 빨강 RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0269.73310X55	신호등 빨강 RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	55
K0269.73310X60	신호등 빨강 RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0269.71410X20	검회색 RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	20
K0269.71410X25	검회색 RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	25
K0269.71410X30	검회색 RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	30
K0269.71410X35	검회색 RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	35
K0269.71410X40	검회색 RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	40
K0269.71410X45	검회색 RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	45
K0269.71410X50	검회색 RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	50
K0269.71410X55	검회색 RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	55
K0269.71410X60	검회색 RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	60
K0269.71410X70	검회색 RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	70
K0269.71410X80	검회색 RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	80
K0269.71410X90	검회색 RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	90
K0269.72410X20	퓨어 오렌지 RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	20
K0269.72410X25	퓨어 오렌지 RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	25
K0269.72410X30	퓨어 오렌지 RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	30
K0269.72410X35	퓨어 오렌지 RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	35
K0269.72410X40	퓨어 오렌지 RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	40
K0269.72410X45	퓨어 오렌지 RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	45
K0269.72410X50	퓨어 오렌지 RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	50
K0269.72410X55	퓨어 오렌지 RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	55
K0269.72410X60	퓨어 오렌지 RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	60
K0269.72410X70	퓨어 오렌지 RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	70
K0269.72410X80	퓨어 오렌지 RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	80
K0269.72410X90	퓨어 오렌지 RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	90
K0269.73410X20	신호등 빨강 RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	20
K0269.73410X25	신호등 빨강 RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	25
K0269.73410X30	신호등 빨강 RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	30
K0269.73410X35	신호등 빨강 RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	35
K0269.73410X40	신호등 빨강 RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	40
K0269.73410X45	신호등 빨강 RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	45
K0269.73410X50	신호등 빨강 RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	50
K0269.73410X55	신호등 빨강 RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	55
K0269.73410X60	신호등 빨강 RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	60
K0269.73410X70	신호등 빨강 RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	70
K0269.73410X80	신호등 빨강 RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	80
K0269.73410X90	신호등 빨강 RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	90
K0269.71412X20	검회색 RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	20
K0269.71412X25	검회색 RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	25
K0269.71412X30	검회색 RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	30
K0269.71412X35	검회색 RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	35
K0269.71412X40	검회색 RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	40
K0269.71412X45	검회색 RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	45
K0269.71412X50	검회색 RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	50
K0269.71412X55	검회색 RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	55
K0269.71412X60	검회색 RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	60
K0269.71412X70	검회색 RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	70
K0269.71412X80	검회색 RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	80
K0269.71412X90	검회색 RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	90
K0269.72412X20	퓨어 오렌지 RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	20
K0269.72412X25	퓨어 오렌지 RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	25
K0269.72412X30	퓨어 오렌지 RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	30
K0269.72412X35	퓨어 오렌지 RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	35
K0269.72412X40	퓨어 오렌지 RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	40
K0269.72412X45	퓨어 오렌지 RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	45
K0269.72412X50	퓨어 오렌지 RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	50
K0269.72412X55	퓨어 오렌지 RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	55

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

수나사와 푸시 버튼이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트

품목 요약

주문 번호	본체 색상	크기	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수	L
K0269.72412X60	퓨어 오렌지 RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	60
K0269.72412X70	퓨어 오렌지 RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	70
K0269.72412X80	퓨어 오렌지 RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	80
K0269.72412X90	퓨어 오렌지 RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	90
K0269.73412X20	신호등 빨강 RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	20
K0269.73412X25	신호등 빨강 RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	25
K0269.73412X30	신호등 빨강 RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	30
K0269.73412X35	신호등 빨강 RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	35
K0269.73412X40	신호등 빨강 RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	40
K0269.73412X45	신호등 빨강 RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	45
K0269.73412X50	신호등 빨강 RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	50
K0269.73412X55	신호등 빨강 RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	55
K0269.73412X60	신호등 빨강 RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	60
K0269.73412X70	신호등 빨강 RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	70
K0269.73412X80	신호등 빨강 RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	80
K0269.73412X90	신호등 빨강 RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	90
K0269.71512X25	검회색 RAL 7021	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	25
K0269.71512X30	검회색 RAL 7021	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
K0269.71512X35	검회색 RAL 7021	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	35
K0269.71512X40	검회색 RAL 7021	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
K0269.71512X45	검회색 RAL 7021	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	45
K0269.71512X50	검회색 RAL 7021	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
K0269.71512X55	검회색 RAL 7021	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	55
K0269.71512X60	검회색 RAL 7021	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
K0269.71512X70	검회색 RAL 7021	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	70
K0269.71512X80	검회색 RAL 7021	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	80
K0269.71512X90	검회색 RAL 7021	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	90
K0269.72512X25	퓨어 오렌지 RAL 2004	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	25
K0269.72512X30	퓨어 오렌지 RAL 2004	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
K0269.72512X35	퓨어 오렌지 RAL 2004	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	35
K0269.72512X40	퓨어 오렌지 RAL 2004	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
K0269.72512X45	퓨어 오렌지 RAL 2004	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	45
K0269.72512X50	퓨어 오렌지 RAL 2004	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
K0269.72512X55	퓨어 오렌지 RAL 2004	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	55
K0269.72512X60	퓨어 오렌지 RAL 2004	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
K0269.72512X70	퓨어 오렌지 RAL 2004	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	70
K0269.72512X80	퓨어 오렌지 RAL 2004	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	80
K0269.72512X90	퓨어 오렌지 RAL 2004	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	90
K0269.73512X25	신호등 빨강 RAL 3020	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	25
K0269.73512X30	신호등 빨강 RAL 3020	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
K0269.73512X35	신호등 빨강 RAL 3020	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	35
K0269.73512X40	신호등 빨강 RAL 3020	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
K0269.73512X45	신호등 빨강 RAL 3020	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	45
K0269.73512X50	신호등 빨강 RAL 3020	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
K0269.73512X55	신호등 빨강 RAL 3020	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	55
K0269.73512X60	신호등 빨강 RAL 3020	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
K0269.73512X70	신호등 빨강 RAL 3020	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	70
K0269.73512X80	신호등 빨강 RAL 3020	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	80
K0269.73512X90	신호등 빨강 RAL 3020	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	90
K0269.71516X25	검회색 RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	25
K0269.71516X30	검회색 RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
K0269.71516X35	검회색 RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	35
K0269.71516X40	검회색 RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
K0269.71516X45	검회색 RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	45
K0269.71516X50	검회색 RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
K0269.71516X55	검회색 RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	55
K0269.71516X60	검회색 RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
K0269.71516X70	검회색 RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	70
K0269.71516X80	검회색 RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	80
K0269.71516X90	검회색 RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	90
K0269.72516X25	퓨어 오렌지 RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	25
K0269.72516X30	퓨어 오렌지 RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

수나사와 푸시 버튼이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트

품목 요약

주문 번호	본체 색상	크기	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수	L
K0269.72516X35	퓨어 오렌지 RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	35
K0269.72516X40	퓨어 오렌지 RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
K0269.72516X45	퓨어 오렌지 RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	45
K0269.72516X50	퓨어 오렌지 RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
K0269.72516X55	퓨어 오렌지 RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	55
K0269.72516X60	퓨어 오렌지 RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
K0269.72516X70	퓨어 오렌지 RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	70
K0269.72516X80	퓨어 오렌지 RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	80
K0269.72516X90	퓨어 오렌지 RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	90
K0269.73516X25	신호등 빨강 RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	25
K0269.73516X30	신호등 빨강 RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
K0269.73516X35	신호등 빨강 RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	35
K0269.73516X40	신호등 빨강 RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
K0269.73516X45	신호등 빨강 RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	45
K0269.73516X50	신호등 빨강 RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
K0269.73516X55	신호등 빨강 RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	55
K0269.73516X60	신호등 빨강 RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
K0269.73516X70	신호등 빨강 RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	70
K0269.73516X80	신호등 빨강 RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	80
K0269.73516X90	신호등 빨강 RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	90

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG